

# 在庫 92アイテム **ガス検知器**

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 **（待）**まとめ買い品番 マークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

環境計測機器

温度計・湿度計

熱感知測定器

紫外線測定器

照度計

風速計


環境測定器

ガス検知器

水質・水分測定器

**新コスモス** Gas Detector **可燃性ガス検知器**

全4品番 他バリエーション有




●可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします。  
●爆発危険濃度検知に最適です。●Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です。●幅×奥行×高さ:91×44×164mm ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(付属)または単3形ニッケル水素充電電池×4本【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	測定範囲(%LEL)	分解能(%LEL)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★346-1821	XP-3310-2-13A	¥103,000	13A	0~100	0.1	1	460	1(-)
★346-1820	XP-3310-2-LPG	¥103,000	LPG	0~100	0.1	1	460	1(100)
★346-1822	XP-3310-2-H2	¥103,000	水素	0~100	0.1	1	460	12(240)

**新コスモス** Gas Leak Detector **高感度可燃性ガス検知器**

全8品番 他バリエーション有




●可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします。  
●低濃度検知に最適です。●Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です。●幅×奥行×高さ:91×44×164mm ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(付属)または単3形ニッケル水素充電電池×4本【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	測定範囲(ppm)	分解能(ppm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★346-1825	XP-3360-2-13A-5000	¥208,000	13A	0-5000または0-10000	1	1	460	0(-)
★346-1833	XP-3360-2-LPG-5000	¥208,000	LPG	0-5000または0-10000	1	1	460	0(-)
★346-1832	XP-3360-2-H2-5000	¥208,000	水素	0-5000または0-10000	1	1	460	2(200)

**新コスモス** Gas Leak Detector **高感度可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)**

全4品番 他バリエーション有




●可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします。  
●1台で低濃度(0~5000/0~10000ppm)と爆発危険濃度(0~100%LEL)を切り替えて検知可能です。●Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です。●ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です。●幅×奥行×高さ:91×44×164mm ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(付属)または単3形ニッケル水素充電電池×4本【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	測定範囲(%LEL)	分解能(%LEL)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★346-1834	XP-3360-2-W-13A	¥231,000	13A	0~100	0.1	1	460	0(-)
★346-1835	XP-3360-2-W-LPG	¥231,000	LPG	0~100	0.1	1	469	0(-)
★346-1837	XP-3360-2-W-H2	¥231,000	水素	0~100	0.1	1	460	2(-)

**新コスモス** Gas Leak Detector **複合型可燃性ガス検知器**

全3品番 他バリエーション有



●可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします。  
●爆発危険濃度検知に最適です。●Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です。●ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です。●幅×奥行×高さ:91×44×164mm ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(付属)または単3形ニッケル水素充電電池×4本【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	測定範囲(%LEL)	分解能(%LEL)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★346-3361	XP-3318-2-MT	¥185,000	メタン・酸素	0~100	0.1	1	460	0(-)
★346-3360	XP-3318-2-IB	¥185,000	イソブタン・酸素	0~100	0.1	1	460	1(-)

**新コスモス** Gas Leak Detector **高感度複合型可燃性ガス検知器**

全6品番 他バリエーション有



●可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします。  
●低濃度検知に最適です。●Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です。●ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です。●幅×奥行×高さ:91×44×164mm ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(付属)または単3形ニッケル水素充電電池×4本【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	測定範囲(ppm)	分解能(ppm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★346-3365	XP-3368-2-MT-5000	¥239,000	メタン	0~5000または10000	1	1	460	0(-)
★346-3367	XP-3368-2-IB-5000	¥239,000	イソブタン	0~5000または10000	1	1	460	0(-)

**新コスモス** Gas Leak Detector **高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)**

全3品番 他バリエーション有



●可燃性ガスを測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします。  
●1台で低濃度(0~5000/0~10000ppm)と爆発危険濃度(0~100%LEL)を切り替えて検知可能です。●Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です。●幅×奥行×高さ:91×44×164mm ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(付属)または単3形ニッケル水素充電電池×4本【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	測定範囲(%LEL)	分解能(%LEL)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★346-3369	XP-3368-2-W-MT	¥263,000	メタン・酸素	0~100	0.1	1	460	0(-)
★346-3370	XP-3368-2-W-IB	¥263,000	イソブタン・酸素	0~100	0.1	1	460	0(-)

**新コスモス** Digital Oxygen Concentration Meter **デジタル酸素濃度計**

0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします。  
●Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です。  
●ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です。  
●カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です。●幅×奥行×高さ:91×44×164mm ●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(付属)または単3形ニッケル水素充電電池×4本【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対象ガス	測定範囲(vol%)	分解能(vol%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★346-3380	XP-3380-2	¥140,000	酸素	0~25	0.1	1	460	57(999)
★346-3379	XP-3380-2-E	¥159,000	燃焼排ガス中の酸素	0~25	0.1	1	460	1(100)

**新コスモス** Leak Detector **代替フロンガス探知器**

超軽量・小型の高感度探知器です。  
●代替フロンガスの微量なガス漏れを検知できます。●検知対象:フロンガス。  
●フロン排出法に対応。漏洩箇所検知に最適。●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(付属) ●ガス採気方式:自動吸引式 ●検知可能濃度:5ppm(R134aのみ30ppm) [付属品] ●ドレンフィルター ●点検ガス ●フィルタエレメント ●レーザーケース ●ハンドストラップ【製造国】●日本

電池 単3 4本入 発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
★790-1500	XP-704-3	¥101,000	38×32×130	1	190	9(100)

対応冷媒  
R22.R32.R134a.R404A.R407C.R410A.R600a.R290.HFO-1234yf