

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

アインツ Runner Chuck Ex W/o Sensor ランナーチャックEL (爪部超ジュラルミン)



CHK-EL-12



- 超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
- 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズφ12の接続コネクタの選択が可能です。●構造:単動型 ●握み力:45N ●爪部:超ジュラルミン仕様 ●接続ホース:φ4mm 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
387-8799	CHK-EL-12	¥17,501	センサー無	41.6×115.2×16	94	25(-)
387-8798	CHK-EL-12-C	¥26,887	近接センサー付	44.2×115.2×16	104	14(-)

アインツ Runner Chuck EL W/o Sensor ランナーチャックEL (爪部L型)



CHK-EL1L-12



- 鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
- 爪をL型にする事で設置面増やし、握み位置をワークに近くにする事が可能です。●取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズφ12の接続コネクタの選択が可能です。●構造:単動型 ●握み力:45N ●爪部:鉄製(L型) ●接続ホース:φ4mm 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
387-8817	CHK-EL1L-12	¥21,814	センサー無	43×116×27	170	13(-)
387-8815	CHK-EL2L-12-C	¥31,833	近接センサー付	47×116×27	196	0(-)
387-8816	CHK-EL2L-12-C1	¥26,887	リミットSW付	54×116×27	186	3(-)

アインツ Runner Chuck EX ランナーチャックEX



CHK-EX1-20



- 鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
- 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズφ20の接続コネクタの選択が可能です。●構造:単動型 ●握み力:80N ●接続ホース:φ6mm 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
115-6651	CHK-EX1-20	¥21,306	センサー無	54×147×20	280	0(-)
115-6652	CHK-EX1-20-C	¥30,818	近接センサー付	54×147×20	283	0(-)
115-6653	CHK-EX1-20-C1	¥29,169	リミットSW付	61×147×20	272	17(59)

アインツ Suction Cup(Std/Silicon/Brown) 吸着パッド(埋込式・シリコン・茶)

全15品番パッド外径(mm)4~45まで有



VAPH-4M

VAPH-8C



- 耐熱性、耐アルコール性に優れています。
- 吸着金具で簡単取付けが可能です。
- 吸着面が平らなワークに最適なパッドです。●対応金具:吸着金具ミニ(パッド4C~14C)、吸着金具スモール(パッド15C~45C) ●フラットパッド【材質】●シリコン 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	パッド外径(mm)	高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
115-6677	VAPH-4M	¥173	4	5	1	0.2	286(147)
115-6678	VAPH-6M	¥219	6	5.5	1	0.3	442(94)
115-6680	VAPH-4C	¥231	4	10	1	0.4	87(71)
115-6681	VAPH-6C	¥231	6	12	1	0.5	937(178)
115-6682	VAPH-8C	¥254	8	12	1	0.6	724(136)
115-6684	VAPH-10C	¥276	10	12	1	0.7	303(91)

アインツ Runner Chuck EL ランナーチャックEL



CHK-EL1-12



- 鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
- 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズφ12の接続コネクタの選択が可能です。●構造:単動型 ●握み力:45N ●接続ホース:φ4mm 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
115-6648	CHK-EL1-12	¥17,501	センサー無	43×116×16	143	12(32)
115-6649	CHK-EL1-12-C	¥26,887	近接センサー付	47×116×16	155	6(100)
115-6650	CHK-EL1-12-C1	¥24,096	リミットSW付	54×116×16	145	113(171)

アインツ Runner Chuck Ex W/o Sensor ランナーチャックEX (爪部超ジュラルミン)



CHK-EX-20



- 超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
- 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズφ20の接続コネクタの選択が可能です。●構造:単動型 ●握み力:80N ●爪部:超ジュラルミン仕様 ●接続ホース:φ6mm 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
387-8795	CHK-EX-20	¥21,306	センサー無	54×147×20	180	10(-)
387-8796	CHK-EX-20-C	¥30,818	近接センサー付	54×147×20	190	1(-)

アインツ Limit Switch Assy リミットスイッチASS'Y



HC1-SW1

CHK-E1SW



- 直流2線式、直流3線式 ●定格電流:100mA 30VDC 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合機種	ハーネス長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
115-6673	HC1-SW1	¥1,268	HC1-5S/10(S)	500	1	10	15(375)
115-6674	HC1-SW2	¥1,268	HC1-20(S)	500	1	10	4(-)
115-6656	CHK-E1SW	¥3,805	ES1/EM1/EL1/EX1/EL2L/EX2L	300	1	7	21(162)
115-6654	CHK-E1SME	¥8,878	ES1/EM1	1000	1	15	8(400)
115-6655	CHK-E1LXE	¥8,878	EL1/EX1/EL2L/EX2L	1000	1	15	53(999)
387-8819	CHK-EMLXE	¥9,385	CHK-EM/EL/EX	1000	1	10	3(150)
387-8818	CHK-ESE	¥9,385	CHK-ES	1000	1	10	0(-)

アインツ Suction Cup(Screw Mount/Silicon/Brown) 吸着パッド・ビス止式(シリコン・茶)



VAPH-50F

VAPH-70F



- 耐熱性、耐アルコール性に優れています。
- 吸着金具で簡単取付けが可能です。
- 別途、取付けビス(XL0037-103)別売が必要です。●吸着面が平らで大型ワークに最適なパッドです。●対応金具:吸着金具ラージ ●フラットパッド【材質】●シリコン 【製造国】●日本 ●韓国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	パッド外径(mm)	高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
115-6825	VAPH-50F	¥634	50	14	1	11	48(-)
115-6826	VAPH-60F	¥853	60	16	1	17	34(227)
115-6828	VAPH-70F	¥888	70	14	1	17	0(-)