

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとめ買い品ありマークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

アキュライド Double Slide Rail (Stop type) **別作**

全17品番他バリエーション有



C501-18



●ドローメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。
●工場設備、機械などの引き出し。●重荷重用 ●3メンバーフルトラベルタイプ ●ドローメンバーの脱着不可能
●取付ねじ:バインド(M4)またはトラス小ねじ ●**ストップタイプ** [材質]
●スチール(SPCC) ●表面処理:三価クロムメッキ仕上げ [製造国]●日本

発注単位1本 日本アキュライド㈱ ☎03-5209-7401

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
327-2931	C501-12	¥11,224	23.8×71.4×304.8	327	2667	4	2.00	34(117)
327-2940	C501-14	¥11,837	23.8×71.4×355.6	378	2628	4	2.34	58(223)
327-2958	C501-16	¥12,510	23.8×71.4×406.4	429	2540	4	2.68	34(155)
327-2966	C501-18	¥13,510	23.8×71.4×457.2	479	2452	4	3.02	269(354)
327-2974	C501-20	¥14,327	23.8×71.4×508.0	530	2363	4	3.34	67(216)
327-2982	C501-22	¥15,387	23.8×71.4×558.8	581	2246	4	3.68	10(167)

アキュライド Double Slide Rail (Silent Stop Type) **別作**

全17品番他バリエーション有



C9301-12B




●ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
●ドローメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。
●重荷重用 ●3メンバーフルトラベルタイプ ●ドローメンバーの脱着不可能
●取付ねじ:M5,M6小ねじ(使用する径による) ●**消音ストップタイプ** [材質]
●スチール(SPCC) ●表面処理:三価クロムメッキ仕上げ [製造国]●中国

発注単位1本 日本アキュライド㈱ ☎03-5209-7401

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
789-5682	C9301-12B	¥12,571	19.1×76.2×304.8	305	2714	8	1.59	56(59)
789-5691	C9301-14B	¥13,266	19.1×76.2×355.6	356	2636	8	1.86	0(-)
787-4545	C9301-16B	¥14,081	19.1×76.2×406.4	406	2421	8	2.13	2(8)
789-5704	C9301-18B	¥14,899	19.1×76.2×457.2	457	2206	8	2.40	18(100)
789-5712	C9301-20B	¥15,899	19.1×76.2×508.0	508	1971	8	2.67	26(79)
789-5721	C9301-22B	¥16,877	19.1×76.2×558.8	559	1874	8	2.94	4(18)

高千穂交易 Slide Rail **別作**

全17品番他バリエーション有



1700シリーズ



●2メンバーのスライドレールです。
●全長が200mmから450mmまであります。●自動機器、インテリア、自動車内装などに。●軽荷重用 ●2メンバー
●取付ねじ:M3バインド小ねじ又はトラス小ねじ ●**ストップタイプ** [材質]
●冷間圧延鋼(SPCC) ●表面処理:ユニクロメッキ [製造国]●日本

発注単位1本 高千穂交易㈱ ☎03-3355-6691

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	質量(kg)	実績(前年比%)
369-8665	1700-200	¥ 575	8×20×200	134	147	100	0(-)
369-8638	1700-250	¥ 658	8×20×250	184	147	130	2(-)
369-8615	1700-300	¥ 741	8×20×300	224	147	150	0(-)
369-8655	1700-350	¥ 823	8×20×350	254	147	180	2(-)
369-8679	1700-400	¥ 905	8×20×400	294	147	200	0(-)
369-8660	1700-450	¥1,086	8×20×450	334	147	230	0(-)

高千穂交易 Slide Rail **別作**

全17品番他バリエーション有



1795シリーズ



●両側トラベルのスライドレールです。
●全長が70mmから200mmまであります。●自動機器、インテリア、自動車内装などに。●軽荷重用 ●2メンバー
●取付ねじ:M3バインド小ねじ又はトラス小ねじ ●**インナー引抜タイプ** [材質]
●冷間圧延鋼(SPCC) ●表面処理:ユニクロメッキ [製造国]●日本

発注単位1本 高千穂交易㈱ ☎03-3355-6691

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	質量(kg)	実績(前年比%)
369-8634	1795-070	¥461	8×20×70	15	147	40	0(-)
369-8673	1795-100	¥560	8×20×100	25	147	60	0(-)
369-8606	1795-150	¥724	8×20×150	45	147	80	0(-)
369-8678	1795-200	¥988	8×20×200	75	147	110	0(-)

アキュライド Double Slide Rail (Stop type) **別作**

全9品番 他バリエーション有



C530-14



●ドローメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。
●工場設備、機械などの引き出し。●重荷重用 ●3メンバーフルトラベルタイプ ●ドローメンバーの脱着不可能
●取付ねじ:バインド(M4)またはトラス小ねじ ●**ストップタイプ** [材質]
●スチール(SPCC) ●表面処理:三価クロムメッキ仕上げ [製造国]●日本

発注単位1本 日本アキュライド㈱ ☎03-5209-7401

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
835-8085	C530-12	¥25,767	23.8×107.5×304.8	327	4119	2	3.00	6(-)
835-8086	C530-14	¥27,234	23.8×107.5×355.6	378	4050	2	3.52	4(-)
835-8087	C530-16	¥28,726	23.8×107.5×406.4	429	3932	2	4.02	0(-)
835-8088	C530-18	¥31,014	23.8×107.5×457.2	479	3776	2	4.54	0(-)
835-8089	C530-20	¥32,884	23.8×107.5×508.0	530	3648	2	5.01	1(-)
835-8090	C530-22	¥35,326	23.8×107.5×558.8	581	3472	2	5.51	4(24)

高千穂交易 Slide Rail **別作**

全17品番他バリエーション有



1800シリーズ



●3メンバーのスライドレールです。
●全長が200mmから500mmまであります。●自動機器、インテリア、自動車内装などに。●軽荷重用 ●3メンバー
●取付ねじ:M3バインド小ねじ又はトラス小ねじ ●**ストップタイプ** [材質]
●冷間圧延鋼(SPCC) ●表面処理:ユニクロメッキ [製造国]●日本

発注単位1本 高千穂交易㈱ ☎03-3355-6691

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	質量(kg)	実績(前年比%)
370-0193	1800-200	¥ 988	16×20×200	229	147	200	0(-)
369-7130	1800-250	¥1,168	16×20×250	269	147	260	0(-)
370-0185	1800-300	¥1,381	16×20×300	329	147	310	0(-)
370-0191	1800-350	¥1,498	16×20×350	369	147	370	0(-)
369-8642	1800-400	¥1,613	16×20×400	429	98	420	2(-)
369-8686	1800-450	¥1,726	16×20×450	469	98	480	0(-)
369-8666	1800-500	¥1,776	16×20×500	529	98	530	0(-)

高千穂交易 Slide Rail **別作**

全17品番他バリエーション有



1790シリーズ




●リニアモーションタイプのスライドレールです。
●全長が200mmから500mmまであります。●自動機器、インテリア、自動車内装などに。●軽荷重用 ●2メンバー
●取付ねじ:M3バインド小ねじ又はトラス小ねじ ●**リニアモーションタイプ** [材質]
●冷間圧延鋼(SPCC) ●表面処理:ユニクロメッキ [製造国]●日本

発注単位1本 高千穂交易㈱ ☎03-3355-6691

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	質量(kg)	実績(前年比%)
369-8713	1790-200	¥ 675	8×20×200	97	-	100	0(-)
369-8658	1790-250	¥ 724	8×20×250	147	-	120	0(-)
369-8644	1790-300	¥ 789	8×20×300	197	-	130	0(-)
369-8650	1790-350	¥ 839	8×20×350	247	-	150	0(-)
370-0202	1790-400	¥ 905	8×20×400	297	-	170	0(-)
369-8624	1790-450	¥ 955	8×20×450	347	-	190	0(-)
369-8701	1790-500	¥1,036	8×20×500	397	-	200	0(-)

高千穂交易 Slide Rail **別作**

全17品番他バリエーション有



ID52300シリーズ



●2メンバーのスライドレールです。
●全長が200mmから500mmまであります。●自動機器、インテリア、自動車内装などに。●軽荷重用 ●2メンバー
●取付ねじ:M4バインド小ねじ ●**ストップタイプ** [材質]
●冷間圧延鋼(SPCC) ●表面処理:ユニクロメッキ [製造国]●インドネシア

発注単位1本 高千穂交易㈱ ☎03-3355-6691

発注コード	品番	税抜価格(1本)	幅×高さ×長さ(mm)	移動距離(mm)	定格荷重(N)ペア/垂直	質量(kg)	実績(前年比%)
369-8612	ID52300-200	¥ 756	9.5×27×200	134	255	150	0(-)
369-8714	ID52300-250	¥ 839	9.5×27×250	184	265	190	0(-)
370-0197	ID52300-300	¥ 920	9.5×27×300	222	275	230	0(-)
369-8683	ID52300-350	¥1,004	9.5×27×350	259	275	270	0(-)
369-7125	ID52300-400	¥1,101	9.5×27×400	296	265	310	0(-)
369-8604	ID52300-450	¥1,185	9.5×27×450	334	255	340	0(-)
369-8692	ID52300-500	¥1,268	9.5×27×500	371	235	380	0(-)