

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとも買い品あマークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

キャスター

プレート式
ゴム車

プレート式
ウレタン車

プレート式
ナイロン車

プレート式
樹脂車

ねじ込み式
ゴム車

ねじ込み式
ウレタン車

ねじ込み式
ナイロン車

ねじ込み式
樹脂車

差し込み式
キャスター

ステンレス
キャスター

アングル式
キャスター

コーナー
キャスター

双輪
キャスター

省音
キャスター

静電
キャスター

緩衝
キャスター

特殊環境用
キャスター

空気入・
ノーパンク
キャスター

低床式
キャスター

重荷重用
キャスター

鋳物製
キャスター

ストッパー

キャスター用
ナット/スパ

トラスコ High Tensile Strength Steel Caster Urethane Wheel
プレート式キャスター"ハイテンキャスター"(プレス製ウレタン車)

全9品車輪径D(mm)100~150まで有



●ハイテン材を使用することにより
摩耗する旋回部の耐久性が4倍
以上になりました。(弊社従来品比)
●ラジアルベアリング採用で、静音性が
アップしました。●ハイテン材を使用し
て軽量化をはかりました。●プレート式
●ラジアルボールベアリング入 [材質]
●金具:ハイテン材(スチール) ●金具表
面処理:三価ユニクロ仕上げ ●車輪:ハイ
テン材(スチール)ホイール、ウレタン(グ
リーン) [製造国]●日本

発注単位1個 トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
392-5773	HTTUJ-100	¥3,634	100	自在式	171 174	32	10	0.93 441(70)	
392-5803	HTTUJB-100	¥4,337	100	自在式(ダブルストッパー付)	171 174	32	10	1.02 436(70)	
392-5838	HTTUK-100	¥2,974	100	固定式	171 174	32	10	0.74 398(62)	

トラスコ Press Caster Urethane Wheel
プレート式キャスター(プレス製ウレタン車)



●スチールホイールは、デザイン
性も良く特徴のある星マークの形
をしています。(意匠登録済)
●自在旋回部は、ダブルベアリングを採
用し、滑らかな回転を実現しています。
●車輪回転部はコマmercialベアリング
入で耐久性に優れています。●ウレタ
ン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優
れています。●プレート式 [材質]●金
具:スチール ●金具表面処理:三価ユニ
クロ仕上げ ●車輪:スチールホイール、
ウレタン(グリーン) [製造国]●日本

発注単位1個 トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
171-2331	TUJ-75	¥1,791	75	自在式	120 123	32	18	0.60 4657(94)	
171-2357	TUJ-100	¥2,614	100	自在式	171 174	35	10	1.15 5099(92)	
171-2373	TUJ-130	¥3,711	130	自在式	250 255	42	6	2.00 1980(120)	
171-2390	TUJ-150	¥4,303	150	自在式	300 306	45	4	2.25 3512(91)	
171-2411	TUJ-200	¥6,009	200	自在式	400 408	46	2	3.80 1403(103)	
171-2438	TUJB-75	¥2,803	75	自在式(ダブルストッパー付)	120 123	32	18	0.66 3183(86)	
171-2454	TUJB-100	¥3,326	100	自在式(ダブルストッパー付)	171 174	35	10	1.30 6110(87)	
171-2471	TUJB-130	¥4,671	130	自在式(ダブルストッパー付)	250 255	42	6	2.15 1874(110)	
171-2497	TUJB-150	¥5,280	150	自在式(ダブルストッパー付)	300 306	45	4	2.40 5500(102)	
171-2519	TUJB-200	¥7,089	200	自在式(ダブルストッパー付)	400 408	46	2	3.95 2703(108)	
171-2535	TUK-75	¥1,526	75	固定式	120 123	32	18	0.50 2695(100)	
171-2551	TUK-100	¥1,954	100	固定式	171 174	35	10	0.85 3934(84)	
171-2578	TUK-130	¥3,223	130	固定式	250 255	42	6	1.65 1743(106)	
171-2594	TUK-150	¥3,797	150	固定式	300 306	45	4	1.85 4054(90)	
171-2616	TUK-200	¥5,409	200	固定式	400 408	46	2	3.00 1991(96)	
171-2730	TUKB-75	¥2,751	75	固定式(ストッパー付)	120 123	32	18	0.55 306(54)	
171-2756	TUKB-100	¥3,240	100	固定式(ストッパー付)	171 174	35	10	0.95 428(98)	
171-2772	TUKB-130	¥4,406	130	固定式(ストッパー付)	250 255	42	6	1.80 249(113)	
171-2799	TUKB-150	¥5,443	150	固定式(ストッパー付)	300 306	45	4	2.00 547(89)	
171-2811	TUKB-200	¥7,071	200	固定式(ストッパー付)	400 408	46	2	3.20 309(116)	

ユニーイ Aluminum Wheel Urethane Caster (PM Series)
プレート式キャスター"PMシリーズ"(アルミホイールウレタン車)

全9品車輪径D(mm)100~200まで有



●旋回始動力が約8KG(総負荷
重500kg、φ200時)で旋回性能・
操作性に優れています。
●運搬時に一番重く感じる初期動作を改善す
るとともに、方向転換時のスムーズな旋回性
能を実現しています。●プレート式 [材
質]●本体:スチール ●金具表面処理:三価
ユニクロ仕上げ ●車輪:アルミホイール、アル
ティメットウレタン [製造国]●日本

発注単位1個 株式会社ユニーイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
554-7275	PMS-100AUU	¥20,204	100	自在式	250 255.0	32	20	1140 -	
368-2844	PMS-150AUU	¥27,347	150	自在式	350 357.0	38	8	2400 166(415)	
554-7276	PMS-100AUUDSBC	¥21,020	100	自在式(ストッパー付)	250 255.0	32	20	1500 -	
368-2843	PMS-150AUULBR	¥28,980	150	自在式(ダブルストッパー付)	350 357.0	38	8	2600 24(-)	
554-7273	PMR-100AUU	¥19,347	100	固定式	250 255	32	20	930 -	
368-2842	PMR-150AUU	¥26,531	150	固定式	350 357.0	38	8	1900 70(-)	

トラスコ High Tensile Strength Steel Caster Urethane Wheel
プレート式キャスター"ハイテンキャスター"(プレス製ウレタン車)用交換車輪



●適合機種:HTTUJ・HTTUJB・
HTTUKシリーズ [材質]●車輪:ハ
イテン材(スチール)ホイール、ウレ
タン(グリーン) [製造国]●日本

発注単位1個 トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
392-5862	HTUW-100	¥2,460	100	171 174	32	30	0.36 389(96)	
392-5871	HTUW-130	¥3,977	130	250 255	38	15	0.58 968(136)	
392-5889	HTUW-150	¥4,894	150	300 306	40	10	0.72 71(29)	

トラスコ Press Caster Urethane Wheel
プレート式キャスター(プレス製ウレタン車)用交換車輪



●適合機種:TUJ・TUJB・TUK・TUKBシリ
ーズ [材質]●車輪:スチールホイール、ウ
レタン(グリーン) [製造国]●日本

発注単位1個 トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
171-2632	TUUW-75	¥1,174	75	120 123	32	50	0.21 1706(107)	
171-2659	TUUW-100	¥1,637	100	171 174	35	30	0.38 2124(109)	
171-2675	TUUW-130	¥2,726	130	250 255	42	15	0.78 968(122)	
171-2691	TUUW-150	¥3,386	150	300 306	45	10	0.91 1562(88)	
171-2713	TUUW-200	¥5,280	200	400 408	46	8	1.50 464(86)	

ユニーイ Press Urethane Caster (PM Serie)
プレート式キャスター"PMシリーズ"(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ)



●標準キャスターと比べ寿命・走行性・
旋回始動性に優れたキャスターです。
●プレート式 [材質]●金具:ス
チール ●金具表面処理:三価ユニ
クロ仕上げ ●車輪:スチールホイ
ール、ウレタン [製造国]●日本

従来品 切り粉が付かずに!

発注単位1個 株式会社ユニーイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
148-7578	PMS-150UWBINJ-E46	¥4,711	150	自在式	300 306	38	2371	328(234)	
148-7579	PMS-150UWBLBRINJ-E46	¥5,430	150	自在式(ダブルストッパー付)	300 306	38	2577	322(115)	

ユニーイ Aluminum Wheel Urethane Caster (PM Series)
プレート式キャスター"PMシリーズ"(アルミホイールウレタン車)

全14品車輪径D(mm)100~200まで有



●旋回始動性がよく、作業負担を
軽減しました。
●シミ現象をおさえ、低騒音です。●あつ
と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負
重500kgを片手で押せる約17kgを実現(φ150
の場合で社内実験による)しました。●プ
レート式 ●ラジアルボールベアリング入
[材質]●本体:スチール ●金具表面処理:
三価ユニクロ仕上げ ●車輪:アルミホイール、
プレミアムウレタン [製造国]●日本

発注単位1個 株式会社ユニーイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0678	PMS-100APU	¥4,899	100	自在式	180 183.6	32	20	1140 108(56)	
195-0686	PMS-130APULB(R)	¥9,481	130	自在式(ダブルストッパー付)	250 255	35	10	2200 46(50)	
195-0682	PMR-100APU	¥4,409	100	固定式	180 183	32	20	930 101(140)	
195-0693	PMR-130APULB(R)	¥8,820	130	固定式(ストッパー付)	250 255	35	10	1850 13(76)	