

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

ビスコ Connector Straight
PISCO 日本 “コネクタ ストレート”(オス・メスセット)

全13品番他バリエーション有



●使用流体:空気、水(条件あり) ●流体温度:0~60℃ ●使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと) 【材質】●本体:ポリプロピレンテレフタレート(PBT) ●シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
378-2654	QC4-4M	¥644	4×4×4×4	1	8.2	139(34)
378-2662	QC6-6M	¥691	6×6×6×6	1	9.9	145(80)

ビスコ Brass Push-In Fitting Type for Spatter-Proof Tube Fitting Brass Series Union Tee
PISCO 日本 “チューブフィッティング プラスユニオンティ”



●使用流体:空気、水(条件あり) ●流体温度:0~60℃ 【材質】●本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ ●シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
818-1243	KE4	¥769	4×4×4	10	24	10(500)
818-1245	KE6	¥877	6×6×6	10	32	62(27)
818-1247	KE8	¥969	8×8×8	10	42	77(321)
818-1239	KE10	¥1,197	10×10×10	10	83	33(33)
818-1241	KE12	¥1,490	12×12×12	10	132	16(-)

ビスコ Brass Push-In Fitting Type for Spatter-Proof Tube Fitting Brass Series Bulkhead Union
PISCO 日本 “チューブフィッティング プラス隔壁ユニオン”



●使用流体:空気、水(条件あり) ●流体温度:0~60℃ 【材質】●本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ ●シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	六角対辺 (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
818-1253	KM4	¥576	4×4	14	10	23	0(-)
818-1255	KM6	¥640	6×6	17	10	33	5(42)
818-1257	KM8	¥740	8×8	19	10	42	15(125)
818-1249	KM10	¥997	10×10	24	10	83	1(50)
818-1251	KM12	¥1,390	12×12	27	10	123	30(999)

ビスコ Rotary Joint Straight
PISCO 日本 “ロータリジョイントストレート”

全17品番適合チューブ外径D(mm)4~12まで有



●使用流体:空気 ●流体温度:0~60℃ 【材質】●本体:黄銅+クロムメッキ+ポリプロピレンテレフタレート(PBT) ●シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	接続口径	許容回転数 (min ⁻¹)	六角対辺 (mm)	質量(g)	実績(前年比%)
378-2719	RC4-M5	¥1,297	4	M5×0.8	500	12	13	31(111)
378-2727	RC6-01	¥1,376	6	R1/8	500	14	18	167(96)
378-2735	RC8-01	¥1,769	8	R1/8	400	17	34	56(181)
378-2743	RC8-02	¥1,769	8	R1/4	400	17	32	150(341)
378-2671	RC10-02	¥2,790	10	R1/4	300	22	74	28(44)
378-2689	RC10-03	¥2,790	10	R3/8	300	22	70	86(125)

ビスコ Brass Push-In Fitting Type for Spatter-Proof Tube Fitting Brass Series Union Straight
PISCO 日本 “チューブフィッティング プラスユニオンストレート”



●使用流体:空気、水(条件あり) ●流体温度:0~60℃ 【材質】●本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ ●シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
818-1297	KU4	¥484	4×4	10	16	34(30)
818-1299	KU6	¥521	6×6	10	21	169(228)
818-1301	KU8	¥557	8×8	10	26	51(37)
818-1293	KU10	¥694	10×10	10	51	68(523)
818-1295	KU12	¥896	12×12	10	80	8(80)

ビスコ Brass Push-In Fitting Type for Spatter-Proof Tube Fitting Brass Series Single Banjo
PISCO 日本 “チューブフィッティング プラスユニバーサルエルボ”

全14品番適合チューブ外径D(mm)4~12まで有



●使用流体:空気、水(条件あり) ●流体温度:0~60℃ 【材質】●本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ ●シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	接続口径	六角対辺 (mm)	質量(g)	実績(前年比%)
809-5835	KH4-M5	¥860	4	M5×0.8	11	25	16(160)
809-5833	KH4-01	¥759	4	R1/8	14	39	19(-)
809-5843	KH6-M5	¥969	6	M5×0.8	11	25	3(-)
809-5837	KH6-01	¥777	6	R1/8	14	39	112(207)
809-5839	KH6-02	¥869	6	R1/4	17	59	0(-)
809-5841	KH6-03	¥1,070	6	R3/8	21	91	1(25)

ビスコ Brass Push-In Fitting Type for Spatter-Proof Tube Fitting Brass Series
PISCO 日本 “チューブフィッティング プラスユニオンエルボ”



●使用流体:空気、水(条件あり) ●流体温度:0~60℃ 【材質】●金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ ●シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
818-1307	KV4	¥549	4×4	10	17	0(-)
818-1309	KV6	¥594	6×6	10	23	43(27)
818-1311	KV8	¥667	8×8	10	29	25(177)
818-1303	KV10	¥841	10×10	10	58	41(37)
818-1305	KV12	¥1,060	12×12	10	94	2(2)

ビスコ Rotary Joint SUS304 Water Specification Type
PISCO 日本 “ロータリジョイント(水仕様タイプ)” New

全17品番適合チューブ外径D(mm)4~12まで有



●使用流体:空気 ●流体温度:0~60℃ 【材質】●樹脂本体:PPS ●金属本体:ステンレス(SUS304) ●開放リング:ポリプロピレン(PP) ●シールゴム:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ビスコ ☎0265-76-2511

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合チューブ外径D (mm)	接続口径	許容回転数 (min ⁻¹)	六角対辺 (mm)	質量(g)	実績(前年比%)
★520-8140	RWL4-M5SSUS	¥18,286	4	M5×0.8	500	17	43	-
★520-8116	RWL6-M5SSUS	¥19,200	6	M5×0.8	500	17	43	-
★520-8123	RWL8-01SSUS	¥20,114	8	R1/8	500	24	92	-
★520-8128	RWL10-01SSUS	¥21,029	10	R1/8	500	24	93	-
★520-8141	RWL12-02SSUS	¥21,943	12	R1/4	500	27	128	-

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。