

# ホットメルト接着剤

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

接着剤  
補修剤

瞬間  
接着剤

接着剤  
1液タイプ

接着剤  
2液タイプ

ねじゆるみ  
止め剤

接着剤用  
ディスペンサー

UV硬化型  
接着剤

スプレー  
のり

ホットメルト  
接着剤

工業用  
シーリング剤

配管用  
シール剤

金属用  
補修剤

ゴム・  
コンクリート用  
補修剤

水中用  
補修剤

簡易  
補修剤

建築・内装用  
補修剤

コーキング  
ガン

建築用  
シーリング剤

発泡  
ウレタン

**グット** **HOT BOND** **“ホットボンド”**

●ホビー用ホットボンドHB45専用スティックです。  
●専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱いおよび保存が簡単です。  
[材質]●EVA系(エチレン酢酸ビニル共重合体、炭化水素系樹脂) [製造国]●台湾

HB-405 HB-405-B1

発注単位1袋 青色 メーカー直送 運賃別途 太平洋電機産業株

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	色	径×長さ(mm)	軟化点(°C)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(kg)	実績(前年比%)
468-6802	HB-405	¥245	透明	約7×100	84	12	10	0.05	1434(106)
468-6837	HB-405-B1	¥1,000	透明	約7×100	84	72	18	0.30	733(97)
468-6829	HB-405-1K	¥3,181	透明	約7×100	84	250	1	1.00	215(126)
★468-6811	HB-405-10K	¥25,455	透明	約7×100	84	2500	1	10.00	45(113)

**グット** **Hot Stick** **“ホットボンドガン”**

●木・紙・布・皮革などの孔質材の補修、接着、充填に最適です。  
●プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めができます。【付属品】  
●スティック3本(φ7×100mm)、スタンドパネ [製造国]●台湾

130mm 115mm

全3品番 他バリエーション有

発注単位1個 太平洋電機産業株

発注コード	品番	税抜価格(1個)	電源(V)	消費電力(W)	設定温度(°C)	適合ホットメルト	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
468-6845	HB-45	¥1,500	AC100	7	160	HB-405タイプ	12	100	229(98)

**グット** **HOT BOND** **“ホットボンド”**

●HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。  
●専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱いおよび保存が簡単です。  
[材質]●EVA系(エチレン酢酸ビニル共重合体、炭化水素系樹脂) [製造国]●台湾

HB-100S-1K HB-200S

発注単位1袋 太平洋電機産業株

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	色	径×長さ(mm)	軟化点(°C)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(kg)	実績(前年比%)
755-4338	HB-100S	¥473	透明	約11×100	84	10	5	0.10	1358(105)
755-4362	HB-100S-B1	¥1,000	透明	約11×100	84	36	18	0.37	326(104)
755-4354	HB-100S-1K	¥3,181	透明	約11×100	84	100	1	1.00	485(116)
755-4346	HB-100S-10K	¥25,455	透明	約11×100	84	1000	1	10.00	67(186)
755-4371	HB-200S	¥845	透明	約11×200	84	12	5	0.23	721(100)
468-6799	HB-200S-1K	¥3,181	透明	約11×200	84	50	1	1.00	361(70)
755-4389	HB-200S-10K	¥25,455	透明	約11×200	84	520	1	10.00	139(96)

**グット** **Hot Stick** **“ホットボンドガン”**

●木・紙・布・皮革などの孔質材の補修、接着、充填に最適です。  
●プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めができます。【付属品】  
●スティック4本(φ11×100mm)、スタンドパネ [製造国]●台湾

185mm 155mm

発注単位1個 太平洋電機産業株

発注コード	品番	税抜価格(1個)	電源(V)	消費電力(W)	設定温度(°C)	適合ホットメルト	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
755-4397	HB-80	¥2,300	AC100	14	160	HB-100Sタイプ、HB-200Sタイプ	14	220	861(88)

**SANYO** **Hot Melt Adhesive** **“ホットメルト接着剤”**

●用途に応じて最適な接着性を発揮します。  
[製造国]●台湾

708PM 708BSS 203A 800MT

全10品番 他バリエーション有 三洋ライフマテリアル株

品番	用途
708BSS	紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属
708PM	紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属
800MT	紙・ダンボール・布・プラスチック・木材
203A	紙・ダンボール
703TC	糸引り、紙・段ボール
707TK	発泡スチロール

発注単位1ケース 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く ☎03-3518-2151

発注コード	品番	税抜価格(1ケース)	色	径×長さ(mm)	適合機種	軟化点(°C)	質量(kg)	実績(前年比%)
765-3484	708BSS	¥18,000	白色半透明	11.6×300	TS-350、TS-100	88	5	23(92)
★425-1110	708PM	¥18,000	白色半透明	11.6×300	TS-350、TS-100	87	5	-
765-3492	800MT	¥28,000	黄褐色	14.3×250	TS-9515、TSD-15、TS-615	85	10	5(167)
765-3468	203A	¥24,000	白色	11.6×300	TS-350、TS-100	108	5	10(333)
118-6045	703TC	¥13,000	黄褐色	11.6×300	TS-350、TS-100	105	5	10(200)
118-6047	707TK	¥14,000	白色半透明	11.6×250	TS-350	88	5	1(50)

**SANYO** **Mini Glue Gun TS-20** **“ホットメルト接着剤用“ミニグーガン”(少量吐出用)”**

●軽量でコストパフォーマンスに優れた少量吐出タイプのグーガンです。  
●点付けなど塗布量の少ない用途に。 [製造国]●台湾

170mm 110mm 255mm 180mm

TS-20 TS-100

三洋ライフマテリアル株 ☎03-3518-2151

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)	設定温度(°C)	吐出能力(kg/h)	適合ホットメルト	質量(kg)	実績(前年比%)
121-9170	TS-20	¥1,800	AC100	20	165	0.4	ホットメルト径:7.5mm	0.16	52(124)
765-3506	TS-308	¥4,800	AC100	30	165	0.5	ホットメルト径:7.5mm	0.18	132(120)
121-9169	TS-100	¥16,000	AC100	100	193	0.8	ホットメルト径:11.6mm	0.25	46(177)

**SANYO** **Temperature-Controllable industrial Glue Gun** **“温度可変型グーガン”(中量吐出用)”**

●温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです。  
●段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に。 [製造国]●台湾

275mm 200mm 295mm 225mm

TS-350 TS-9515

三洋ライフマテリアル株 ☎03-3518-2151

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)	設定温度(°C)	吐出能力(kg/h)	適合ホットメルト	質量(kg)	実績(前年比%)
★545-3949	TS-350	¥52,000	AC100	350	130~230(20°C単位)	1.5	ホットメルト径:11.6mm	0.52	-
765-3531	TS-9515	¥60,000	AC100	500	130~230(20°C単位)	1.8	ホットメルト径:14.3mm	1.08	2(50)

**SANYO** **Heavy Duty Industrial Glue Gun TS-615** **“ホットメルト接着剤用“グーガン”(大量吐出用)”**

●最高クラスの吐出能力を誇る大量吐出用途向けホットメルトガンの決定版です。  
●長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。 [製造国]●台湾

305mm 220mm

TS-615

三洋ライフマテリアル株 ☎03-3518-2151

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)	設定温度(°C)	吐出能力(kg/h)	適合ホットメルト	質量(kg)	実績(前年比%)
765-3514	TS-615	¥64,000	AC100	600	220	2	ホットメルト径:14.3mm	1.02	0(-)