

QRコードから **TRUSCO デジタル オレンジブック** にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

エービーシー商会



One Component Poly Urethane Foam

発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサパック断熱補修・充填用

Com
SDS

GSMPJ-P

NFPRO



- 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
- 最後まで無駄なく使えます。
- ガンタイプなので充填作業が容易です。
- JAIA F☆☆☆☆規格品です。
- サッシ、ドアまわりの結露防止に。
- 高気密・高断熱住宅に。【材質】ウレタン樹脂 【製造国】オランダ



(株)エービーシー商会 ☎03-3507-7390

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	発泡体積(L)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
382-3253	GSMPJ-P	¥3,140	ピンク	36~40	750	12	1	5552(95)
382-6767	NFPRO	¥3,140	クリーム	36~40	750	12	1	2820(101)

エービーシー商会



One Component Poly Urethane Foam

簡易型発泡ウレタンフォーム インサパック専用ガン GSメタルガンR



- 吐出量の調整が簡単です。
- 軽量ながら信頼性の高い構造です。
- 信頼性が高いガンタイプ専用ガン。●繰り返し使用可能 【付属品】湿気混入防止キャップ×1個 【製造国】オランダ

湿気混入防止
キャップ

発注単位1台

(株)エービーシー商会 ☎03-3507-7390

発注コード	品番	税抜価格(1台)	全長×全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
273-8163	GSMGR	¥14,500	370×160	1	0.5	1983(113)

エービーシー商会



Two-liquid type Foam Urethane

発泡ウレタン(2液エアゾール)インサパック HYPER#30NF



- ショルダーストラップで、楽に施工できます。
- 2液性の速硬化タイプで吹き付けも充填も可能です。
- 2液タイプ初のノンフロントタイプです。
- JAIA F☆☆☆☆規格品です。
- 壁面吹き付けから瞬間充填に。【材質】主成分:ウレタン樹脂 【セット内容】ノズル3個 ●注入作業用ホース ●先細のホース各1本 【製造国】アメリカ



発注単位1セット

(株)エービーシー商会 ☎03-3507-7240

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	発泡体積(L)	容量(g/セット)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-8968	IP30NF	¥13,688	クリーム	20~25	810	6	1.5	4020(100)

エービーシー商会



One Component Poly Urethane Foam

簡易型発泡ウレタンフォーム インサパック インサパシール

Com
SDS

- 耐震補強のノ口止めに最適なグレー色です。
- 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
- 最後まで無駄なく使えます。
- ガンタイプなので注入作業が容易です。
- くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。【材質】ウレタン樹脂 【製造国】オランダ

発注単位1本

(株)エービーシー商会 ☎03-3507-7390


発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	発泡体積(L)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
421-1723	GSIS	¥3,488	グレー	36~40	750	12	1	530(128)

エービーシー商会



One Component Poly Urethane Foam

発泡ウレタン専用洗浄剤 インサパック専用クリーナー インサパロクリーナー

Com
SDS

- ガンの洗浄や、硬化前のウレタンの除去に最適です。
- ガンに装着し、ガン内部の洗浄が可能です。
- 付属のスプレーノズルを取り付けばスプレー可能です。
- GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。
- 硬化前のウレタンフォームの除去に。【材質】主成分:アセトン 【製造国】オランダ

発注単位1本

(株)エービーシー商会 ☎03-3507-7390

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
215-0867	IPC	¥3,018	500	12	0.4	3268(112)

エービーシー商会



One Component Poly Urethane Foam

発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサパックGS難燃B1フォーム

Com
SDS

- JISA 1321の難燃3級試験に合格した1液型発泡ウレタンです。
- 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
- JAIA F☆☆☆☆規格品です。
- サッシ、ドアまわりの結露防止に。【材質】主成分:ウレタン樹脂 【製造国】オランダ



発注単位1本

(株)エービーシー商会 ☎03-3507-7390

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	発泡体積(L)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
382-3245	GSB1-P	¥4,399	ピンク	26~30	750	12	1	1298(94)

TRUSCO

オレンジブック.Com®

工場・作業現場のプロツール総合サイト

商品詳細画面



発注コード: 502-4759 | 品番: TS-2509-2N | JAN: 450

オレンジブック価格(1台): ¥97,125(税別) メーカー希望

発注単位: 1台 | 入数: 1

在庫品 全店在庫数 288台 ※エプソン在庫数を見る

メーカー名 トラスコ中山(株) 検索

バリエーション一覧へ (サイズ・色違いなど)

関連商品一覧へ

サイズ違い・容量違い・色違いなどのバリエーション違いや、オプション品などの関連商品が表示されます。

さらに探しやすいくなりました!

NEW 同等品・類似品提案機能

NEW デジタルオレンジブック



よりニーズに合うものを探したり、欠品商品の代替品を探す際に便利です。



紙の俯瞰性とWEBの情報量を併せ持つデジタルカタログです。