

# ソケット

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがおすすめです。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

## ソケットレンチ

### 京都機械工具 Deep Socket

#### KTC 日本 ディープソケット(6角)

全63番対辺寸法(mm)3.2~36まで有



B4Lシリーズ



●KTC独自のパワーフィット形状を採用しています。(口径部は5mm以下を除く)  
●貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適です。  
[材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個

京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
373-1316	B2L-032	¥1,380	3.2	6.35	50	5	17	10(50)
373-1413	B2L-08	¥1,380	8	6.35	50	5	33	176(93)
307-3998	B3L-10	¥1,406	10	9.5	65	5	56	747(98)
307-4021	B3L-13	¥1,491	13	9.5	70	5	87	375(78)
307-5010	B4L-17	¥2,126	17	12.7	100	5	195	300(90)
307-5036	B4L-19	¥2,211	19	12.7	100	5	218	262(72)
307-5206	B4L-36	¥5,811	36	12.7	100	5	710	78(128)

### 京都機械工具 Magnetic Deep Socket

#### KTC 日本 マグネットディープソケット(6角)



B3L-08MGA



●マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。  
●マグネットASSYは押し込むことで移動するため、スタッドボルトにも使用できます。●横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業できます。 [材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個

京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
483-6014	B3L-08MGA	¥2,400	8	9.5	60	1	47	95(89)
483-6022	B3L-10MGA	¥2,400	10	9.5	65	1	60	220(66)
483-6031	B3L-12MGA	¥2,554	12	9.5	65	1	80	130(104)
483-6049	B3L-13MGA	¥2,554	13	9.5	70	1	99	49(148)
483-6057	B3L-14MGA	¥2,554	14	9.5	70	1	114	69(110)

### 京都機械工具 Deep Socket

#### KTC 日本 ディープソケット(12角)

全37番対辺寸法(mm)17~63まで有



B6L-Wシリーズ



●ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。  
[材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個

京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
393-0405	B6L-17W	¥3,274	17	19.0	90	5	280	-
393-0392	B6L-18W	¥3,274	18	19.0	90	5	290	-
392-8891	B6L-19W	¥3,274	19	19.0	90	5	300	-
393-0418	B6L-20W	¥3,274	20	19.0	90	5	330	-
393-0422	B6L-21W	¥3,274	21	19.0	90	5	330	-
392-8879	B6L-22W	¥3,274	22	19.0	90	5	310	-
393-0384	B6L-23W	¥3,274	23	19.0	90	5	330	-
392-8881	B6L-24W	¥3,274	24	19.0	90	5	360	-

### 京都機械工具 Deep Socket

#### KTC 日本 ディープソケット(12角)

全59番対辺寸法(mm)5.5~36まで有



B4L-Wシリーズ



●KTC独自のパワーフィット形状を採用しています。  
●貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適です。  
[材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個

京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
373-1367	B2L-055W	¥1,380	5.5	6.35	50	5	24	35(318)
373-1421	B2L-08W	¥1,380	8	6.35	50	5	33	87(98)
307-4196	B3L-10W	¥1,406	10	9.5	65	5	56	260(74)
307-4269	B3L-17W	¥1,534	17	9.5	70	5	130	269(121)
307-5303	B4L-17W	¥2,126	17	12.7	100	5	195	291(129)
307-5320	B4L-19W	¥2,211	19	12.7	100	5	218	381(111)
307-5494	B4L-36W	¥5,811	36	12.7	100	5	710	165(157)

### 京都機械工具 Socket

#### KTC 日本 ソケット(12角)

全105番対辺寸法(mm)5.5~85まで有



B4-17W



●口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。  
●従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。 [材質]●特殊工具鋼 [製造国]●日本

発注単位1個

京都機械工具株

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	差込角(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
373-0930	B2-055W	¥686	5.5	6.35	18	10	9	64(108)
373-0956	B2-06W	¥686	6	6.35	18	10	10	44(105)
373-0972	B2-07W	¥686	7	6.35	18	10	10	127(94)
373-0999	B2-08W	¥686	8	6.35	18.5	10	12	155(84)
373-1014	B2-09W	¥686	9	6.35	18.5	10	13	27(159)
373-1031	B2-10W	¥686	10	6.35	18.5	10	13	235(97)
373-1073	B2-11W	¥686	11	6.35	19	10	16	30(77)
373-1090	B2-12W	¥686	12	6.35	20.5	10	19	57(66)
373-1111	B2-13W	¥754	13	6.35	20.5	10	22	124(107)
373-1138	B2-14W	¥754	14	6.35	21.5	10	27	51(102)
307-3742	B3-055W	¥643	5.5	9.5	22	5	19	45(122)
307-3751	B3-06W	¥643	6	9.5	22	5	20	47(104)
307-3769	B3-07W	¥643	7	9.5	22	5	20	161(100)
307-3777	B3-08W	¥643	8	9.5	22	5	20	359(107)
307-3785	B3-09W	¥686	9	9.5	22	5	21	56(114)
307-3793	B3-10W	¥686	10	9.5	22	5	20	353(92)
307-3807	B3-11W	¥686	11	9.5	23	5	23	62(100)
307-3815	B3-12W	¥686	12	9.5	24	5	26	285(94)
307-3823	B3-13W	¥686	13	9.5	24	5	28	593(113)
307-3831	B3-14W	¥686	14	9.5	25	5	34	207(76)
307-3840	B3-15W	¥703	15	9.5	26	5	35	97(100)
307-3858	B3-16W	¥703	16	9.5	26	5	41	94(77)
307-3866	B3-17W	¥703	17	9.5	27	5	51	381(70)
307-3874	B3-18W	¥754	18	9.5	27	5	58	70(82)
307-3882	B3-19W	¥754	19	9.5	27	5	62	364(110)
307-3891	B3-20W	¥823	20	9.5	28	5	71	39(89)
307-3904	B3-21W	¥823	21	9.5	28	5	81	67(103)
307-3912	B3-22W	¥840	22	9.5	28	5	86	87(94)
307-3921	B3-23W	¥840	23	9.5	29	5	94	37(112)
307-3939	B3-24W	¥840	24	9.5	29	5	115	246(98)
307-4633	B4-08W	¥771	8	12.7	28.5	5	29	55(92)
307-4641	B4-09W	¥814	9	12.7	28.5	5	30	6(50)
307-4650	B4-10W	¥814	10	12.7	28.5	5	38	175(109)
307-4668	B4-11W	¥814	11	12.7	29	5	41	24(96)
307-4676	B4-12W	¥814	12	12.7	30.5	5	44	136(101)
307-4684	B4-13W	¥814	13	12.7	30.5	5	45	424(176)
307-4692	B4-14W	¥814	14	12.7	31.5	5	49	296(117)
307-4706	B4-15W	¥849	15	12.7	31.5	5	50	48(91)
307-4714	B4-16W	¥849	16	12.7	33	5	55	90(127)
307-4722	B4-17W	¥849	17	12.7	34	5	61	649(132)
307-4731	B4-18W	¥849	18	12.7	34	5	69	109(163)
307-4749	B4-19W	¥849	19	12.7	34.5	5	75	1084(192)
307-4757	B4-20W	¥909	20	12.7	35	5	83	26(74)
307-4765	B4-21W	¥909	21	12.7	35.5	5	91	171(113)
307-4773	B4-22W	¥934	22	12.7	35.5	5	104	309(152)
307-4781	B4-23W	¥934	23	12.7	36	5	108	47(124)
307-4790	B4-24W	¥934	24	12.7	36	5	117	1120(118)
307-4811	B4-26W	¥1,149	26	12.7	38	5	157	72(87)
307-4820	B4-27W	¥1,149	27	12.7	39	5	176	306(125)
307-4846	B4-29W	¥1,389	29	12.7	41	5	206	34(77)
307-4854	B4-30W	¥1,509	30	12.7	42	5	214	958(186)
307-4862	B4-31W	¥1,663	31	12.7	43	5	248	14(100)
307-4871	B4-32W	¥1,663	32	12.7	43	5	256	307(142)
307-4889	B4-33W	¥2,031	33	12.7	44	5	278	16(70)
307-4897	B4-34W	¥2,031	34	12.7	44	5	286	33(122)
307-4901	B4-35W	¥2,537	35	12.7	44	5	297	16(76)
307-4919	B4-36W	¥2,537	36	12.7	44	5	305	247(134)
420-5598	B6-17W	¥1,766	17	19.0	46	5	160	-
420-8756	B6-19W	¥1,766	19	19.0	46	5	160	-
420-5522	B6-21W	¥1,766	21	19.0	47	5	170	-
421-0276	B6-22W	¥1,766	22	19.0	49	5	170	-
420-8786	B6-24W	¥1,766	24	19.0	50	5	180	-
420-8739	B6-25W	¥1,834	25	19.0	51	5	200	-
420-8728	B6-27W	¥1,834	27	19.0	51	5	220	-
421-0326	B6-30W	¥2,169	30	19.0	54	5	270	-
420-8705	B6-32W	¥2,169	32	19.0	56	5	310	-
420-8775	B6-33W	¥2,169	33	19.0	57	5	340	-
421-0323	B6-35W	¥2,357	35	19.0	59	5	370	-
420-8694	B6-36W	¥2,631	36	19.0	60	5	410	-
420-7180	B6-38W	¥2,743	38	19.0	62	5	440	-
420-8702	B6-39W	¥3,094	39	19.0	63	5	470	-
420-7134	B6-40W	¥3,094	40	19.0	64	5	490	-
421-0286	B6-41W	¥3,094	41	19.0	65	5	500	-
421-0356	B6-43W	¥3,446	43	19.0	67	5	590	-
420-7183	B6-45W	¥3,883	45	19.0	69	5	710	-
420-4046	B6-47W	¥4,389	47	19.0	71	2	780	-
420-7119	B6-48W	¥4,903	48	19.0	72	2	810	-
420-7109	B6-50W	¥4,903	50	19.0	74	2	880	-
420-7103	B6-55W	¥7,457	55	19.0	79	2	1040	-
420-8742	B6-58W	¥8,314	58	19.0	82	2	1180	-
421-0348	B6-60W	¥9,000	60	19.0	84	2	1220	-
421-0303	B6-65W	¥11,829	65	19.0	84	2	1520	-
421-0354	B6-70W	¥13,800	70	19.0	84	2	1580	-
420-7196	B6-75W	¥16,371	75	19.0	86	2	1720	-