

# ソケットビット(電動工具用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

ソケットレンチ

## Strong Bit Socket 電動ドリル用強替軸ソケット

40Vインパクトドライバー対応



ESK-17TS



- 軸が折れてもワンタッチで交換可能。
- ソケット部は冷間鍛造成型。●ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。【材質】●クロムモリブデン鋼(SCM435) 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
511-1194	ESK-17TS	¥2,821	17	6.35	115	6	125	-
511-1191	ESK-19TS	¥2,964	19	6.35	115	6	135	-
511-1197	ESK-21TS	¥3,143	21	6.35	115	6	150	-
511-1187	ESK-24TS	¥3,464	24	6.35	115	6	185	-
511-1193	ESK-26TS	¥4,179	26	6.35	115	6	200	-
511-1195	ESK-27TS	¥4,250	27	6.35	115	6	210	-
511-1192	ESK-30TS	¥4,821	30	6.35	115	6	240	-
511-1190	ESK-32TS	¥4,893	32	6.35	115	6	260	-
511-1189	ESK-36TS	¥5,643	36	6.35	115	6	300	-

## Strong Bit Socket 電動ドリル用強軸ソケット

40Vインパクトドライバー対応



ETS-17



- ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます。
- 更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです。●六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています。【材質】●クロムモリブデン鋼(SCM435) 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	ナット受部深さ(mm)	外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
258-0585	ETS-8	¥1,250	8	6.35	110	12	12.7	6	62	1670(138)
258-0591	ETS-10	¥1,250	10	6.35	110	15	14.5	6	65	2740(155)
258-0590	ETS-13	¥1,414	13	6.35	110	20	17.9	6	85	2561(153)
258-0581	ETS-17	¥1,464	17	6.35	110	30	23.6	6	125	4373(152)
258-0592	ETS-19	¥1,557	19	6.35	110	30	26	6	148	4336(155)
258-0586	ETS-21	¥1,664	21	6.35	110	30	28.5	6	170	2803(143)
258-0589	ETS-24	¥2,500	24	6.35	110	30	32.8	6	230	2258(138)

## Electric Screwdriver Socket 電動ドリル用12角ソケット

18Vインパクトドライバー対応



ESS-17



- 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
- 使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。●シャンク部圧入式で耐久性抜群です。【材質】●特殊合金鋼 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	ナット受部深さ(mm)	外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
452-1692	ESS-17	¥1,164	17	6.35	105	30	23.5	6	110	875(47)
452-1731	ESS-19	¥1,286	19	6.35	105	30	26	6	125	546(39)
452-1757	ESS-21	¥1,414	21	6.35	105	30	28.5	6	145	260(37)
432-0662	ESS-24	¥2,143	24	6.35	105	30	32.8	6	185	369(102)
452-1714	ESS-17L	¥2,021	17	6.35	153	30	23.5	6	160	133(25)
452-1749	ESS-19L	¥2,164	19	6.35	153	30	26	6	180	80(53)
452-1765	ESS-21L	¥2,307	21	6.35	153	30	28.5	6	210	112(55)

## Electric Screwdriver Socket 電動ドリル用ショートソケット

18Vインパクトドライバー対応



EHS-13



- 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。【材質】●クロムモリブデン鋼(SCM435) 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	ナット受部深さ(mm)	外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
452-1439	EHS-5.5	¥429	5.5	6.35	55	3.5	9	6	20	1912(180)
452-1455	EHS-8	¥464	8	6.35	55	5	13	6	25	7611(122)
452-1358	EHS-10	¥500	10	6.35	55	6	16	6	30	8535(118)
452-1374	EHS-13	¥571	13	6.35	55	8.5	20	6	35	5714(111)
452-1391	EHS-17	¥879	17	6.35	70	10.5	23.5	6	70	4718(105)
452-1404	EHS-19	¥1,093	19	6.35	70	13	26.0	6	80	2591(92)
452-1421	EHS-24	¥1,557	24	6.35	75	17	32.8	6	125	1017(142)

## Electric Screwdriver Socket 電動ドリル用強替軸ソケット

18Vインパクトドライバー対応



ESK-19



- 経済的なシャンク交換式で、ワンタッチで簡単に交換できます。
- シャンクの接触面は精度が高く、芯ブレすることなく長期に渡る使用にも耐える強度を備えています。【材質】●クロムモリブデン鋼(SCM435) 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
820-2905	ESK-17	¥2,679	17	6.35	105	6	125	1258(63)
820-2907	ESK-19	¥2,821	19	6.35	105	6	135	1088(62)
820-2911	ESK-24	¥3,321	24	6.35	105	6	185	996(77)
215-2707	ESK-36	¥5,500	36	6.35	105	6	300	103(73)
820-2906	ESK-17L	¥4,179	17	6.35	170	6	170	259(80)
136-0085	ESK-17SL	¥5,036	17	6.35	210	6	190	211(142)
820-2908	ESK-19L	¥4,393	19	6.35	170	6	190	332(132)

## Multi Socket 電動ドリル用マルチソケット

脱着防止ボール付



ECS-10



- 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
- 電動工具、手動兼用タイプです。
- 13mmのめがねレンチなどに接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。【材質】●特殊合金鋼 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	ナット受部深さ(mm)	外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
431-6410	ECS-8	¥1,250	8	6.35	75	12	12.7	6	45	461(100)
452-0921	ECS-10	¥1,250	10	6.35	75	15	14.5	6	45	663(89)
452-0939	ECS-12	¥1,286	12	6.35	75	20	17.5	6	45	289(81)
452-0947	ECS-13	¥1,321	13	6.35	75	20	17.9	6	45	685(97)
452-0955	ECS-14	¥1,393	14	6.35	75	20	19.5	6	50	633(103)
152-0222	ECS-17N	¥1,464	17	6.35	75	20	23.5	6	65	136(153)
113-2651	ECS-19	¥1,679	19	6.35	75	20	26.0	6	70	121(119)

## Electric Screwdriver Compact Socket 電動ドリル用コンパクトソケット

18Vインパクトドライバー対応



EDS-8C



- 取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
- 20%軽量化(同社比)で、疲れにくく電池が長持ちします。●ソケット内奥行45mmです。【材質】●クロムモリブデン鋼 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	対辺寸法(mm)	軸寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
324-6060	EDS-8C	¥807	8	6.35	88	6	50	8045(96)
324-5977	EDS-10C	¥857	10	6.35	88	6	55	12392(97)
324-5993	EDS-13C	¥950	13	6.35	88	6	60	11913(97)
324-6019	EDS-17C	¥986	17	6.35	88	6	95	19576(108)
324-6027	EDS-19C	¥1,036	19	6.35	88	6	115	12604(101)
324-6035	EDS-21C	¥1,107	21	6.35	88	6	130	8200(102)
324-6051	EDS-24C	¥1,750	24	6.35	88	6	180	6829(94)

## Tool for Anchor 電動ドリル用マルチアンカー抜き工具

18Vインパクトドライバー対応



発注コード	品番	税抜価格(1丁)	適合ねじ径	軸寸法(mm)	全長×外径(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
168-0219	EAB-4	¥1,929	W1/2	6.35	110×17	6	85	357(79)