

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

ベッセル Socket Bit for Raceway VESSEL レースウェイソケット

18Vインパクトドライバー対応



- ダクターチャンネルへの抜き差しで引っ掛けにくい薄型ソケットです。
●ナットの六角を傷つけないソケット形状です。
●ネジの代が長くて、深穴設計のソケットなので安心です。
●クロムモリブデン鋼 [製造国]●日本



Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

ツノダ Socket for F-type Plug F型接栓ソケット

New



- 同軸ケーブルの末端処理に必要なF型接栓作業にて行う3つの作業がこのソケット1つでできます。
●挿す:F型接栓の同軸ケーブルへの挿入作業
●締める:スパナ機能として分配器の狭いピッチでのF型接栓取り付け作業が可能
●回す:分配器を支柱へ取り付ける際の蝶ネジ回し作業
●アンテナ配線における同軸ケーブルの末端処理に必要なF型接栓の挿入、取り付けは、蝶ねじ回しの作業に。
●同軸ケーブル5C用F型接栓 [材質]●本体:機械構造用合金鋼 ●焼入れ:無酸化全体焼入れ43~47HRC [製造国]●台湾

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

ベッセル GO-TAN Tilt Short Socket VESSEL “剛鍛首振りショートソケット”

18Vインパクトドライバー対応



- ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります。
●面接触型12角でナットに差し込みやすいです。
●電動インパクトドライバーが入りにくい角隙作業で活躍します。
●軸:特殊合金鋼 [製造国]●中国

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), ソケット外径(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

ベッセル Tilt Socket VESSEL 首振りソケット

18Vインパクトドライバー対応



- 羽子板ボルト・ダクト連結締め付けなど、角隙での作業に適しています。
●首振り・固定、両方使えるソケットです。
●押しで固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角隙の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けられます。
●面接触型12角でナットに差し込みやすいです。
●軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V) [製造国]●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), ソケット外径(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

ベッセル Go-TAN Socket VESSEL “剛鍛ソケット”

18Vインパクトドライバー対応



- 配管・配線支持金具取り付け他、六角ボルトナット締め付けに適しています。
●特許・軸部圧入式構造でガタつき、軸抜けがありません。
●面接触型六角ソケットです。
●軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V) [製造国]●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

ベッセル Go-TAN Socket Semi-Long Type VESSEL “剛鍛ソケットセミロングタイプ”

18Vインパクトドライバー対応



- 配管・配線支持金具取り付け他、六角ボルトナット締め付けに適しています。
●特許・軸部圧入式構造でガタつき、軸抜けがありません。
●セミロングタイプです。
●面接触型六角ソケットです。
●軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V) [製造国]●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

ベッセル Go-TAN Hard Forged Semi-Long Socket VESSEL “剛鍛セミロングソケット”

18Vインパクトドライバー対応



- 全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
●従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
●軸圧入式を採用しています。
●ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
●面接触型六角ソケットです。
●軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V) [製造国]●中国

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

ベッセル Hard Forged Mirror Socket VESSEL “超剛鍛ミラーソケット”

40Vインパクトドライバー対応



- 耐久性が5倍アップしています。(メーカー従来品SLシリーズとの比較)(対辺8・10mmは耐久性2.5倍アップ)
●新衝撃吸収材とビット軸のトーション効果で、耐久性が向上しています。
●面接触型六角ソケットです。
●軸部に樹脂で一体成形したものを圧入することで、打撃時における軸部への応力集中を緩和します。
●軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V) ●軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V) ●軸:ビット材 [製造国]●日本

Table with columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1個), 対辺寸法(mm), 軸寸法(mm), 全長(mm), 梱包数(個), 質量(g), 実績(前年比%)

●実績(前年比%)...過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

ソケットレンチ

ソケット

スタッドボルトリムーバー

ヘキサゴンソケットレンチセット

ヘキサゴンソケット

ヘックスローソケット

ドライバービットソケット

エクステンションバー

ユニバーサルジョイント

ソケットアダプター

ラチェットハンドル

スピナハンドル

ドライバーハンドル

スピードハンドル

T形ハンドル

T形レンチ

インパクト用ソケット

インパクト用ヘキサゴンソケット

インパクト用ヘックスローソケット

インパクト用ソケットビット

インパクト用アダッチメント

ソケットビット

ソケットビット用アダッチメント