

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

トラスコ Thin Open-end Wrench
薄口スパナ



●通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。
●狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。●机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。【材質】●炭素鋼 【製造国】●日本



TSS-1012

発注単位1丁 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	二面幅寸法(mm)	全長(mm)	厚さ(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
256-3268	TSS-5507	¥ 369	5.5×7	100	2.4	10	10	799(999)
256-3266	TSS-0809	¥ 369	8×9	116	2.4	10	20	163(999)
256-3261	TSS-1012	¥ 369	10×12	125	3.2	10	30	238(999)
256-3273	TSS-1113	¥ 386	11×13	136	3.2	10	40	395(999)
256-3265	TSS-1214	¥ 386	12×14	140	3.2	10	40	170(999)
256-3270	TSS-1315	¥ 454	13×15	146	4.0	10	50	84(494)
256-3269	TSS-1417	¥ 454	14×17	146	4.0	10	50	383(608)
256-3272	TSS-1921	¥ 703	19×21	191	4.0	10	100	211(728)
256-3271	TSS-2223	¥ 909	22×23	206	4.0	10	120	331(999)
256-3267	TSS-2427	¥1,097	24×27	230	4.0	10	150	202(612)
256-3264	TSS-2429	¥1,097	24×29	230	4.0	10	150	63(573)
256-3263	TSS-2630	¥1,097	26×30	230	4.0	10	150	123(647)

トネ Thin Type Spanner Set
薄形スパナセット



●厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
●両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°です。【材質】●構造用鋼 ●表面処理:メッキ処理 【製造国】●日本



発注単位1セット TONE 0721-56-1850

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容(mm)	セット内容(点)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
253-6166	DSTO1200P	¥11,886	8.9、10.11、12、13、14、15、16、17、18、19	12	1	530	203(111)

ASAHI Thin Spanner
極薄スパナ



●机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
【材質】●特殊鋼 ●表面処理:ニッケルクロムメッキ 【製造国】●日本



SNT-0809

発注単位1丁 旭金属工業 03-3621-1051

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	二面幅寸法(mm)	全長(mm)	厚さ(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
116-1539	SNT-0809	¥ 364	8×9	106	3.2	10	20	1022(114)
116-1547	SNT-1012	¥ 364	10×12	126	3.2	10	30	1137(101)
116-1555	SNT-1113	¥ 407	11×13	136	4	10	50	2433(163)
116-1563	SNT-1417	¥ 443	14×17	148	4	10	60	1380(103)
116-1571	SNT-1921	¥ 664	19×21	192	4	10	100	1010(90)
116-1580	SNT-2223	¥ 886	22×23	205	4.5	10	110	2013(100)
118-0353	SNT-2427	¥1,121	24×27	235	4.5	10	182	374(73)
118-0352	SNT-3032	¥1,829	30×32	275	4.5	10	244	515(98)

トラスコ Thin Open-end Wrench
薄口スパナセット



●通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。
●狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。●机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。【材質】●炭素鋼 【付属品】●収納ホルダ 【製造国】●日本



発注単位1セット トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容(mm)	セット内容(点)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
256-3262	TSS-5SET	¥2,031	8×9、10×12、11×13、14×17、19×21	5	10	19	839(378)

トネ Thin Open-end Wrench
薄型スパナ

全12品 二面幅寸法(mm)8~19まで有



●厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
●両口は同一サイズでオフセット角は15°と75°です。【材質】●構造用鋼 ●表面処理:メッキ処理 【製造国】●日本



DSTO-17

発注単位1丁 TONE 0721-56-1850

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	二面幅寸法(mm)	全長(mm)	厚さ(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
166-9564	DSTO-08	¥ 671	8	90	3	10	14	123(72)
166-9569	DSTO-10	¥ 814	10	100	3	10	20	211(98)
166-9563	DSTO-13	¥ 893	13	120	3	10	30	181(104)
166-9561	DSTO-17	¥1,186	17	150	4	10	64	199(128)
166-9566	DSTO-19	¥1,336	19	160	4	10	76	168(128)

トネ Wrench Holder
レンチホルダー



●1本ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
●DSTOシリーズ専用ホルダーです。●レンチの収納・保管用。●レンチ収納数:12本 【製造国】●日本



発注単位1個 TONE 0721-56-1850

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
254-8736	BND120	¥743	75×30×102	4	75	48(343)

DEEN.J Low-profile Open End Wrench
薄口スパナ



●薄くても、しっかりと使えるスパナです。
【材質】●鉄 【製造国】●台湾



DNSS-0810

発注単位1丁 ファクトリーギア

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	二面幅寸法(mm)	全長(mm)	厚さ(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
356-9881	DNSS-0810	¥2,033	8×10	175	2.5	10	37.2	17(999)
356-9885	DNSS-1012	¥2,186	10×12	175	2.5	10	37.3	7(350)
356-9884	DNSS-1113	¥2,324	11×13	210	3.4	10	88.1	8(-)
356-9880	DNSS-1214	¥2,460	12×14	210	3.4	10	84.3	4(-)
356-9883	DNSS-1315	¥2,599	13×15	210	3.4	10	84.3	6(-)
356-9886	DNSS-1417	¥2,821	14×17	210	3.4	10	81.0	1(-)
356-9877	DNSS-1719	¥3,028	17×19	250	4.5	10	166.2	12(-)

レンチ・スパナ・プーラー

ラチェット

レンチ

コンビネーション

ラチェット

レンチ

配管用

ラチェット

レンチ

めがね

レンチ

ラチェット

めがね

レンチ

打撃

レンチ

フレアナット

レンチ

クロウフト

レンチ

モンキー

レンチ

倍力

レンチ

スパナ

コンビネーション

スパナ

引掛け

スパナ

特殊用途

スパナ

ギャ

プーラー

ベアリング

プーラー