

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (得)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

フジ矢 High Leverage Diagonal Cutting Nippers
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)



7700N-175BG



●黒金仕様、万能薄刃ニッパです。
●マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ) (切れ味20%アップ)と偏芯テコ原理の採用(30%負荷低減)でフジ矢史上最高の切れ味を実現しました。●落下防止コードを取り付けることができるシャックルを付けておりますので、高所での作業などに便利です。●ストレート刃 [材質]●特殊鋼 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
195-0093	7700N-175BG	¥6,429	銅線 φ3.5 VA線・VVF線 φ2.6×3芯	186	6	250	779(207)
195-0094	7700N-200BG	¥6,643	銅線 φ3.5 VA線・VVF線 φ2.6×3芯	208	6	320	793(205)

フジ矢 High Leverage Diagonal Cutting Nippers
偏芯強力ニッパ(黒金)



700N-175BG



●偏芯テコ機能で従来製品よりも楽に切断できます。
●落下防止コードが取り付けできるシャックルが付いています。●圧着機能付きです。●厚刃 [材質]●特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
120-7055	700N-175BG	¥6,143	鉄線 φ3.6 銅線 φ4.0 ピアノ線 φ2.0	186	6	270	399(95)
120-8538	700N-200BG	¥6,286	鉄線 φ4.0 銅線 φ5.0 ピアノ線 φ2.5	208	6	330	390(101)

フジ矢 Diagonal Cutting Nippers
“電工名人 薄刃ニッパ”



790-175



●最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)
●刃部は、VA線、VVF線の切断に特化した角度45°です。●落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。●ラウンド刃 [材質]●特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
781-0041	790-175	¥3,979	鉄線 φ2.0 銅線 φ3.0 VVF線 2.0×3芯	186	6	240	274(91)
781-0059	790-200	¥4,350	鉄線 φ2.5 銅線 φ3.5 VVF線 2.6×3芯	208	6	310	91(105)

フジ矢 Diagonal Cutting Nippers
電工VAニッパ



770-175



●最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)
●VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。●薄刃設計のため、少ない力で線材を切断できます。●ラウンド刃 [材質]●特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
369-3554	77R-175	¥3,829	鉄線 φ2.0 銅線 φ3.0 VA線 2.0×3芯	183	6	200	300(83)

フジ矢 CRIMPING PLIERS
電工ペンチミニ 裸端子用



FA202



●配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量・コンパクトにサイズにまとめました。
●サイズを約2/3に、重さを約1/2にしました。 [材質]●特殊鋼 [製造国]●台湾

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	圧着端子	圧着範囲	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
183-3916	FA202	¥3,786	裸端子・絶縁端子	0.75~5.5mm ²	175	10	158	73(78)
183-3917	FA203	¥3,786	ファストン端子	1.25/2.0/5.5mm ²	180	10	164	299(84)

フジ矢 Diagonal Cutting Nippers
“電工名人 強力ニッパ”



770-175



●最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)
●VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。●落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。●ラウンド刃 [材質]●特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
780-9905	770-150	¥3,600	鉄線 φ2.0 銅線 φ3.0 1.6×3芯	162	6	170	463(93)
276-2871	770-175	¥3,750	鉄線 φ2.0 銅線 φ3.0 2.0×3芯	186	6	240	1543(101)
276-2889	770-200	¥4,050	鉄線 φ2.5 銅線 φ3.5 2.6×3芯	208	6	320	1008(83)

フジ矢 Diagonal Cutting Nippers
電工VAニッパ



77A-175



●最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)
●VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。●薄刃設計のため、少ない力で線材を切断できます。●ストレート刃 [材質]●特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
344-4031	77A-175	¥3,679	鉄線 φ2.0 銅線 φ3.0 2.0×3芯	183	6	200	1038(97)
381-6419	77A-200	¥4,129	鉄線 φ2.5 銅線 φ3.5 2.6×3芯	200	6	270	485(97)

フジ矢 High Power Nippers
“ハイパワーニッパ”



700-175



●偏芯テコ機能で従来製品よりも軽く切断できます。
●グリップの付け根の圧着機能で端子を簡単圧着できます。●厚刃 [材質]●特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
276-2714	700-175	¥4,050	鉄線 φ2.2 銅線 φ3.0 ピアノ線 φ1.2	185	6	240	505(100)
276-2722	700-200	¥4,800	鉄線 φ3.0 銅線 φ3.5 ピアノ線 φ1.2	202	6	300	482(80)