

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

アルス Scissors
ARS
“アルスーパーA”

Com
含有化学物質調査済



●軽快な切れ味を保つ替刃式、裁ち鉄です。
●替刃式なので経済的です。●刃部はハードクロム仕上げです。●切断能力:布、生地など [材質]●刃部:高炭素刃物鋼 ●グリップ:アルミダイカスト [製造国]●日本

発注単位1丁 アルスコーパーレション(株) ☎0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
395-7667	526-A	¥7,993	105	4.2	260	5	240	613(107)

替刃

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
395-7675	526-A-1	¥3,991	105	4.2	150(備刃のみ)	10	110	340(124)

クロバー Scissors
Clover
布切はさみ プロ用青紙スーパー



●鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。
●鋼材の硬度が高く耐久性、耐磨耗性に優れており切れ味が持続します。●繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。●地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。●有償で研ぎ直しが可能です。 [材質]●刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上 [製造国]●日本

発注単位1丁 クロバー(株) ☎06-6978-2277

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
392-4175	671127	¥18,375	100	3.6	250	6	225	-
392-4174	671126	¥20,625	115	3.6	265	6	230	-

クロバー Scissors
Clover
布切はさみ プロ用白鋼



●優れた切れ味と耐久性がある鉄です。
●職人伝統の技で手作りした逸品です。
●炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。●地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。●プロ仕様 [材質]●刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上 ●柄部:白心可鍛鉄 [製造国]●日本

発注単位1丁 クロバー(株) ☎06-6978-2277

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
195-5422	671128	¥14,063	100	3.6	250	6	230	65(100)
392-4172	671239	¥18,000	115	3.6	265	6	235	-

クロバー Scissors
Clover
布切はさみ プロ用ハードクロム



●全鋼ハードクロム仕様です。
●ハードクロムを施すことにより美しい外観と優れた耐久性を実現しています。●錆びにくく縫製作業など業務用に最適なはさみです。●縫製作業、洋裁などに。 [材質]●刃:鋼 ●柄部:白心可鍛鉄 [製造国]●日本

発注単位1丁 クロバー(株) ☎06-6978-2277

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
211-0681	671129	¥11,250	105	3.6	250	6	225	92(354)

クロバー Scissors
Clover
プロ用はさみ SLD



●地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した鋭利なはさみです。
●硬さや耐磨耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。●細工用はさみは手を入れる柄の部分が刃に対して大きく非常に持ちやすく特に作業性に優れています。●布、繊維の切断や細かい加工に。 [材質]●刃:SLD鋼,SUS410 ●柄:白心可鍛鉄 [製造国]●日本

発注単位1丁 クロバー(株) ☎06-6978-2277

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
495-5950	266426	¥18,750	60	2.6	190	6	130	-
495-5949	266427	¥23,250	105	3.4	250	6	225	-
495-5952	266428	¥25,500	115	4.2	265	6	245	-

クロバー Scissors Kensin
Clover
布切はさみ“兼信”



●スタンダードな裁ちばさみです。
●刃先をガードするサック付きです。●布の裁断に。 [材質]●刃部:鋼 ●柄部:鋳鉄 [製造国]●日本

発注単位1丁 クロバー(株) ☎06-6978-2277

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
166-1629	681920	¥2,944	97	3.8	238	6	194	1570(100)
166-3161	671107	¥8,344	108	4.9	255	6	280	271(288)

クロバー Sewing Scissors NCS-240
Clover
布切はさみ NCS-240



●スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。
●刃の表面をビーズプラス加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。●高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。●布の裁断に。 [材質]●刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可) ●ハンドル:亜鉛合金ニッケルメッキ加工 [製造国]●日本

発注単位1丁 クロバー(株) ☎06-6978-2277

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
160-7331	36-222	¥7,969	100	3.0	247	20	250	114(97)

クロバー Cutwork Scissors 115
Clover
“カットワークはさみ 115”



●刃先が尖っているため、先端を使う細かいカットワークに便利です。
●収納・携帯に便利な本革製のサック付きです。●洋裁やパッチワークに。●全長:115mm [材質]●刃部:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、サック:本革 [製造国]●日本

発注単位1丁 クロバー(株) ☎06-6978-2277

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	刃長(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
129-2205	36-666	¥1,688	38	1.9	115	5	23	47(96)