

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

**トネ** **Tool Bag**  
**TONET** **布袋**


●スパナやめがねなどの収納に便利です。  
●折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。  
●壁掛け用フック穴付 [材質]●ポリエステル (PE) [製造国]●中国



BNRM7S



●長尺物からソケットなどの小物まで収納可能です。  
●折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。  
●ジッパー付 [材質]●ポリエステル (PE) [製造国]●中国



BG1



寸法図 (BNRM7S) (単位:mm)

寸法図 (BNRM7L) (単位:mm)


発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	幅×高さ (mm)	ポケット数 (個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
396-4337	BNRM7S	¥1,636	315×300	7	1	140	174(84)
396-4329	BNRM7L	¥1,929	390×480	7	1	250	261(98)


TONET 株式会社 ☎0721-56-1850

**トネ** **Tool Bag**  
**TONET** **ツールバッグ (マルチタイプ)**

●長尺物からソケットなどの小物まで収納可能です。  
●折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。  
●ジッパー付 [材質]●ポリエステル (PE) [製造国]●中国



BG1



寸法図 (単位:mm)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	幅×高さ (mm)	ポケット数 (個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
396-4264	BG1	¥2,821	480×265	17	1	300	303(82)


TONET 株式会社 ☎0721-56-1850

**京都機械工具** **Tool Bag (BLACK)**  
**KTC** **ツールバッグ (黒)**


●持ち運び時にコンパクトに収まるロールタイプです。  
●面ファスナー留めで、工具の飛び出しを防止します。●収納具 [材質]●本体:ナイロン ●本体ウラ:ポリ塩化ビニル (PVC) ●フチ、テープ:ポリプロピレン (PP) [製造国]●中国



MCKB-B



●ボールグリップドライバー、電ドラボールのグリップと同じデザイン形状です。  
●ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。●強化プラスチックを用いた軽量設計です。●チャックスライド部はクッショングリップでソフトな手触りです。●変色に強いアルミイト処理をおこなっています。 [材質]●本体:ガラス繊維入りナイロン、ABS樹脂、エラストマー ●スリーブ:アルミ [製造国]●中国



QB-22R (赤) QB-22G (緑) QB-22V (紫) QB-22K (ブラック)




発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	幅×高さ (mm)	ポケット数 (個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
807-0227	MCKB-B	¥3,231	490×260	17	1	270	118(56)


京都機械工具 株式会社 ☎06-6976-7771

**VESSEL** **Ball Quick Catcher**  
**VESSEL** **“ボールクイックキャッチャー”**

●ボールグリップドライバー、電ドラボールのグリップと同じデザイン形状です。  
●ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。●強化プラスチックを用いた軽量設計です。●チャックスライド部はクッショングリップでソフトな手触りです。●変色に強いアルミイト処理をおこなっています。 [材質]●本体:ガラス繊維入りナイロン、ABS樹脂、エラストマー ●スリーブ:アルミ [製造国]●中国



QB-22R (赤) QB-22G (緑) QB-22V (紫) QB-22K (ブラック)




発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	差込角 (mm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
244-2044	QB-22R	¥791	赤	6.35	28×28×63	10	17	4003(82)
244-2043	QB-22Y	¥791	黄	6.35	28×28×63	10	17	1409(70)
244-2045	QB-22G	¥791	緑	6.35	28×28×63	10	17	1110(87)
244-0573	QB-22V	¥791	紫	6.35	28×28×63	10	17	919(56)
441-8694	QB-22K	¥693	ブラック	6.35	26×26×63	10	17	-


VESSEL 株式会社 ☎06-6976-7771

**トラスコ** **Bit Holder**  
**トラスコ** **ビットホルダ**


●両スライド方式で先端の取り付け・取り外しがスムーズに行えます。 [材質]●特殊鋼 ●エラストマー樹脂 [製造国]●台湾




TBH-BK (ブラック) TBH-B (ブルー) TBH-GN (グリーン) TBH-R (レッド)



●両スライド方式で先端の取り付け・取り外しがスムーズに行えます。 [材質]●特殊鋼 ●エラストマー樹脂 [製造国]●台湾



TBHK-BK (カラビナ付) (ブラック) TBHK-B (カラビナ付) (ブルー) TBHK-GN (カラビナ付) (グリーン) TBHK-R (カラビナ付) (レッド)



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
437-3766	TBH-BK	¥754	ブラック	6.35	52	10	25	345(82)
437-3774	TBH-B	¥754	ブルー	6.35	52	10	25	115(59)
437-3782	TBH-GN	¥754	グリーン	6.35	52	10	25	74(47)
437-3791	TBH-R	¥754	レッド	6.35	52	10	25	88(57)

トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

**トラスコ** **Bit Holder**  
**トラスコ** **ビットホルダ (カラビナ付)**

●両スライド方式で先端の取り付け・取り外しがスムーズに行えます。 [材質]●特殊鋼 ●エラストマー樹脂 [製造国]●台湾



TBHK-BK (カラビナ付) (ブラック) TBHK-B (カラビナ付) (ブルー) TBHK-GN (カラビナ付) (グリーン) TBHK-R (カラビナ付) (レッド)



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
437-3804	TBHK-BK	¥900	ブラック	6.35	103	10	33	219(115)
437-3812	TBHK-B	¥900	ブルー	6.35	103	10	33	90(250)
437-3821	TBHK-GN	¥900	グリーン	6.35	103	10	33	49(233)
437-3839	TBHK-R	¥900	レッド	6.35	103	10	33	86(162)

トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

**トップ** **Socket Holder**  
**TOP** **携帯用インパクトソケットホルダー**

●ナスカン付の3色セットです。  
●ソケットレンチ、インパクトレンチ用ソケットに共通対応しています。  
●一部アルミ合金を使用した軽量設計です。 [材質]●スライド部:アルミ合金 ●その他:鉄 [製造国]●台湾



PSH-3BRBKN



●ソケットレンチ、インパクトレンチ用ソケットに共通対応しています。  
●一部アルミ合金を使用した軽量設計です。 [材質]●スライド部:アルミ合金 ●その他:鉄 [製造国]●台湾



PSH-3B (ブルー) PSH-3R (レッド) PSH-3BK (ブラック)



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-4921	PSH-3B	¥1,929	ブルー	9.5	42.5	6	32	75(179)
828-4924	PSH-3R	¥1,929	レッド	9.5	42.5	6	32	49(158)
828-4922	PSH-3BK	¥1,929	ブラック	9.5	42.5	6	32	77(131)
828-4925	PSH-4B	¥2,107	ブルー	12.7	47.6	6	43	101(105)
828-4928	PSH-4R	¥2,107	レッド	12.7	47.6	6	43	67(110)
828-4926	PSH-4BK	¥2,107	ブラック	12.7	47.6	6	43	157(122)

トップ工業 株式会社 ☎0256-33-1681

**トップ** **Socket Holder**  
**TOP** **携帯用インパクトソケットホルダー**

●ナスカン付の3色セットです。  
●ソケットレンチ、インパクトレンチ用ソケットに共通対応しています。  
●一部アルミ合金を使用した軽量設計です。 [材質]●スライド部:アルミ合金 ●その他:鉄 [製造国]●台湾



PSH-3B (ブルー) PSH-3R (レッド) PSH-3BK (ブラック)



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	色	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-4921	PSH-3B	¥1,929	ブルー	9.5	42.5	6	32	75(179)
828-4924	PSH-3R	¥1,929	レッド	9.5	42.5	6	32	49(158)
828-4922	PSH-3BK	¥1,929	ブラック	9.5	42.5	6	32	77(131)
828-4925	PSH-4B	¥2,107	ブルー	12.7	47.6	6	43	101(105)
828-4928	PSH-4R	¥2,107	レッド	12.7	47.6	6	43	67(110)
828-4926	PSH-4BK	¥2,107	ブラック	12.7	47.6	6	43	157(122)

トップ工業 株式会社 ☎0256-33-1681