

マイクログラインダー/マイクログラインダー用アタッチメント

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがお得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

電動工具

インパクト
レンチ

インパクト
ドライバー

電動
ドライバー

ツール
バランス

ドリル
ドライバー

電気
ドリル

ハンマ
ドリル

ドリル
チャック

コンクリート
ハンマー

磁気
ボール盤

コアドリル

ディスク
グラインダー

カーボン
ブラシ

高周波
グラインダー

ストレート
グラインダー

マイクロ
グラインダー

ナカニシ Luster Attachment "Emax EVolution"用ラスタアタッチメント



- ハイパワー、大ストロークが高効率加工を実現します。
- ラバーグリップは持ちやすく、振動を軽減します。●各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。●ストローク幅調整:0~6mm [付属品]●アレンレンチ(2.3mm)各1 ●潤滑油 ●ラスタ用ノズル ●スティックホルダ(62502.62505)各1本 ●ダンパーホルダ ●角パッド ●角パッド用ロッド ●アングルロッド ●サンドペーパーチップ(#120.#320.#600.#1000)各10枚 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	往復回数(可変)(回/分)	寸法(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
297-5297	LS-100	¥83,000	0~6300	20×119×120	1	680	8(73)

ドレメル High Speed Rotary Tool DREMEL ハイスピードロータリーツール"ドレメル3000"



- イーゼルツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリを素早く簡単に交換可能です。
- クーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上し、耐久性が向上しました。●ソフトラバーグリップで、ベンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。●電源:100V(50/60Hz)●電源コード長さ:2m ●標準コレット:3.2mm ●10種類のアクセサリが標準装備されています [製造国]●メキシコ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	外径×全長(mm)	周波数(Hz)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
118-8021	3000-N/10-50	¥12,150	10000~32000	56×188	50	1	455	80(320)
118-8005	3000-N/10-60	¥12,150	10000~32000	56×188	60	1	455	59(126)

ドレメル High Speed Rotary Tool 4000 DREMEL ハイスピードロータリーツール"ドレメル4000"



- ユニバーサルモーター搭載です。
- ソフトラバーグリップがベンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。●電源:100V(50/60Hz)●標準付属コレット径:2.4/3.0/3.2mm ●使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mm [製造国]●メキシコ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	外径×全長(mm)	周波数(Hz)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
408-7623	4000-3/36	¥22,860	5000~32000	54×230	1	533	708(206)	

ドレメル Accessory Kit DREMEL マイクログラインダー用アクセサリーセット



- ロータリーツール用アクセサリーセット [製造国]●メキシコ

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	品名	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
166-4455	710-RW2	¥ 9,450	160ピース アクセサリーセット	1	426	52(306)
215-6451	687-01N1	¥ 5,250	52ピース アクセサリー-多目的セット	1	160	7(175)
166-4461	684-01	¥ 4,200	クリーニング/サンディングセット20pcs	1	182	8(89)
152-1471	EZ725	¥12,750	EZLOCKメガキタ	1	140	17(213)
166-4467	686-01	¥ 4,200	サンディング/グラインディングセット	1	200	26(650)
215-6490	688-01N1	¥ 5,250	69ピース カットングホイールセット	1	200	7(700)

ナカニシ Diamond Drill 電着ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)



- ツイストドリル(スチール)にダイヤモンドド電着コーティングを施したドリルです。 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	粒度(#)	刃径×刃長×軸径×全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
476-1359	13851	¥2,900	140	0.8×8×2.34×44	1	7	12(39)
829-2839	13852	¥2,900	140	0.9×8×2.34×44	1	8	7(700)
476-1367	13853	¥2,900	140	1×8×2.34×44	1	7	9(225)
829-2840	13854	¥2,900	140	1.1×8×2.34×44	1	8	0(-)
829-2841	13855	¥2,900	140	1.2×10×2.34×44	1	8	3(75)
829-2842	13856	¥2,900	140	1.3×10×2.34×44	1	8	0(-)

ドレメル Speed Rotary Tool DREMEL コードレスロータリーツール"ドレメルLITE"



- 3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵のコードレスミニルーターです。
- 本体質量270gで抜群の取り回しです。
- USBケーブルで充電可能です。●定格電圧:3.6Vリチウムイオンバッテリー ●標準付属コレット径:3.2mm ●使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mm ●充電時間:約2時間45分 [製造国]●メキシコ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	外径×全長(mm)	周波数(Hz)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
213-6952	LITE	¥13,860	8000/14000/21000/25000	40×185	1	270	618(135)	

ドレメル High Speed Rotary Tool 3000 DREMEL ハイスピードロータリーツール"ドレメル3000"



- イーゼルツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリを素早く簡単に交換可能です。
- クーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上し、耐久性が向上しています。●電源:100V(50/60Hz)●電源コード長さ:2m ●標準付属コレット径:3.0/3.2mm ●使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mm [製造国]●メキシコ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	外径×全長(mm)	周波数(Hz)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
433-2784	3000-2/30-50	¥16,470	10000~32000	56×188	50	1	455	88(113)
433-2792	3000-2/30-60	¥16,470	10000~32000	56×188	60	1	455	62(88)

ドレメル Mini Router DREMEL ペン型ミニルーター"フィーノ"



- ジャストフィットデザインです。
- パワーと静音性を両立しています。
- 5000~22000回転までの無段階変速です。●安全性の高い凹型シャフトロックボタンを採用しています。●電源:100V(50-60Hz) ●電源コード長さ:2m ●標準付属コレット径:ドレメルチャック(最大3.2mm) ●使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mm [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	外径×全長(mm)	周波数(Hz)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
114-4868	2050-N/11JA	¥10,260	5000~22000	32×185	1	105	381(60)	