

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

モトユキ GLOBAL SAW  **Global Saw Multi-Metal Wheel**
グローバルソー マルチメタルホイール“ガチメタ” (乾式) New




- 切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。
- 真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。● わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
- 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
- 一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクト、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など ● 適合機種: ディスクグラインダー、カッター [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤ砥粒 [製造国] ● 中国

発注単位1枚 機モトユキ ☎0120-278-423

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	ダイヤモンド厚(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
434-2987	GM-105	¥2,000	105×1.4×20	2.5	14500	15	1	76	-
434-2986	GM-125	¥2,357	125×1.5×22	3.5	12200	20	1	106	-

モトユキ GLOBAL SAW  **Global Saw for Multi cutting materials**
ダイヤモンドカッター“グローバルソー万能刃” (乾式)






- 1枚で多様な材料を切断できます。
- 真空金属溶着製法により、砥粒の脱落が抑制され、長切れします。● 突出したダイヤモンド砥粒により、切れ味が良いです。● コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、葉巻サイディングなどの切断や溝入れに。● 乾式 [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤ砥粒 [製造国] ● 中国

発注単位1枚 機モトユキ ☎0120-278-423

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径(mm)	ダイヤモンド厚(mm)	穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
803-6665	BN-105	¥2,500	105	2.2	20.0	5	14500	15	10	120	443(93)

モトユキ GLOBAL SAW  **Global Saw Diamond Blade(Dry type)**
ダイヤモンドカッター“グローバルソー マルチレイヤープラス” (乾式)

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。
- 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。● コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。● 適合機種: カッター、ディスクグラインダー [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤ砥粒 [製造国] ● 中国

発注単位1枚 機モトユキ ☎0120-278-423

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
492-3405	AG-105	¥5,000	105×1.8×20.0	10	14500	15	10	100	404(103)
492-3413	AG-125	¥5,714	125×2.0×22.0	10	12200	20	10	160	303(97)

モトユキ GLOBAL SAW  **Global Saw Diamond Blade Wave**
ダイヤモンドカッター“グローバルソー” ウェーブタイプ(乾式)




- ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
- 低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が持続します。● コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管の切断に。● 適合機種: カッター、ディスクグラインダー [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤ砥粒 [製造国] ● 中国

発注単位1枚 機モトユキ ☎0120-278-423

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
344-9769	SC-105	¥2,286	105×1.8×20.0	7.0	14500	15	1	100	545(92)
360-8956	SC-125	¥5,143	125×2.0×22.0	7.5	12200	20	1	160	17(50)


モトユキ GLOBAL SAW  **Global Saw Diamond Blade(Dry type)**
ダイヤモンドカッター“グローバルソー” セグメントタイプ(乾式)






- ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
- 低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が持続します。● コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管の切断に。● 乾式 [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤ砥粒 [製造国] ● 中国

発注単位1枚 機モトユキ ☎0120-278-423

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
344-9751	GP-105	¥2,286	105×1.8×20.0	7.5	14500	15	1	100	424(85)
360-8964	GP-125	¥5,143	125×2.0×20.0	7.5	12200	20	1	160	16(24)

ハスクバーナ Husqvarna  **Diamond Blade**
ダイヤモンドブレード“VARI-CUT S50” (乾式)

- 切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです。
- コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。● 乾式 [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤ砥粒 [製造国] ● 中国

発注単位1枚 ハスクバーナ・ゼノア 樹建設機械事業部 ☎0570-666-778

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
116-5274	579807921	¥5,250	105×2.15×20.0	10	14500	15	1	125	14(999)
116-5275	579807941	¥6,388	125×2.15×22.23	10	12200	20	1	150	0(-)

NORITAKE  **PlatinumWave**
ダイヤモンドカッター“プラチナウェーブ” (乾式) New




- 抜群の切れ味に加えて切断面も美しいハイクオリティタイプです。
- コンクリート、モルタル、御影石、大理石、タイル全般、カワラ全般など。● 乾式 ● ウェーブタイプ [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤモンド砥粒他 [製造国] ● 日本

発注単位1枚 機ノリタケカンパニーリミテド ☎052-561-9807

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
783-7551	350S40PLAT00	¥6,041	105×2.0×20	7	14500	15	6	180	10(67)
783-7569	350S50PLAT00	¥9,146	125×2.0×22	7	12200	20	6	250	2(200)

ボッシュ BOSCH  **Diamond Saw Blade**
ダイヤモンドホイール(乾式) New




- 切れ味・耐久性ともにトップクラスです。
- 硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。● 硬質コンクリート、硬質葉巻系サイディング、石材などの切断に。● 乾式 [材質] ● 台金: 工具鋼 ● チップ: ダイヤ砥粒 [製造国] ● 韓国

発注単位1枚 機ボッシュ ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	チップ高さ(mm)	最高使用回転数(rpm)	付属リング穴径(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
378-4827	DT-105PP	¥7,800	108×2.2×20.0	9	14500	15	1	105	3(150)
378-4835	DT-125PP	¥10,725	127×2.2×22.0	9	12200	20	1	140	2(100)
378-4843	DT-150PP	¥14,625	152×2.5×25.4	9	10100	25-22-20	1	230	6(300)
378-4851	DT-180PP	¥18,606	183×2.5×25.4	9	8700	25-22-20	1	335	2(50)

切断用品
 切断砥石
 チップソー
 ダイヤモンドカッター
 メタルソー
 バンドソー
 マシンソー
 ハンドソー
 セーパースブレード
 エアソブレード
 ジグソブレード

安全にご利用いただくために保護具を着用ください。