

バンドソー替刃

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あマークの商品はまとも買いがお得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

切断用品



Portable Band Saw(Bimetal for Steel/ Stainless Steel) ポータブルバンドソー(30本入りセット)



- お買い得な30本入りセットです。
- 100年の伝統を誇るスウェーデンのパーコ社製材料を使用しています。
- 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
- 一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。【材質】●コバルトハイスバイメタル 【製造国】●ペラルーシ

1本あたり目安単価 **¥2,560**

新ダイワRB10, RB120, RB-120CV, 120FV・ハイコーキ(旧日立)CB-13FA, CB-13FB

適合機種

トラスコ中山 番 **0120-509-849**

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	箱入数(本)	質量 (g)	実績(前年比%)
474-7976	NS1260X13-14-30P	¥76,800	14	1260×13×0.64	30	3000	13(145)



Bandsawblades Carbide Tipped 超硬カットオフバンドソー



- 独自の刃形状により、難削材の切断を可能にします。
- 独自のパターン化されたガレットは切粉をうまく逃がすことで替刃の寿命を延ばすことができます。
- 新刃時に高い技術が必要となる、ならし運転が不要なモデルです。
- 難削材の切断に。【材質】●超硬 【製造国】●日本

発注単位1本

トラスコ中山 番 **0120-509-849**

発注コード	品番	税抜価格(1本)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	梱包数(本)	質量 (g)	実績(前年比%)
207-8352	CB3505-3411-3/4	¥37,200	3/4	3505×34×11	1	800	0(-)
207-8355	CB3660-3411-3/4	¥38,235	3/4	3660×34×11	1	810	0(-)
207-8357	CB4115-3411-3/4	¥39,270	3/4	4115×34×11	1	830	5(-)
207-8359	CB4570-3411-3/4	¥44,438	3/4	4570×34×11	1	1650	2(-)
207-8361	CB4570-4113-2/3	¥38,235	2/3	4570×41×13	1	1650	0(-)
207-8363	CB4670-4113-2/3	¥38,235	2/3	4670×41×13	1	1700	0(-)



Portable Band Saw(Bimetal for Steel/Stainless Steel) ポータブルバンドソー



- パーコのサンドフレックスシリーズです。
- 重切削対応のハイクオリティバンドソーです。
- 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
- 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
- 一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。【材質】●コバルトハイスバイメタル 【製造国】●ペラルーシ

発注単位5本

スナップオン・ツールズ 番 **03-5534-1301**

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
355-5976	3850-1130X13-10/14	¥3,374	5	10/14	1130×13×0.64	90	75(49)
355-5984	3850-1130X13-14	¥3,374	5	14	1130×13×0.64	90	975(72)
355-5992	3850-1130X13-18	¥3,374	5	18	1130×13×0.64	90	340(98)
355-6000	3850-1140X13-10/14	¥3,755	5	10/14	1140×13×0.64	91	175(70)
355-6018	3850-1140X13-14	¥3,755	5	14	1140×13×0.64	91	955(115)
355-6026	3850-1140X13-18	¥3,755	5	18	1140×13×0.64	91	580(94)
355-6034	3850-1440X13-14	¥4,359	5	14	1440×13×0.64	114	15(75)
355-6042	3850-1560X13-14	¥4,705	5	14	1560×13×0.64	124	145(75)
355-6051	3850-1560X16-14	¥5,113	5	14	1560×16×0.64	149	15(24)
355-6069	3850-1855X16-14	¥7,080	5	14	1855×16×0.64	177	270(155)
497-9842	3850-1855X16-18	¥7,080	5	18	1855×16×0.64	177	45(129)



Band Saw for Cut-off Bimetal カットオフバンドソー(バイメタル)



- 高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
- 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
- ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
- 軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。【材質】●バイメタル 【製造国】●日本

発注単位3本

トラスコ中山 番 **0120-509-849**

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
207-7919	BIM2750-2709-6/10	¥5,205	3	6/10	2750×27×0.9	490	177(257)
207-7921	BIM3505-2709-3/4	¥6,360	3	3/4	3505×27×0.9	630	240(217)
207-7924	BIM3505-2709-4/6	¥6,360	3	4/6	3505×27×0.9	630	90(231)
207-7926	BIM3505-2709-6/10	¥6,360	3	6/10	3505×27×0.9	630	33(138)
207-7983	BIM5450-4113-3/4	¥12,735	3	3/4	5450×41×1.3	2170	15(50)
207-7985	BIM5450-4113-4/6	¥12,735	3	4/6	5450×41×1.3	2170	33(110)



Portable Band Saw(Bimetal for Steel/Stainless Steel) ポータブルバンドソー



- パーコのサンドフレックスシリーズです。
- 重切削対応のハイクオリティバンドソーです。
- 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
- 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
- 一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。【材質】●コバルトハイスバイメタル 【製造国】●ペラルーシ

発注単位5本

スナップオン・ツールズ 番 **03-5534-1301**

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
355-6077	3851-27-0.9-6/10-2750	¥11,101	5	6/10	2750×27×0.90	495	170(88)
355-6085	3851-27-0.9-6/10-3750	¥13,128	5	6/10	3750×27×0.90	675	75(116)



Cut-off Bimetal Bandsaw バイメタルカットオフバンドソー



- 強い切込みと、耐磨耗性を備え、工具鋼および難削材向けに適した刃型設計です。
- 特殊バナ鋼の採用により胴部分の剛性が向上しています。
- 刃先に高硬度粉末ハイスを採用しています。
- M42ハイスに比べ、密度が高く硬度も有り、熱に強いです。
- 難削材向け。【材質】●粉末ハイス 【製造国】●中国



品番例

3999-27-0.9-3/4-KS-2750					
品番	幅	厚さ	山数	被削材	全長
				KS=無垢材	

発注単位入数

スナップオン・ツールズ 番 **03-5534-1301**

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	質量 (kg)	実績(前年比%)
837-0011	3999-27-0.9-3/4-KS-2750	¥6,843	5	3/4	2750×27×0.9	0.50	0(-)
837-0012	3999-27-0.9-3/4-KS-3505	¥8,301	5	3/4	3505×27×0.9	0.63	45(43)
837-0013	3999-27-0.9-3/4-KS-3660	¥8,604	5	3/4	3660×27×0.9	0.65	45(225)
837-0014	3999-27-0.9-3/4-KS-3750	¥8,770	5	3/4	3750×27×0.9	0.68	10(200)
837-0015	3999-34-1.1-2/3-KS-3505	¥9,849	2	2/3	3505×34×1.1	0.63	2(-)
837-0016	3999-34-1.1-2/3-KS-3660	¥10,211	2	2/3	3660×34×1.1	0.65	2(-)
837-0017	3999-34-1.1-2/3-KS-4115	¥11,293	2	2/3	4115×34×1.1	1.15	12(150)
837-0018	3999-34-1.1-2/3-KS-4120	¥11,304	2	2/3	4120×34×1.1	1.20	0(-)
837-0019	3999-34-1.1-2/3-KS-4570	¥12,371	2	2/3	4570×34×1.1	1.23	0(-)
837-0020	3999-34-1.1-3/4-KS-3505	¥9,849	2	3/4	3505×34×1.1	0.63	12(-)
837-0021	3999-34-1.1-3/4-KS-3660	¥10,211	2	3/4	3660×34×1.1	0.65	0(-)
837-0022	3999-34-1.1-3/4-KS-4115	¥11,293	2	3/4	4115×34×1.1	1.15	28(234)
837-0023	3999-34-1.1-3/4-KS-4120	¥11,304	2	3/4	4120×34×1.1	1.20	2(100)
837-0024	3999-34-1.1-3/4-KS-4570	¥12,371	2	3/4	4570×34×1.1	1.23	32(115)

安全にご利用いただくために保護具を着用ください。