

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

理研 Rico Bright Handpad “リコブライト ハンドパッド”

全10品番 仕上がり相当番手 (#)80~3000まで有



- 砥粒量を多く均一にコーティングしているため、優れた仕上がりりと研磨力が得られます。
- 空砥ぎはもちろん、耐水、耐油、耐熱性に優れ、水砥ぎにも最適です。
- 酸化皮膜・サビの除去・塗膜のはく離・溶接スケール除去へアライン仕上げ。 [材質] ●砥材:炭化ケイ素砥粒(C)、(#80、#600、#800、#1500)アルミナ砥粒(A)、(#120、#240、#400、#3000)
- ナイロン不織布 [製造国]●日本



RICOBシリーズ



使用例

発注単位20枚 理研コラダム(株) ☎048-507-3277

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	入数(枚)	仕上がり相当番手(#)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
322-5119	RICOB-C-80	¥277*	20	80	黒	150×230	52	1940(98)
322-5127	RICOB-M-120	¥277*	20	120	茶	150×230	43	3180(125)
399-2641	RICOB-F-240	¥277*	20	240	赤	150×230	30	9960(142)
399-2659	RICOB-VF-400	¥277*	20	400	緑	150×230	25	11680(81)
399-2667	RICOB-SF-600	¥277*	20	600	紫	150×230	20	3920(108)
399-2675	RICOB-SUF-800	¥277*	20	800	青	150×230	18	1680(101)
399-2683	RICOB-UF-1500	¥277*	20	1500	灰	150×230	12	27260(78)
399-2691	RICOB-MCF-3000	¥277*	20	3000	橙	150×230	12	2760(100)

ベルスター BELLTEX SAND “ベルテックスサンド”

全6品番 仕上がり相当番手 (#)40~120まで有



- ハードタイプです。
- 不織布(ナイロン繊維)研磨タワシです。
- 耐水性・耐油性があり、目づまりしにくい構造です。
- 強度のある繊維を使用しているため比較的粗研磨向きで耐久性に優れます。
- 金属のサビ取り。
- ペンキ落とし。
- 油膜や汚れ落とし。
- 各種塗装前の研磨。
- コンクリート表面の目ならし。 [材質] ●砥材:アルミナ質研削材 [製造国]●日本

発注単位10枚 1枚あたり目安単価 ¥433 ベルスター研磨材工業㈱ ☎0745-77-7115

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	入数(枚)	仕上がり相当番手(#)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
294-0850	BTX-40	¥591*	10	40	エンジ	100×150	132	2310(103)
294-0868	BTX-80	¥591*	10	80	エンジ	100×150	118	1780(96)
294-0841	BTX-120	¥591*	10	120	エンジ	100×150	61	720(123)

三共理化学 FUJI STAR Type LWF Lapping Film Sheet “ラッピングフィルムシート”

全10品番 粒度 (#)400~20000まで有



- 超微粒子研磨剤を使用しています。
- 均一な仕上げ面になります。
- フィルム基材に樹脂接着剤と研磨材を均一にコーティングしています。
- 各種ロール研磨。
- 分析資料片の研磨。
- プリント基板・光ファイバーの研磨。
- 厚み:75µm [材質] ●砥材:酸化アルミニウム [製造国]●日本

発注単位100枚 1枚あたり目安単価 ¥1,120 三共理化学㈱ ㈱ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	入数(枚)	粒度(#)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
322-6042	LWFS-30-400	¥250*	100	400	青	230×280	10	700(47)
322-6069	LWFS-30-600	¥250*	100	600	緑	230×280	10	0(-)
322-6077	LWFS-30-800	¥250*	100	800	橙	230×280	10	1200(86)
322-5992	LWFS-30-1000	¥250*	100	1000	紫	230×280	10	700(59)
322-6018	LWFS-30-1500	¥250*	100	1500	黄	230×280	10	600(50)
322-6026	LWFS-30-2000	¥250*	100	2000	水色	230×280	10	1300(100)

スリーエム Scotch Brite™ Scuff Soft “スコッチブライト™スカフソフト”

全7品番 仕上がり相当番手 (#)60~3000まで有



- 凹凸のある被研磨物にもよくなじみ、しかも均一でめらかな研磨目が見られます。
- コアによるスポンジにより、保水性が良く、水研ぎ研磨においても効果が長続きします。
- 塗装前の付付け、傷直し、サビ取り、各種修正・手直し。 [製造国]●日本

品番	砥材
7397	酸化アルミニウム
7398・7400	シリコンカーバイト

スリーエム ジャパン(株) ☎0570-011-211

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	入数(枚)	仕上がり相当番手(#)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
335-3095	7397	¥355*	10	320相当	茶	85×150×25	45	5780(97)
335-3109	7398	¥355*	10	600相当	緑	85×150×25	45	3080(115)
335-3117	7400	¥355*	10	1500相当	灰	85×150×25	45	2510(89)

ベルスター BTX PAD “BTXパッド”

全7品番 仕上がり相当番手 (#)60~3000まで有



- 不織布(ナイロン繊維)研磨シートです。
- 柔軟性と適度な強度を備えているので凹部や曲面研磨が可能です。
- 耐水性・耐油性があります。
- 補修や仕上げ研磨に向いています。
- 金属加工部品の細かいバリ取り。
- 金属部品の油汚れ、腐食部分の除去。
- 艶消し。
- 木工品や塗装面の補修作業。
- 塗装前工程の仕上げ研磨。 [材質] ●砥材: #60~#800:アルミナ質研削材 #1500~#3000:炭化珪素質研削材 [製造国]●日本
- ベルスター研磨材工業㈱ ☎0745-77-7115

発注単位1枚 1枚あたり目安単価 ¥433

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	入数(枚)	仕上がり相当番手(#)	色	幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
294-0922	BTXP-60	¥493*	15	60	エンジ	150×230	56.7	705(86)
294-0876	BTXP-120	¥493*	20	120	エンジ	150×230	42.5	1780(84)
294-0892	BTXP-240	¥394*	20	240	エンジ	150×230	34.7	4440(130)
294-0914	BTXP-400	¥394*	20	400	エンジ	150×230	25.2	7040(105)
294-0931	BTXP-800	¥394*	20	800	黄土色	150×230	25.2	3260(62)
294-0884	BTXP-1500	¥394*	20	1500	灰	150×230	21.3	7320(130)

スリーエム 3M™ Lapping Film 3M™ラッピングフィルム研磨材

全11品番 粒度 (#)320~15000まで有



- 厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布されています。
- 極めて美観な仕上げ面が得られます。
- 耐水・耐油性です。乾式および湿式の両方に使用可能です。
- 精密機器部品の研磨、あらゆる部品・部材の精密仕上げ研磨に。
- 厚み:75µm [材質] ●砥材:酸化アルミニウム(※S3-15SHTのみシリコンカーバイト) [製造国]●アメリカ
- スリーエム ジャパン(株) ☎0570-011-211

発注単位1箱 1枚あたり目安単価 ¥433

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	粒度(#)	色	幅×長さ(mm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
125-7901	A 3-60 SHT	¥21,649	320	白	216×280	50	4	600	61(78)
125-7897	A 3-40 SHT	¥21,649	400	青	216×280	50	4	600	398(86)
125-7889	A 3-30 SHT	¥21,649	600	黄緑	216×280	50	4	600	309(107)
125-7871	S 3-15 SHT	¥21,649	1000	灰	216×280	50	4	600	705(100)
125-7862	A 3-12 SHT	¥21,649	1200	黄	216×280	50	4	600	116(77)
125-7854	A 3-9 SHT	¥21,649	2000	水色	216×280	50	4	600	313(78)

ナカニシ Lapping Sheet “ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)”

全10品番 粒度 (#)320~10000まで有



- 非常に薄く柔軟性があり、ロール状や曲面、スリットなどの精密研磨に最適です。
- 極薄ポリエステルフィルム(厚さ0.1mm)に砥粒をコーティングしています。 [材質] ●WA砥粒(WA酸化アルミニウム) [製造国]●日本

発注単位1パック 1枚あたり目安単価 ¥1,120 ㈱ナカニシ ☎0289-64-3280

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	粒度(#)	色	幅×長さ(mm)	パック入数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
833-8127	56962	¥5,600	400	ブルー	230×280	5	221	1(100)
833-8128	56963	¥5,600	600	グリーン	230×280	5	86	0(-)
833-8129	56964	¥5,600	800	オレンジ	230×280	5	155	0(-)
833-8130	56965	¥5,600	1000	パープル	230×280	5	87	0(-)
477-1672	56967	¥5,600	1500	イエローオーカー	230×280	5	80	1(-)
477-1681	56968	¥5,600	3000	イエロー	230×280	5	80	2(200)