

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

SHIBATA 日本 **Protection Boots against the cold**
冷蔵庫用長靴-40℃



(ネイビー) (オレンジ) (ブラック)

●-40℃に耐える超耐寒長靴です。
●独自開発の抗菌・防臭キルティング素材 [BLAXX]を採用し、保温性をアップしました。●かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。●耐圧迫性荷重:4.5kN
●-40℃仕様 ●抗菌・防臭機能付 [材質] ●表:ナイロンゴム引きトッピング ●裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー ●胸部、底部:天然ゴム ●先芯:繊維強化樹脂 [製造国]●日本

発注単位1足 シバタ工業㈱ ☎078-946-2451

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
819-0384	NR021-23.0	¥24,414	23.0	ネイビー	EE	27.5	1	1120	7(100)
819-0385	NR021-24.0	¥24,414	24.0	ネイビー	EE	27.5	1	1130	26(217)
819-0386	NR021-25.0	¥24,414	25.0	ネイビー	EE	27.5	1	1160	87(120)
819-0387	NR021-26.0	¥24,414	26.0	ネイビー	EE	27.5	1	1200	291(114)
819-0388	NR021-27.0	¥24,414	27.0	ネイビー	EE	27.5	1	1250	418(128)
819-0389	NR021-28.0	¥24,414	28.0	ネイビー	EE	27.5	1	1300	130(116)
819-0390	NR021-29.0	¥24,314	29.0	ネイビー	EE	27.5	1	1500	15(84)
819-0391	NR021-30.0	¥24,543	30.0	ネイビー	EE	27.5	1	1550	4(45)
819-0392	NR031-23.0	¥24,414	23.0	オレンジ	EE	27.5	1	1120	6(150)
819-0393	NR031-24.0	¥24,414	24.0	オレンジ	EE	27.5	1	1130	14(128)
819-0394	NR031-25.0	¥24,414	25.0	オレンジ	EE	27.5	1	1160	25(68)
819-0395	NR031-26.0	¥24,414	26.0	オレンジ	EE	27.5	1	1200	139(128)
819-0396	NR031-27.0	¥24,414	27.0	オレンジ	EE	27.5	1	1250	153(105)
819-0397	NR031-28.0	¥24,414	28.0	オレンジ	EE	27.5	1	1300	108(126)
819-0398	NR031-29.0	¥24,314	29.0	オレンジ	EE	27.5	1	1500	19(127)
819-0399	NR031-30.0	¥24,543	30.0	オレンジ	EE	27.5	1	1550	4(200)
114-2714	NR041-23.0	¥24,414	23.0	ブラック	EE	27.5	1	1120	6(60)
114-2715	NR041-24.0	¥24,414	24.0	ブラック	EE	27.5	1	1130	10(59)
114-2716	NR041-25.0	¥24,414	25.0	ブラック	EE	27.5	1	1160	51(131)
114-2717	NR041-26.0	¥24,414	26.0	ブラック	EE	27.5	1	1200	159(108)
114-2718	NR041-27.0	¥24,414	27.0	ブラック	EE	27.5	1	1250	193(107)
114-2719	NR041-28.0	¥24,414	28.0	ブラック	EE	27.5	1	1300	78(99)
114-2720	NR041-29.0	¥24,314	29.0	ブラック	EE	29.5	1	1500	6(40)
114-2721	NR041-30.0	¥24,543	30.0	ブラック	EE	29.5	1	1550	10(53)

ミドリ安全 日本 **HIGRIP Boots**
超耐滑長靴“NHG2000スーパー防寒”



NHG2000SP-BOUKAN-W

●保温性の高いウレタンを内装材として使用した、低温環境作業用の長靴です。
●汗が内装材に残りにくく、常温作業で汗をかいた際にもベタつきにくいです。●水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。●一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。●通気穴付きのインソールは取り外しが可能です。●色:ホワイト
●防寒ウレタン内装 ●先芯なし ●抗菌加工 [材質] ●甲被:PVC ●内装材:ウレタン ●靴底:PVC [製造国]●日本

注意
●本製品は内装材により内寸法が小さくなっています。通常より1cm程度大きめのサイズをおすすめします。

発注単位1足

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
114-1987	NHG2000SP-BOUKAN-W-25.0	¥7,754	25.0	EEE	30.0	5	1430	7(78)
114-1989	NHG2000SP-BOUKAN-W-26.0	¥7,754	26.0	EEE	30.0	5	1500	27(104)
114-1990	NHG2000SP-BOUKAN-W-27.0	¥7,754	27.0	EEE	30.0	5	1580	42(120)
114-1991	NHG2000SP-BOUKAN-W-28.0	¥7,754	28.0	EEE	30.0	5	1620	26(163)

渡部 日本 **Safety Rubber Boots**
電気用ゴム長靴(先芯入り)



242 拍車付き

●つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。
●拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。●厚生労働省検定合格品 ●電気絶縁用(使用電圧:7000V以下) ●FRP製先芯入り(JIS S種相当) ●定期自主点検必要 [材質]●天然ゴム [製造国]●中国

注意
●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

税抜価格(1足) 試験電圧(1分間) ¥22,900 20000V

発注単位1足 青色 メーカー直送 運賃¥1,000

発注コード	品番	サイズ(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★836-3728	242-24.0	24.0	2.1	4(400)
★836-3724	242-24.5	24.5	2.1	1(100)
★836-3729	242-25.0	25.0	2.2	3(75)
★836-3725	242-25.5	25.5	2.3	1(20)
836-3730	242-26.0	26.0	2.3	38(136)

SHIBATA 日本 **Work Boots NC060 Cold Resistance Quilted Boots K8**
防寒長靴“防寒キルト長靴K8型”



NC061

●裏材に中綿入りキルティングライナーの重層構造になっております。
●つま先部分にボアを使用しています。●色:ブラック ●-40℃仕様 ●先芯なし [材質]●胸部・底部:天然ゴム [製造国]●日本

発注単位1足 シバタ工業㈱ ☎078-946-2451

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2650	NC061-24.0	¥24,443	24.0	EEEE	31+8	10	1760	1(50)
856-2651	NC061-25.0	¥24,443	25.0	EEEE	31+8	10	1780	5(63)
856-2652	NC061-26.0	¥24,443	26.0	EEEE	31+8	10	1800	14(67)
856-2653	NC061-27.0	¥24,443	27.0	EEEE	31+8	10	1820	16(80)
856-2654	NC061-28.0	¥24,443	28.0	EEEE	31+8	10	1840	14(280)

ミドリ安全 日本 **Work Boots**
防寒耐滑安全長靴



FBH01-NV

●内装材に-40℃対応のキルティングを使用し保温性を向上した、防寒安全長靴です。
●氷上でのグリップ効果の高い素材を特殊配合した、新開発の氷上で滑りにくい靴底です。●色:ネイビー ●-40℃仕様 [材質]●先芯:ワイド樹脂 ●甲被:合成ゴム ●靴底:合成ゴム(氷上耐滑素材配合) [製造国]●日本

発注単位1足 ミドリ安全㈱ ☎048-989-3177

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
837-0694	FBH01-NV-23.0	¥25,469	23.0	EE	28.0	10	1480	2(67)
837-0695	FBH01-NV-24.0	¥25,469	24.0	EE	28.0	10	1570	3(100)
837-0696	FBH01-NV-25.0	¥25,469	25.0	EE	28.0	10	1660	3(50)
837-0697	FBH01-NV-26.0	¥25,469	26.0	EE	28.0	10	1740	1(25)
837-0698	FBH01-NV-27.0	¥25,469	27.0	EE	28.0	10	1830	8(62)
837-0699	FBH01-NV-28.0	¥25,469	28.0	EE	28.0	10	1880	3(150)
837-0700	FBH01-NV-29.0	¥25,469	29.0	EE	28.0	10	1950	3(300)

渡部 日本 **Safety Rubber Boots**
電気用ゴム長靴



240

●絶縁性に優れています。
●ふくらはぎ周りに余裕を持たせているので、着脱がしやすいです。●活線作業や活線近接作業を伴う電気工事に。●定期自主点検必要 ●厚生労働省検定合格品 ●電気絶縁用(使用電圧:7000V以下) [材質]●天然ゴム [製造国]●中国

注意
●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

税抜価格(1足) 試験電圧(1分間) ¥18,000 20000V

発注単位1足 青色 メーカー直送 運賃¥1,000 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	サイズ(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★467-6432	240-24.0	24.0	1.8	3(300)
★467-6441	240-24.5	24.5	1.8	0(-)
429-9396	240-25.0	25.0	1.9	7(175)
429-9400	240-25.5	25.5	2.0	4(80)
466-6429	240-26.0	26.0	2.0	60(140)

YOTSUGI 日本 **Insulating Rubber Boots**
絶縁ゴム長靴



YS-111-09-05

●作業性および絶縁性に優れたスタンダードタイプです。
●7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに。●定期自主点検必要 ●厚生労働省検定合格品 ●使用電圧:7000V以下 [材質]●天然ゴム [製造国]●日本

発注単位1足 ヨツギ㈱ ☎03-3563-5611

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	試験電圧(1分間)	梱包数(足)	質量(kg)	実績(前年比%)
466-6364	YS-111-09-01	¥12,600	24.0	20000V	10	1.74	1(-)
466-6399	YS-111-09-04	¥12,600	25.5	20000V	10	1.91	6(120)
466-6402	YS-111-09-05	¥12,600	26.0	20000V	10	1.95	42(89)
466-6411	YS-111-09-06	¥12,600	26.5	20000V	10	1.99	60(140)
466-6429	YS-111-09-07	¥12,600	27.0	20000V	10	2.03	256(155)
466-6437	YS-111-09-08	¥12,600	28.0	20000V	10	2.12	110(138)