

つば付ヘルメット

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 **（特）** **まとめ買い品あり** マークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

ヘルメット・軽作業帽

つば無しヘルメット

つば付ヘルメット

透明ハイザーヘルメット

シールド付ヘルメット

蓄光ヘルメット

遮熱ヘルメット

ヘルメット関連用品

軽作業帽

ミリタリー用ヘルメット

トラスコ **Helmet**
ヘルメット(高通気タイプ)

●二層構造にすることで広い通気孔面積を実現しました。
●通気性に優れたヘルメットです。
●ヘッドバンドは、被ったまま片手で簡単に調整が可能です。●頭囲:53~62cm ●衝撃吸収ライナー付 ●ワンタッチバックルあごひも付 ●国家検定合格品 ●あご紐:品番VP-T16F2 [材質]●帽体:ABS樹脂 [製造国]●日本

ヘッドバンド"EPA"採用
衝撃吸収ライナー付

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
178-1871	DPM-1820W	¥4,620	ホワイト	10	445	641(89)
287-1688	DPM-1820B	¥4,620	ブルー	10	445	315(97)

タニザワ **Helmet(with Liner for Shock Absorption)**
ヘルメット(野球帽タイプ)

●コンパクトな形状で運輸、物流、工場での使用が多いヘルメットです。
●電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
●頭囲:52.5~62cm ●衝撃吸収ライナー付 ●国家検定合格品 [材質]●帽体:ABS樹脂 [製造国]●日本

株式会社製作所 ☎03-3552-5581

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
418-5251	164-EZ-W1-J	¥2,214	ホワイト	10	375	556(91)
418-5269	164-EZ-Y2-J	¥2,214	イエロー	10	375	86(114)
418-5242	164-EZ-B1-J	¥2,214	ブルー	10	375	47(72)

DICプラスチック **Helmet**
ヘルメット(野球帽タイプ)

●キャップ型の小型、軽量タイプです。
●頭囲:55.5~58.5cm ●衝撃吸収ライナーなし ●国家検定合格品 [材質]●帽体:FRP樹脂 [製造国]●日本

DICプラスチック株式会社営業部 ☎048-658-8857

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
405-1980	SD-PAE-3W	¥2,871	ホワイト	20	355	80(89)
405-1998	SD-PAE-60Y	¥2,871	イエロー	20	355	16(77)
405-1971	SD-PAE-848B	¥2,871	ブルー	20	355	106(171)

DICプラスチック **Helmet**
ABS製ヘルメット(野球帽タイプ)

●キャップ型の溝付仕様です。
●電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
●頭囲:55.5~59cm ●衝撃吸収ライナーなし ●国家検定合格品 [材質]●帽体:ABS樹脂 [製造国]●日本

DICプラスチック株式会社営業部 ☎048-658-8857

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
858-6454	SPA-N-PAE-W	¥2,800	ホワイト	20	340	5(500)
858-6455	SPA-N-PAE-Y	¥2,800	イエロー	20	340	2(25)

uvex **Safety Helmet Pheos Alpine**
ヘルメット"フィオス アルパイン"

●高所および救助作業に適した軽量かつ多機能なヘルメットです。
●スポーティで洗練されたデザインはIFデザイン賞を受賞しています。●後頭部のホイールラチェットにより片手でサイズ調整が可能です。●頭囲:52~61cm ●衝撃吸収ライナー付 ●EN397産業用ヘルメット規格適合品 ●国家検定適合品 ●EN12492山岳用ヘルメット規格適合品 [材質]●ABS樹脂 [製造国]●中国

衝撃吸収ライナー付

UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
160-5626	9773070	¥14,357	ホワイト	6	490	94(52)

uvex **Helmet adapter pheos helmet system - magnet**
"フィオス"用オプション

[製造国]●中国

9790078(アダプター)
9790067(バイザー)
9906003(マグネット式バイザー)
2600219(マグネット式イヤーマフ)

UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	品名	適合機種	質量(g)	実績(前年比%)
206-7674	9790078	¥7,780	アダプター	2600219	42	4(200)
207-1801	9790067	¥556	バイザー	9906003	6	7(700)
207-1800	9906003	¥16,294	マグネット式バイザー	9773070,9772080	176	28(122)
206-7671	2600219	¥10,553	マグネット式イヤーマフ	9773070,9772080	237	5(125)

ミドリ安全 **Helmet**
ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ)

●後頭部保護形状です。
●電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
●頭囲:55~62cm ●衝撃吸収ライナーなし ●国家検定合格品 [材質]●帽体:ABS樹脂 [製造国]●日本

ミドリ安全(株) ☎048-989-3177

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
422-8502	SC-11BRA-W	¥2,497	ホワイト	20	380	447(63)
422-8511	SC-11BRA-Y	¥2,497	イエロー	20	380	166(66)
422-8499	SC-11BRA-BL	¥2,497	ブルー	20	380	277(214)

ミドリ安全 **Helmet**
αライナー搭載ヘルメット(アメリカンタイプ)

●素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
●雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。●サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。●安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率アップしました。●電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) ●頭囲:55~62cm ●衝撃吸収αライナー付 ●国家検定合格品 [材質]●帽体:ABS樹脂 [製造国]●日本

衝撃吸収αライナー付

ミドリ安全(株) ☎048-989-3177

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
789-0168	SC-11BRA-ALPHA-Y	¥3,053	イエロー	20	400	152(100)
789-0150	SC-11BRA-ALPHA-SW	¥3,053	スーパーホワイト	20	400	686(115)