

QRコードから **TRUSCO** デジタル **オレンジブック** にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

基礎 Full Body Harness フルハーネスじゃばらストレッチXV型ワンタッチ式

背中 X
腿 V



Full Body Harness

フルハーネスじゃばらストレッチXV型ワンタッチ式



- XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。
- 伸縮機能で拘束感が少ない構造です。
- 大型肩パッドを標準装備しています。
- 長さ調節金具はステンレス製です。
- 最大使用可能質量:100kg
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 [製造国]・日本



FXVGBL-L2
(黒/青ライン)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
200-8350	FXVGBL-L2	¥24,280	L	黒/反射シルバーライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1200	16(58)
200-8373	FXVGBL-L2	¥24,280	L	黒/青ライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1260	14(280)

発注単位1本 株式会社 0794-82-2304

基礎 Full Body Harness フルハーネスじゃばらストレッチI型ワンタッチ式

背中 Y
腿 水平



Full Body Harness

フルハーネスじゃばらストレッチI型ワンタッチ式



- I型じゃばらストレッチフルハーネスです。
- 伸縮機能で体の自由度が高い構造です。
- 大型肩パッドを標準装備しています。
- 長さ調節金具はステンレス製です。
- 脚部トリプルロック式バックルを採用しています。
- フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
- 最大使用可能質量:100kg
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 [製造国]・日本



FIPGBL-L2
(黒/青ライン)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
200-8369	FIPGBL-L2	¥25,691	L	黒/青ライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1460	43(105)
200-8368	FIPGBL-L2	¥25,691	L	黒/反射シルバーライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1400	37(81)

発注単位1本 株式会社 0794-82-2304

ハネウェル Honeywell Full Body Harness H100+ハーネス

背中 X
腿 水平



H100+Harness

H100+ハーネス



- 5点調節式:様々な体型にしっかりとフィットします。
- 軽量:快適な着心地により作業負担を軽減します。
- カラーベルト:上下の色で簡単迅速な装着が可能です。
- フォールインジケータ:容易な点検をサポートします。
- クイックコネクトバックル:簡単に素早い着脱が可能です。
- 最大使用可能質量:100kg
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 [製造国]・中国



発注コード	品番	税抜価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
252-8333	FP81HV100DU	¥13,140	フリー	黄・黒	クイックコネクト	40以上	10	1.3	52(999)

日本ハネウェル(株)セーフティ・プロダクツ 03-6730-7237

スリーエム 3M 3M DBI-SALA™ExoFit NEX™ Full Body Harness フルハーネスDBI-サラ™エグゾフィット ネックス™ (胴ベルトなし/胴ベルト付)

背中 X
腿 V



3M DBI-SALA™ExoFit NEX™ Full Body Harness

フルハーネスDBI-サラ™エグゾフィット ネックス™ (胴ベルトなし/胴ベルト付)



- 充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
- 電柱等での作業時のワークポジショニング用。
- 最大使用可能質量:130kg
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- 背中ベルト:X型 [製造国]・アメリカ



発注コード	品番	税抜価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	胴ベルト幅×長さ (mm)	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★249-8568	1113844	¥62,606	S	グレー	ワンタッチ	44×1080	44	1	2800	6(1120)
★249-8567	1113845	¥62,606	M	グレー	ワンタッチ	44×1180	44	1	2800	31(222)
★249-8566	1113846	¥62,606	L	グレー	ワンタッチ	44×1280	44	1	2800	7(100)
★249-8565	1113847	¥62,606	XL	グレー	ワンタッチ	44×1380	44	1	2800	1(50)

スリーエム ジャパン(株) 0570-011-321

基礎 Full Body Harness フルハーネスX型ワンタッチ式

背中 X
腿 水平



Full Body Harness

フルハーネスX型ワンタッチ式



- X型フルハーネスです。
- フィット感重視の構造です。
- 大型肩パッドを標準装備しています。
- 脚部トリプルロック式バックルを採用しています。
- フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
- 最大使用可能質量:100kg
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 [製造国]・日本



FXPNBL-M2
(黒/青ライン)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
200-6870	FXPNBL-M2	¥18,034	M	黒/青ライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1490	5(25)
200-6860	FXPNBL-M2	¥18,034	M	黒/反射シルバーライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1440	8(100)
200-8357	FXPNBL-L2	¥18,034	L	黒/青ライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1520	11(65)
200-8372	FXPNBL-L2	¥18,034	L	黒/反射シルバーライン	ワンタッチトリプルロック式	45	1470	11(44)

株式会社 0794-82-2304

ハネウェル Honeywell AirCore Standard Full Harness フルハーネス“エアコアスタンダード”

背中 X
腿 V



AirCore Standard Full Harness

フルハーネス“エアコアスタンダード”



- 通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。
- Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。
- 最大使用可能質量:140kg
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- 肩ベルト伸縮性素材 [付属品]
- キャリアバッグ [製造国]・中国



発注コード	品番	税抜価格 (1個)	サイズ	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
208-3084	M1020218JP	¥57,015	S	クイックコネクトバックル	40	4	1.8	0(-)
208-3085	M1020219JP	¥57,015	M-L	クイックコネクトバックル	40	4	1.8	3(11)

日本ハネウェル(株)セーフティ・プロダクツ 03-6730-7237

スリーエム 3M 3M DBI-SALA™ExoFit NEX™ Full Body Harness フルハーネスDBI-サラ™エグゾフィット ネックス™ (胴ベルト付)

背中 X
腿 V



3M DBI-SALA™ExoFit NEX™ Full Body Harness

フルハーネスDBI-サラ™エグゾフィット ネックス™ (胴ベルト付)



- 充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
- 胸部のDリングにワークポジショニング用ロープを接続することにより、柱上の作業で体を固定することができます。
- 電柱等での作業時のワークポジショニング用。
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- 背中ベルト:X型 [製造国]・アメリカ



発注コード	品番	税抜価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	胴ベルト幅×長さ (mm)	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★249-8548	1113840	¥61,544	XS	グレー	ワンタッチ	44×1080	44	1	2700	0(-)
245-6913	1113841	¥61,544	S	グレー	ワンタッチ	44×1080	44	1	2700	1(20)
245-6912	1113842	¥61,544	M	グレー	ワンタッチ	44×1080	44	1	2700	13(87)
245-6911	1113843	¥61,544	L	グレー	ワンタッチ	44×1080	44	1	2800	4(100)

スリーエム ジャパン(株) 0570-011-321

スリーエム 3M 3M DBI-SALA™ExoFit™ Light Utility Pole Harness SV-Type フルハーネスDBI-サラ™エグゾフィット™ ライト™ (柱上作業用 SV型)

背中 X
腿 水平



3M DBI-SALA™ExoFit™ Light Utility Pole Harness SV-Type

フルハーネスDBI-サラ™エグゾフィット™ ライト™ (柱上作業用 SV型)



- 胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。
- 電力用規格:C-901に準拠しています。
- 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
- 最大使用可能質量:130kg
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- 胴ベルトなし [製造国]・中国



発注コード	品番	税抜価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
257-2766	1113851	¥18,545	S	黒	ワンタッチ	44	1	1.4	8(43)
257-2768	1113852	¥18,545	M	黒	ワンタッチ	44	1	1.4	39(35)
257-2767	1113853	¥18,545	L	黒	ワンタッチ	44	1	1.4	32(64)

スリーエム ジャパン(株) 0570-011-321