

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

小糸
Koito 日本

LED Drawing Lamp

LED描画ランプ(矢印タイプ)

New



LBL-9004R



LBL-9004G



LBL-9004B



- 床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
- 矢印描画での注意喚起に。
- その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)に。
- 電源コード長さ:0.34m
- 保護等級:IP67 ●LED数:3個 ●12V~48V共通品 ●耐震7G(正方向取付)
- 照射角度調整 【製造国】●日本



株式会社製作所

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
271-4590	LBL-9004R	¥12,500	赤	120.5×95.5×37.5	1	360	-
271-4562	LBL-9004G	¥12,500	緑	120.5×95.5×37.5	1	360	-
271-4582	LBL-9004B	¥12,500	青	120.5×95.5×37.5	1	360	-

トラスコ
TRUSCO 日本

High-Brightness LED Signal Light

高輝度LED合図灯

RoHS



TR-LEシリーズ



- 発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
- 光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
- 一般作業現場。
- 工事現場 ●誘導用 ●連続使用時間:60時間(アルカリ乾電池使用)
- 電源:単2乾電池×2本(別売) 【材質】●グリップ:ABC 【製造国】●中国



TR-LE12550



TR-LE6550

電池 単2 2本入

発注コード 394-2337

トラスコ中山 0120-509-849

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	幅×長さ(mm)	LED数(個)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
855-7765	TR-LE12550	¥2,061	赤	30×550	12	10	147	1877(103)
855-7766	TR-LE6550	¥1,791	赤	30×550	6	10	144	1221(109)

トラスコ
TRUSCO 日本



Waterproof LED Signal Light

防水型LED合図灯

RoHS



- スイッチ部が防水仕様のため雨の際の使用も安心です。
- 発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
- 一般作業現場用として。
- 工事現場。
- 誘導用。
- 連続使用時間:50時間(アルカリ乾電池使用)
- 電源:単2乾電池×2本(別売) 【材質】●本体:ポリカーボネート(PC)
- グリップ:ABS樹脂 【製造国】●中国



電池 単2 2本入

発注コード 394-2337

トラスコ中山 0120-509-849

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	幅×長さ(mm)	LED数(個)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
114-4960	TRB-LE6520	¥3,274	赤	30×520	6	1	151	763(102)

トラスコ
TRUSCO 日本

Sign Saber

電子警笛付LED合図灯

RoHS



SSW-6



- 電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
- 警備、誘導に。
- 電子警笛付 ●電源:単2乾電池×3本(別売) 【材質】●発光部:ポリカーボネート ●グリップ部:ABS樹脂、【製造国】●中国



グリップ部

電池 単2 2本入

発注コード 394-2337

トラスコ中山 0120-509-849

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	径×長さ(mm)	LED数(個)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
363-0907	SSW-6	¥2,229	赤	30×550	6	50	154	128(-)
363-0908	SSW-12	¥2,571	赤	30×550	12	50	160	112(-)

サンコー
THAWO PRO 日本

LED Laser

フォークリフト用LEDレーザー

New



SFLSLEDSP3 (3個入)



使用例



- 事故を未然に防ぐための警告灯です。
- フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。
- 電圧:DC10V~DC80V ●定格消費電力:6W(LEDライト1個あたり3W) ●ライト数:2個 ●発光色:赤色 ●照射形状:直線
- 保護等級:IP67 ●動作環境:-40~80℃
- 電源コード長さ:1m 【材質】●アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 【製造国】●中国

発注単位1セット

2個使用時の使用例

サンコー 03-3526-4321

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	幅×奥行×高さ(mm)	セット入数(個)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
522-6857	SFLSLEDL	¥8,910	赤	65×100×85	1	1	454	-
434-4204	SFLSLEDSP	¥15,819	赤	65×100×85	2	1	454	-
508-3783	SFLSLEDSP3	¥22,546	赤	65×100×85	3	1	454	-

トラスコ
TRUSCO 日本

LED Signal Light

LED合図灯

RoHS



TR-LE540Y



- 発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
- 耐衝撃性に優れています。
- 一般作業現場。
- 工事現場 ●誘導用 ●電源:単2乾電池×2本(別売)
- 連続使用時間:赤…約130時間/黄…約130時間/青…約120時間
- 【材質】●本体:ABS樹脂 ●グリップ:ポリプロピレン(PP) 【製造国】●中国

電池 単2 2本入

発注コード 394-2337

トラスコ中山 0120-509-849

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	幅×長さ(mm)	LED数(個)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-7397	TR-LE450	¥2,700	赤	30×450	8	50	135	666(98)
415-7401	TR-LE540	¥2,889	赤	30×540	8	50	143	660(82)
484-3363	TR-LE540B	¥2,811	青	30×540	8	50	143	251(211)
484-3371	TR-LE540Y	¥2,811	黄	30×540	8	50	143	61(51)
415-7419	TR-LE900	¥3,051	赤	30×900	8	50	270	73(170)

トラスコ
TRUSCO 日本

LED Signal Light

赤白切り替えLED合図灯

RoHS



- 赤と白のLEDの切り替えで点滅・点灯が可能のため、赤色は通常使用として、白色は暗いところで手元を照らすのにご使用いただけます。
- 光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
- 一般作業現場、工事現場、誘導用などに。
- 連続使用時間:40時間(アルカリ乾電池使用)
- 電源:単2乾電池×2本(別売) 【材質】●グリップ:ABC 【製造国】●中国

電池 単2 2本入

発注コード 394-2337

トラスコ中山 0120-509-849

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	幅×長さ(mm)	LED数(個)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
116-0645	TR-LE6550RW	¥2,743	赤/白	30×550	6	10	144	146(95)

トラスコ
TRUSCO 日本

Ultralight Induction Baton

超軽量誘導バトン

RoHS



- 超軽量で長時間の作業でも疲れません。
- 点灯はしません、再帰反射素材を使用しているので認識しやすいです。
- 昼間の誘導業務に。
- 点灯機能なし 【材質】●本体:ポリ塩化ビニル・ポリエチレン ●グリップ部:エチレン酢酸ビニル共重合樹脂 【製造国】●中国

発注単位1本

トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	径×長さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
363-3984	RB-OR	¥797	オレンジ	40×530	50	86	81(-)