

工業用・プロ用両面テープ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 **（特）** **（末）** **（買）** **（品）** **（あ）** マークの商品はまとめて買いがお得です。まとめて買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

テープ用品

梱包用テープ

事務用テープ

装飾テープ

テープカッター

バッグシーラー

仮止め・結束テープ

養生テープ

マスキングテープ

汎用両面テープ

工業用・プロ用両面テープ

絶縁テープ

自己融着テープ

導電性テープ

シールテープ

配管テープ

補修テープ

気密防水テープ

すきまテープ

保護テープ

すべり止めテープ

ラインテープ

反射テープ

蓄光テープ

表示テープ

日東電工 Double-coated Tape
Nitto 日本 “印刷版固定用両面テープ”

全16品他バリエーション有



513-50

- 金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
- 作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
- 和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
- 金属・ゴム印刷版の固定用。
- 粘着力:4.4N/10mm [材質]●基材:和紙●粘着剤:ゴム系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
377-7006	513-25	¥1,445	ホワイト	25×30	0.13	20	191	5803(1130)
377-7014	513-50	¥2,906	ホワイト	50×30	0.13	10	382	3812(1112)

日東電工 Double-coated Tape
Nitto 日本 “難燃性両面テープ”

全16品他バリエーション有



5011N-20

- 難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。
- OA、家電などの電気機器部材の接着。
- 自動車・車輻・航空機の内装材の接着。
- 粘着力:7.15N/10mm ●UL-94.VTM-0認定品 [材質]●基材:難燃性不織布●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
401-0957	5011N-15	¥1,125	ホワイト	15×50	0.15	40	260	231(89)
325-1462	5011N-20	¥1,500	ホワイト	20×50	0.15	30	330	792(84)
401-0965	5011N-25	¥1,875	ホワイト	25×50	0.15	20	432	149(54)
325-1471	5011N-50	¥3,750	ホワイト	50×50	0.15	10	840	206(66)

日東電工 Double-coated Tape
Nitto 日本 “発泡ブチルゴム基材両面テープ”

全51品他バリエーション有



541-50

541-20

- 発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
- 柔軟性があり、粗面接着にすぐれます。
- 良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
- 自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
- 粘着力:6.2N/10mm [材質]●基材:発泡ブチルゴムシート●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
436-2195	541-10	¥609	ブラック	10×10	0.75	60	66	4007(65)
436-2209	541-15	¥913	ブラック	15×10	0.75	40	100	4215(88)
401-1040	541-20	¥1,218	ブラック	20×10	0.75	30	133	5793(95)
401-1058	541-25	¥1,535	ブラック	25×10	0.75	20	166	1775(71)
401-1066	541-30	¥1,835	ブラック	30×10	0.75	20	199	1754(96)
394-0101	541-50	¥3,051	ブラック	50×10	0.75	10	331	1336(80)

日東電工 Double-coated Tape
Nitto 日本 “強接着両面テープ(再剥離タイプ)”

全78品他バリエーション有



5000NSシリーズ

- 強粘着タイプ再はく離できます。
- リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
- OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
- 携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
- 粘着力:8N/10mm [材質]●基材:不織布●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
361-5740	5000NS-10	¥264	ホワイト	10×20	0.16	20	72.5	10068(119)
361-5758	5000NS-15	¥394	ホワイト	15×20	0.16	14	108.8	28942(121)
325-1446	5000NS-20	¥528	ホワイト	20×20	0.16	10	145.0	17993(182)
361-5766	5000NS-25	¥658	ホワイト	25×20	0.16	8	181.2	3522(103)
361-5774	5000NS-30	¥790	ホワイト	30×20	0.16	7	217.5	5008(138)
361-5782	5000NS-40	¥1,053	ホワイト	40×20	0.16	5	290.0	2091(114)

日東電工 Double-coated Tape
Nitto 日本 “両面テープ(弱粘タイプ)”

全6品他バリエーション有



535A-50

- 1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
- リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
- リワークが必要な部品固定。
- 樹脂印刷版の接着など。
- 粘着力:3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面) [材質]●基材:ポリエステルフィルム●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
474-2451	535A-20	¥1,428	クリア	20×30	0.12	20	160	447(89)
474-2460	535A-50	¥3,569	クリア	50×30	0.12	10	400	771(106)

日東電工 Durability double-sided tape
Nitto 日本 “耐久性両面テープ(薄層フォーム)”

全16品他バリエーション有



5713シリーズ

- 薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。
- 耐久性に優れています。
- ネームプレートの接着。
- 電子機器や部品の固定・シーリング用。
- 粘着力:4.5N/10mm [材質]●基材:特殊ポリオレフィン系フォーム●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
149-4007	5713-10	¥640	ブラック	10×10	0.33	180	40	97(77)
149-4008	5713-20	¥1,281	ブラック	20×10	0.33	90	80	78(41)
149-4009	5713-30	¥1,920	ブラック	30×10	0.33	60	118	56(41)
149-4010	5713-50	¥3,201	ブラック	50×10	0.33	30	196	34(36)

日東電工 Double-coated Tape
Nitto 日本 “フォーム基材両面テープ”

全16品他バリエーション有



575シリーズ

- 柔軟性に富んだ特殊なフォームを支持体とし、その両面に強接着タイプの粘着剤を塗布した両面テープです。
- 基材に発泡体を使用しているため保持力を発揮し密着性も良好です。
- 家庭用各種ハンガー類の固定、ハンガーボードの取り付け。
- 小型家電部品の取り付け。
- 各種銘板、モールの固定。
- 粘着力:11.4N/10mm [材質]●基材:発泡硬質ポリオレフィン●粘着剤:ゴム系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
829-0872	575-10	¥489	ホワイト	10×10	1.2	120	50	273(79)
829-0873	575-15	¥734	ホワイト	15×10	1.2	80	75	1777(154)
829-0874	575-20	¥976	ホワイト	20×10	1.2	60	100	399(92)
829-0875	575-25	¥1,221	ホワイト	25×10	1.2	48	125	123(88)
829-0876	575-30	¥1,463	ホワイト	30×10	1.2	40	150	75(85)
377-7065	575-50	¥2,441	ホワイト	50×10	1.2	24	240	195(138)

日東電工 Low Voc Double-coated Tape
Nitto 日本 “低VOC再はく離可能両面テープ”

全8品他バリエーション有



5000E-25

- 有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用しません。
- テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。
- 金属板、プラスチック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。
- 携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。
- 粘着力:7.75N/10mm ●はく離紙付 [材質]●基材:不織布●粘着剤:無溶剤型アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻 日東電工(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
436-2021	5000E-10	¥288	ホワイト	10×20	0.16	20	70.5	1165(95)
436-2039	5000E-15	¥431	ホワイト	15×20	0.16	14	106.0	223(61)
436-2047	5000E-20	¥575	ホワイト	20×20	0.16	10	141.0	157(141)
436-2055	5000E-25	¥719	ホワイト	25×20	0.16	8	176.0	257(139)
436-2063	5000E-30	¥863	ホワイト	30×20	0.16	7	212.0	256(113)
436-2071	5000E-40	¥1,150	ホワイト	40×20	0.16	5	282.0	65(91)