

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

スリオン
SLIONTEC

Double-coated Aluminum Tape

金属検知用アルミ箔両面テープ

RoHS



596310-20-40X50



●ダンボール原紙のスプライス部の金属検知などに使用できます。
●紙・フィルムなどの製造時のつなぎ用。
●粘着力:3.3N/10mm [材質]●基材:アルミ箔+強化紙 ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻

マクセル(株)

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
125-6442	596310-20-40X20	¥558	白/シルバー	40×20	0.13	42	196	631(204)
114-3419	596310-20-40X50	¥2,351	白/シルバー	40×50	0.13	42	488	109(100)

スリーエム
3M

Splice Tape

金属検知用スプライステープ

RoHS

全2品番 他バリエーション有



●被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
●各種フィルムのスプライス部の検知。
●粘着力:6.5N/10mm ●引張強度:35.0N/10mm ●使用温度範囲:0~80℃ [材質]●基材:黒色ポリエステル+アルミ箔 ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻

スリーエム ジャパン(株) ☎0570-011-511

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-4785	8416AL 50X50 K	¥17,030	黒	50×50	0.06	16	500	87(109)

日東エマテリアル
Nitto

Aluminum Tape

アルミテープ

RoHS

LM-101-5010
(ツヤなし)

●アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
●ダクトや配管の被覆、保護に。●保温材などの目地に。●粘着力:8N/10mm ●引張強度:10N/10mm ●使用温度範囲:0~80℃ [材質]●基材:アルミ箔 ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

ツヤなし

LM-102-5010
(ツヤあり)

発注単位1巻

日東エマテリアル(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-2331	LM-101-5010	¥697	シルバー	50×10	0.1	35	165	3773(117)

ツヤあり

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-2349	LM-102-5010	¥697	シルバー	50×10	0.1	35	165	3284(64)

日東エマテリアル
Nitto

Aluminum Foil/Glass Cloth Polymerized Tape

アルミ箔/ガラスクロス重合テープ

RoHS



P100X1



●高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。
●粘着剤は熱に強いシリコン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。●エレクトロニクスワイヤー、パワーケーブルの保護。●ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。●ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。●粘着力:6.5N/10mm ●使用温度範囲:0~260℃ ●引張強度:210N/10mm [材質]●基材:アルミ箔+ガラスクロス ●粘着剤:シリコン系 [製造国]●アメリカ

発注単位1巻

日東エマテリアル(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
252-2714	P100X1	¥30,871	シルバー	25.4×33	0.173	10	218	3(300)
252-2712	P100X2	¥61,545	シルバー	50.8×33	0.173	10	437	9(180)

スリーエム
3M

High Temperature Aluminum Foil Glass Cloth Tape 363

高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ“363”



●アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。
●軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。●粘着力:5.7N/10mm ●引張強度:236.4N/10mm ●使用温度範囲:-54℃~316℃ [材質]●基材:ガラスクロス入りアルミニウム ●粘着剤:シリコン系 [製造国]●アメリカ

発注単位1巻

スリーエム ジャパン(株) ☎0570-011-511

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
256-5586	363 50X32 1P	¥76,306	シルバー	50×32.9	0.19	24	500	30(334)

スリーエム
3M

Aluminum Foil Tape 433

耐熱アルミ箔テープ“433”



●約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。
●耐久性、耐薬品性に優れています。
●メッキマスキングに。●放熱用テープとして。●シール用途に。●粘着力:4.7N/10mm ●引張強度:31.4N/10mm ●使用温度範囲:-50℃~190℃ [材質]●基材:アルミ箔 ●粘着剤:シリコン系 [製造国]●アメリカ

発注単位1巻

スリーエム ジャパン(株) ☎0570-011-511

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
256-5588	433 25X54 1P	¥25,644	シルバー	25×54.8	0.09	36	280	36(134)

日東エマテリアル
Nitto

Aluminum Tape

アルミテープ

LP-101-5025
(ツヤなし)

●アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
●ダクトや配管の被覆、保護に。●保温材などの目地に。●粘着力:8N/10mm ●引張強度:10N/10mm ●使用温度範囲:0~80℃ [材質]●基材:アルミ箔 ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

ツヤなし

LP-102-5025
(ツヤあり)

発注単位1巻

日東エマテリアル(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
377-7316	LP-101-5025	¥1,350	シルバー	50×25	0.1	30	280	5423(87)

ツヤあり

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-2357	LP-102-5025	¥1,350	シルバー	50×25	0.1	30	280	2749(94)

日東エマテリアル
Nitto

Aluminum Glass cloth Tape

アルミガラスクロステープ



●基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼り付け面が得られます。
●断熱材の目地シールに。●粘着力:12.4N/10mm ●引張強度:240N/10mm ●使用温度範囲:0~80℃ [材質]●基材:アルミ箔+ガラスクロス ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注単位1巻

日東エマテリアル(株) ☎0120-640-450

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-2241	AG-205-5010	¥1,069	シルバー	50×10	0.18	63	210	3376(99)