

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

アサヒペン Water-based Wood Surface Revival Paint
アサヒペン 日本 **水性ウッドリフォームペイント**

全8品番 他パリエーション有



462596

●強い着色力と高い隠蔽性で、屋外木部のリフォームの塗り替えに最適です。
 ●半透膜タイプで着色力が強く下地の影響を受けません。●乾燥時間:約2時間(夏)、約4時間(冬) ●塗り重ね可能時間:1~3時間(夏)、2~5時間(冬) ●塗布面積:5~7㎡(吸込みが多い場合3~5㎡) [材質] ●水性アクリルウレタン樹脂 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
128-5859	462633	¥3,305	ライトオーク	0.7	6	1	71(103)
128-5938	462626	¥3,305	ウォルナット	0.7	6	1	28(41)
128-5874	462640	¥3,305	チーク	0.7	6	1	26(97)
130-8643	462619	¥3,305	マホガニー	0.7	6	1	17(131)
130-9211	462602	¥3,305	ダークオーク	0.7	6	1	47(58)
130-9168	462596	¥3,305	ゴールドオーク	0.7	6	1	8(400)

アサヒペン Water-based Block Stain
アサヒペン 日本 **水性ブロックステイン**

全10品番他パリエーション有



449825

●ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かすムラになりにくくきれいに仕上げるができます。
 ●屋内外のブロック・モルタル・ブロックレンガの壁面・塀や花壇、造作物などに。 [材質] ●合成樹脂、顔料、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤、防カビ剤、防藻剤、水 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
268-2721	449825	¥6,100	ホワイト	2	6	2300	8(-)
268-5894	449856	¥6,100	テラコッタ	2	6	2300	0(-)
268-2632	449863	¥6,100	シヨコラブラウン	2	6	2300	0(-)
268-2693	449887	¥6,100	ライトグレー	2	6	2300	1(-)

BAN-ZI Allwood
BAN-ZI 日本 **木部・人工木用塗料 ALL WOOD**

全43品番他パリエーション有



K-ALW/L07E6

●業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
 ●これまで密着できなかった人工木に密着します。●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル ●塗り面積:約7.7平方メートル(1回塗り)/約3.85平方メートル(2回塗り) ●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃) ●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回 ●希釈:水希釈率:0~5% ●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下 [材質] ●変性エポキシ樹脂 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
369-8550	K-ALW/L07E6	¥5,161	チーク	0.7	4	1	0(-)
369-8552	K-ALW/L07E7	¥5,161	ウォルナット	0.7	4	1	6(-)
370-0073	K-ALW/L07E8	¥5,161	ダークブラウン	0.7	4	1	2(-)

ロックペイント Water-based Silicone Paint for Building
ロックペイント 日本 **水性シリコン建物用塗料**

全20品番他パリエーション有



H11シリーズ

●優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。
 ●低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。●建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩基。●乾燥時間:1~2時間(夏)、2~4時間(冬) ●塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃) ●塗布面積:12~14㎡(1回塗り) ●一液型水性つやあり [材質] ●水性シリコン系 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
384-4358	H11-0100 6S	¥3,640	白	1.6	6	1.828	81(96)
384-4366	H11-1111 6S	¥3,640	黒	1.6	6	1.828	52(867)
384-4382	H11-1113 6S	¥3,640	赤	1.6	6	1.828	103(195)
836-8989	H11-1156 6S	¥3,640	イエロー	1.6	6	1.828	84(92)

BAN-ZI Allwood
BAN-ZI 日本 **ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー**

全45品番他パリエーション有



F-ALW/M300K

●人工木の劣化した部分に使用します。
 ●人工木は劣化が早くチョーキングします。●標準塗布量:0.1~0.15kg/平方メートル ●塗り面積:約0.95~1.42平方メートル/回 ●乾燥時間:3時間 ●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下 [材質] ●エポキシ樹脂 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
370-0096	F-ALW/M300K	¥4,261	クリア	0.3	6	377	1(-)
369-8593	F-ALW/500K	¥6,058	クリア	0.5	6	697	4(-)

アサヒペン Water-based Super Coating Paint
アサヒペン 日本 **水性スーパーコート**

全45品番他パリエーション有



414212

●特殊フッ素樹脂、シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システムおよび紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
 ●乾燥時間:30分~1時間(夏)、2~3時間(冬) ●塗り重ね可能時間:2時間以上(夏)、6時間以上(冬) ●塗布面積5~6.6㎡ [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
114-2781	414212	¥2,890	白	0.7	6	1	187(68)
114-2792	414236	¥2,890	ミルクイーホワイト	0.7	6	1	105(239)
114-2788	414250	¥2,890	アイボリー	0.7	6	1	126(64)
114-2782	414298	¥2,890	黄色	0.7	6	1	334(100)
114-2787	414427	¥2,890	こげ茶	0.7	6	1	47(214)
114-2791	414434	¥2,890	チョコレート	0.7	6	1	20(72)

アサヒペン Highly Durable Water-based Paint for Iron Products
アサヒペン 日本 **水性鉄部用塗料**

全9品番 他パリエーション有



433886

●特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。
 ●水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。●屋内外用。●塗り重ね可能時間:夏期/1~2時間 冬期/2~4時間 ●塗布面積:2.4~4.4(㎡) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
356-9835	433886	¥2,468	白	0.7	6	1100	22(-)
356-9841	433909	¥2,468	アイボリー	0.7	6	1100	21(-)
356-9837	433930	¥2,468	こげ茶	0.7	6	1100	5(-)
356-9840	433954	¥2,468	グレー	0.7	6	1100	33(-)
356-9839	434296	¥2,468	黒	0.7	6	1100	14(-)

アサヒペン Water-based Multi Use Paint EX
アサヒペン 日本 **水性多用途EX**

全45品番他パリエーション有



459619

●乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
 ●室内の木部・鉄部・コンクリートなどに。●乾燥時間:30分~1時間(夏)、2~3時間(冬) ●塗り重ね可能時間:2時間以上(夏)、6時間以上(冬) ●塗布面積:9~11㎡(2回塗り) [材質] ●アクリル樹脂 [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
445-0353	459619	¥3,795	白	1.6	6	2.4	715(143)
445-0361	459640	¥3,795	アイボリー	1.6	6	2.4	350(83)
445-0388	459701	¥3,795	グレー	1.6	6	2.4	144(108)
445-0370	459695	¥3,795	こげ茶	1.6	6	2.4	96(172)

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。