

陸上ポンプ(渦巻ポンプ循環式)/ラジアルベーンポンプ/シールレスポンプ/エンジンポンプ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがお得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

ポンプ

水中ポンプ

陸上ポンプ

エンジンポンプ

テストポンプ

クワラントポンプ

ダイヤフラムポンプ

真空ポンプ

給油ポンプ

ドラム缶用ポンプ

パール缶用ポンプ

アドブルー用ポンプ

ドラム缶用ポンプ

オプション

手動ポンプ

エバラ **Stainless Line Pump**
“ラインポンプ”(ステンレス製)単相100V

全14品 吐出量(L/min)70~320まで有

●接液部にステンレスを使用した浸出性能基準適合品です。
●液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。●低騒音全閉外扇形電動機を採用していますので、屋内・屋外の設置場所を問いません。●一般給水、冷温水循環、給湯、各種機械セット用。●軸封:メカニカルシール ●極数:2極 ●電動機:全閉外扇形電動機 ●循環式 【製造国】●日本

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 全揚程(m) 周波数(Hz) 口径(mm) 電源(V) 出力(kW) 質量(kg) 実績(前年比%)

★850-8719	25LP55.08SE	¥154,504	70	2.4	50	25	単相100	0.08	11	0(-)
★850-8724	25LP56.08SE	¥154,504	70	2.1	60	25	単相100	0.08	14	1(-)
★850-8721	25LP55.15SE	¥177,520	70	5.3	50	25	単相100	0.15	14	0(-)
★850-8726	25LP56.15SE	¥177,520	70	5.3	60	25	単相100	0.15	14	0(-)
★850-8723	25LP55.25SE	¥204,283	70	8.6	50	25	単相100	0.25	15	0(-)
★850-8728	25LP56.25SE	¥204,283	70	8.8	60	25	単相100	0.25	15	1(50)

エバラ **Stainless Line Pump**
“ラインポンプ”(ステンレス製)三相200V

全26品 吐出量(L/min)70~400まで有

●接液部にステンレスを使用した浸出性能基準適合品です。
●液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。●低騒音全閉外扇形電動機を採用していますので、屋内・屋外の設置場所を問いません。●一般給水、冷温水循環、給湯、各種機械セット用。●軸封:メカニカルシール ●極数:2極 ●電動機:全閉外扇形電動機 ●循環式 【製造国】●日本

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 全揚程(m) 周波数(Hz) 口径(mm) 電源(V) 出力(kW) 質量(kg) 実績(前年比%)

★850-8720	25LP55.15E	¥162,821	70	5.3	50	25	三相200	0.15	13	1(-)
★850-8725	25LP56.15E	¥162,821	70	5.3	60	25	三相200	0.15	14	2(200)
★850-8722	25LP55.25E	¥172,433	70	8.6	50	25	三相200	0.25	15	2(67)
★850-8727	25LP56.25E	¥172,433	70	8.8	60	25	三相200	0.25	15	0(-)
★850-8753	32LP55.25E	¥183,570	150	4.4	50	32	三相200	0.25	16	0(-)
★850-8758	32LP56.25E	¥183,676	150	5.0	60	32	三相200	0.25	16	2(67)

エバラ **Stainless End Suction Volute Pump**
“ステンレス渦巻ポンプ”

全8品 吐出量(L/min)150~375まで有

●電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
●一般給水。●冷温水循環用。●軸封:メカニカルシール ●極数:2極 ●渦巻式 ●電動機:全閉防まつ形 ●一台から異電圧に別作対応 ●循環式 【製造国】●日本

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 全揚程(m) 周波数(Hz) 口径(mm) 電源(V) 質量(kg) 実績(前年比%)

★773-4522	32X32FDP5.4E	¥201,701	150	7.5	50	32	三相200	20	0(-)
★773-4603	40X32FDP5.75E	¥234,965	230	12.5	50	32	三相200	22	1(-)
★773-4620	40X32FDGP5.15E	¥344,000	230	21.5	50	32	三相200	30	2(200)
★773-4662	50X40DEP5.75E	¥262,675	320	8.4	50	40	三相200	21	0(-)
★773-4531	32X32FDP6.75E	¥235,095	150	15.0	60	32	三相200/220	21	2(-)
★773-4611	40X32FDP6.15E	¥244,706	275	21.5	60	32	三相200/220	27	0(-)

TERAL **Stainless Steel In-Line Pump**
ラインポンプ(ステンレス製)三相200V

全31品 吐出量(L/min)70~400まで有

●トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
●精密ステンレス鍛造なので頑固で、歪みにも強く長寿命です。●冷温水循環、給湯など一般給水に。●軸封:メカニカルシール ●極数:2極 ●循環式 ●電動機:全閉外扇形型 【製造国】●日本

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 全揚程(m) 周波数(Hz) 口径(mm) 電源(V) 出力(kW) 質量(kg) 実績(前年比%)

★114-8759	SLP2-25-5.15	¥129,100	70	4.8	50	25	三相200	0.15	13	0(-)
★114-8762	SLP2-25-5.25E	¥162,900	70	9.5	50	25	三相200	0.25	14	0(-)
★114-8769	LP32A5.75E	¥273,988	125	15	50	32	三相200	0.25	15	0(-)
★114-8764	SLP2-32-5.25E	¥175,600	150	5.9	50	32	三相200	0.25	15	0(-)
★114-8766	SLP2-32-5.4E	¥211,488	150	10.8	50	32	三相200	0.4	14	0(-)
★114-8772	SLP2-40-5.25E	¥198,188	200	4.5	50	40	三相200	0.25	14	0(-)

伏虎 **Small Radial Vane Pump**
“小型ラジアルベーンポンプ”(4Pモータ付)

●スタッドボルト仕様によりナットを外すだけで分解洗浄、メンテナンスができます。
●低粘度液はもちろん高粘度液も移送できます。●4Pモータ付です。●自吸式ポンプなので呼び水がいりません。●溶剤、薬液注入。●ジュース、液糖、にがりなどの充填。●電源:三相200V 【材質】●接液部:ステンレス(SUS316) 【製造国】●日本

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 口径(mm) 台幅×全長×全高(mm) 質量(kg) 実績(前年比%)

★453-3330	VBB10M4A	¥601,000	~7	10	405×180×160	12.6	0(-)
★453-3348	VBB15M4A	¥654,125	~15	15	413×225×200	19.4	0(-)
★453-3356	VBB20M4A	¥681,875	~30	20	485×220×200	30.1	0(-)

エレボン化工機 **Magnet Drive Seal-Less Pump**
マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続)

●マグネットドライブ方式により、液漏れしません。
●インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。●腐蝕性薬液、酸、アルカリ。●写真現像液、定着液、漂白剤、インク。●海水、塩水。●メッキ液、表面処理装置。●電源コード長さ:0.1m ●モーター:屋内用 ●使用可能粘度:30mPa・S ●電源:単相100V ●一台から異電圧に別作対応 【材質】●本体:ポリプロピレン(PP+GF) ●リング:FKM/EPDM 【製造国】●日本

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 揚程(m) 全幅×全長×全高(mm) 質量(kg) 実績(前年比%)

★135-2255	SL-55N-U	¥54,964	34	42	3.6/5.3	120×234×126	4.1	3(75)
★135-2254	SL-75N-U	¥58,821	42	50	4.3/6.5	120×259×126	4.3	4(200)
★135-2253	SL-205N-U	¥90,643	87	100	6.3/9.0	135×267.5×153	8.0	5(-)

エレボン化工機 **Magnet Drive Seal-Less Pump**
マグネットドライブ・シールレスポンプ

●マグネットドライブ方式により、液漏れしません。
●脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。●腐蝕性薬液、酸、アルカリ。●写真現像液、定着液、漂白剤、インク。●海水、塩水。●メッキ液、表面処理装置。●電源コード長さ:0.1m ●モーター:屋内用 ●使用可能粘度:30mPa・S ●電源:単相100V ●一台から異電圧に別作対応 【材質】●本体:ポリプロピレン(PP) ●リング:FKM/EPDM 【製造国】●日本

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 揚程(m) 全幅×全長×全高(mm) 質量(kg) 実績(前年比%)

★456-5576	SL-10S	¥81,964	50	60	5.8/8.2	135×220×148	5.2	2(100)
★456-5584	SL-20S	¥83,893	65	75	7.3/10.5	135×240×148	7.0	4(100)

工進 **Hidels Pump**
“ハイデルスポンプ”

●軽量・小型エンジン搭載です。
●田畑の散水・灌水から農機具の洗浄まで。●使用燃料:2サイクル混合ガソリン 50:1 【付属品】●吸入ホース3m ●カップリング組25mm×25mm2個 ●タケノコニップル25mm×15mm1個 ●ホースバンド25mm3個、15mm1個 ●ストレーナー1個 【製造国】●中国

税抜価格(1台) 吐出量(L/min) 全揚程(m) 口径(mm) 最大出力(kW/rpm) エンジン形式 質量(kg) 実績(前年比%)

★451-9205	SEV-25L	¥22,188	110	32	25	0.75/8000	工進	KC26P	5.5	90(130)
-----------	---------	---------	-----	----	----	-----------	----	-------	-----	---------