

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

チェーンブロック・クレーン

手動チェーンブロック

電気チェーンブロック

トローリー吊り金具

レバーホイス

ホイス

バランサー

ジブクレーン

門型クレーン

天井クレーン

NPK Air Hoist **エアホイス(リンクチェーン式引きひもタイプ)** 修理



●駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
●緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。●ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
●化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安心して使用できます。●操作方法:引きひもタイプ [製造国]・日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 日本ニューマチック工業株式会社 ☎06-6973-9101

発注コード	品番	税抜価格(1台)	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上速度(m/min)	給気圧力(MPa)	空気消費量(m³/min)	接続口径	質量(kg)	実績(前年比%)
★321-0901	RHL-250	¥235,710	0.25	3	27	0.6	1.3	Rc3/8	16	0(-)
★321-0898	RHL-500	¥241,830	0.5	3	12.6	0.6	1.3	Rc3/8	16	4(400)
★321-0880	RHL-1000	¥268,470	1	3	5.7	0.6	1.3	Rc3/8	22	1(34)

遠藤工業 **ENDO** Air Hoist **エアホイス(チェーン式ペンダント操作タイプ)** 修理



●リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
●操作方法:チェーン式ペンダント操作タイプ [製造国]・日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 遠藤工業株式会社 ☎0256-62-5133

発注コード	品番	税抜価格(1台)	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上速度(m/min)	給気圧力(MPa)	接続口径	質量(kg)	実績(前年比%)
★385-7239	EHL-025TS-PCS-1	¥350,100	0.25	3.0	12.0~18.0	0.4~0.6	Rp1/2	22.3	25(93)
★125-6255	EHL-049TS-PCS-1	¥358,650	0.49	3.0	7.5~10.5	0.4~0.6	Rp1/2	22.3	20(143)
★125-6256	EHL955-PCS-2	¥674,700	0.95	3.0	4.0~6.0	0.4~0.6	Rp1/2	38.0	3(150)

注意
●ホイスの使用にあたっては、フィルターおよびリブリーケータをできるだけホイスの近くに取り付けてください。

遠藤工業 **ENDO** Magical Balancer **電空バランサー“まじかるくん”** 修理



●電気とエアを使った2つの操作で作業をアシストします。
●フックを直接手で持って、精密な位置決めが可能です。●重い荷重の持ち上げはグリップ操作で力がいらしません。●電気やエアの供給が途絶えても吊り荷は落下しません。●操作電圧:単相100V ●電源ケーブル5m [製造国]・日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 遠藤工業株式会社 ☎0256-62-5133

発注コード	品番	税抜価格(1台)	定格荷重(t)	標準揚程(m)	給気圧力(MPa)	接続口径	質量(kg)	実績(前年比%)
★252-2285	EDB-50	都度見積	0.020~0.050	1.9	0.4~0.7	Rc1/2	42	2(-)
★252-2283	EDB-85	都度見積	0.040~0.085	1.9	0.4~0.7	Rc1/2	43	4(-)
★252-2286	EDB-130	都度見積	0.061~0.130	1.9	0.4~0.7	Rc1/2	50	2(67)

遠藤工業 **ENDO** Air Balancer **エアバランサー(ペンダント操作タイプ・落下防止装置付)** 修理



●電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。
●使用目的に応じて、ホイス昇降機能とバラン機能が発揮できるつり下げ機器です。●精密位置決め作業 ●重量物の取り扱いや搬送作業 ●その他、昇降、バラン作業 ●防塵設備 ●昇降制御モジュール付(ペンダント操作タイプ) ●落下防止装置付 ●備走防止装置付 [製造国]・日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 遠藤工業株式会社 ☎0256-62-5133

発注コード	品番	税抜価格(1台)	定格荷重(t)	標準揚程(m)	給気圧力(MPa)	接続口径	質量(kg)	実績(前年比%)
★456-5967	EHB-50_MS-A	¥481,500	0.032~0.055	1.9	0.4~0.7	Rc3/8	32.5	2(-)
★456-6025	EHB-85_MS-A	¥520,650	0.050~0.090	1.9	0.4~0.7	Rc3/8	33.5	0(-)
★456-5916	EHB-130_MS-A	¥597,450	0.080~0.140	1.9	0.4~0.7	Rc3/8	40.5	0(-)

遠藤工業 **ENDO** Air Balancer **エアバランサー(グリップ操作タイプ・落下防止装置付)** 修理



●電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。
●使用目的に応じて、ホイス昇降機能とバラン機能が発揮できるつり下げ機器です。●精密位置決め作業 ●重量物の取り扱いや搬送作業 ●その他、昇降、バラン作業 ●防塵設備 ●昇降制御モジュール付(ペンダント操作タイプ) ●落下防止装置付 [製造国]・日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 遠藤工業株式会社 ☎0256-62-5133

発注コード	品番	税抜価格(1台)	定格荷重(t)	標準揚程(m)	給気圧力(MPa)	接続口径	質量(kg)	実績(前年比%)
★456-5975	EHB-50_MS-AG	¥550,650	0.032~0.055	1.9	0.4~0.7	Rc3/8	35	0(-)
★456-6033	EHB-85_MS-AG	¥589,800	0.050~0.090	1.9	0.4~0.7	Rc3/8	36	0(-)
★456-5924	EHB-130_MS-AG	¥666,600	0.080~0.140	1.9	0.4~0.7	Rc3/8	43	0(-)

シンテック **シンテック** Air Balancers **縦型バランシリンダー** New



●動力はエアーのみの制御でバラン機能がある商品です。
●機械へのワーク出し入れ、軽作業向け ●上昇ボタンを押し、製品が浮きあがった状態でバランボタンを押すと自動的に持ち上げた重量にてバランします。 [製造国]・日本

発注単位1式 | メーカー直送 | 運賃¥5,000 | 北海道・沖縄・離島は除く | シンテック株式会社 ☎0566-76-5368

発注コード	品番	税抜価格(1式)	定格荷重(t)	標準揚程(m)	給気圧力(MPa)	質量(kg)	実績(前年比%)
★531-4271	PASCA-32V1000-G3	¥935,000	0.033	1	0.5	18	-
★529-0434	PASCA-32V500-G3	¥913,751	0.033	0.5	0.5	13	-
★531-4270	PASCA-50V1000-G3	¥1,048,334	0.08	1	0.5	20	-
★529-0436	PASCA-50V500-G3	¥1,027,084	0.08	0.5	0.5	18	-
★531-4276	PASCA-80V1000-G3	¥1,204,168	0.225	1	0.5	39	-
★531-4274	PASCA-80V500-G3	¥1,182,919	0.225	0.5	0.5	27	-

トーヨーコーケン **TKK** BALAMAN **“バラマン”** 修理可能

高い操作性と安全性で生産・出荷・物流ラインをサポートします。

物流の合理化、コストダウンに貢献

原材料・資材の受け入れから加工・生産・保管・配送業務の物の流れの中で、弊社の「マテハン機器」が活躍しています。重量物の移動・搬送で省力化を実現する「バラマン」シリーズは(エア式バラマン)をはじめ、簡便な(ホイス式バラマン)、200V電源で使用できる(電動バラマン)まで豊富な機種がそろっています。このたび(ハイブリッド式バラマン)ウルトラバラマンを新発売、無重力ハンドリングを実現しました。さらに、大量の搬送物(ワーク)のパレタイジング/ピッキング作業をスピーディに処理する搬送ロボット(パレポット)もライン・アップ。また、あらゆる形状の重量物に対応できる(ハンド部アタッチメント)も幅広く取りそろえています。

いろいろな移載・搬送に活用されています。
作業者の健康と安全対策/作業の大幅な効率アップ/熟練作業の単純作業化/広い作業範囲に対応/重労働の軽作業化/自動化・省力化を実現

電動式バラマン



エア式バラマン



メーカーカタログは、販売店に“発注コード”でご依頼ください。
発注コード:800-8400