

軽量作業台(300kgタイプ)

ページ横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 **(特)まとめ買い品あり** マークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

作業台

軽量作業台

高さ調節式作業台

中量作業台

重量作業台

作業台オプション

マット張作業台

小型作業台

大型作業台

昇降式作業台

回転台

ステンレス作業台

一般作業台

ハイパス式作業台

ライン作業台

Light-Duty Workbench c/w Riser

軽量作業台(AE型300kg・上棚付)

組立 2人
目安 40分

- 上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
- ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
- 上棚:YUR-B型(W) ●上棚均等積載量:20kg [製造国]・日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
●作業台がDG色・YG色の場合、上棚はW色になります。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(ポリ化粧天板・ホワイト) (リノリウム張天板・ダークグレー) トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

天板材質	間口×奥行×高さ(mm)	カタログ表記品番	発注コード				税抜価格(1台)	質量(kg)
			ダークグレー(DG)	ヤンググリーン(YG)	グリーン(無記号)	ホワイト(W)		
ポリ化粧	900×600×1044	AE-0960YURB(色記号)	★454-2665	★770-1462	★285-1962	—	¥29,700	27.5
	1800×750×1044	AE-1800YURB(色記号)	★454-3076	★770-1641	★285-2055	—	¥43,997	48.5
	1800×900×1044	AE-1809YURB(色記号)	★454-3157	★770-1802	★285-2063	★466-7280	¥49,389	52.5
リノリウム張	900×600×1044	RAE-0960YURB(色記号)	★454-5257	★770-2558	★770-2540	★454-5265	¥34,054	28.5
	1800×750×1044	RAE-1800YURB(色記号)	★454-5681	★770-2728	★289-3444	★467-2127	¥49,740	46.5
	1800×900×1044	RAE-1809YURB(色記号)	★454-5761	★770-2876	★289-3452	★467-2224	¥53,349	56.0

Light-Duty Workbench

軽量作業台(AE型300kg・ツールハンガー付)

組立 2人
目安 40分

- ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
- ツールハンガー:TH-N型 [製造国]・日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(ポリ化粧天板・グリーン) トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

天板材質	間口×奥行×高さ(mm)	カタログ表記品番	発注コード				税抜価格(1台)	質量(kg)
			ホワイト(W)	ダークグレー(DG)	ヤンググリーン(YG)	グリーン(無記号)		
ポリ化粧	900×600×1948	AE-0960THN(色記号)	★770-1411	★770-1403	★770-1420	—	¥48,154	32.5
	1800×750×1948	AE-1800THN(色記号)	★770-1586	★770-1578	★770-1594	—	¥68,571	54.0
	1800×900×1948	AE-1809THN(色記号)	★770-1748	★770-1730	★770-1756	★466-7247	¥74,409	58.0
リノリウム張	900×600×1948	RAE-0960THN(色記号)	★770-2507	★770-2493	★770-2515	★467-1724	¥52,869	33.5
	1800×750×1948	RAE-1800THN(色記号)	★770-2663	★770-2655	★770-2671	★467-2089	¥74,777	57.0
	1800×900×1948	RAE-1809THN(色記号)	★770-2817	★770-2809	★770-2825	★467-2186	¥79,380	61.5

Light-Duty Workbench

軽量作業台(AE型300kg・オプションフルセット付)

組立 2人
目安 40分

- 壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
- オプションフルセット:TH-FS(TH型支柱セット・レールハンガー・蛍光灯セット・パネルボード) ●オプションフルセット:TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード) [製造国]・日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(リノリウム張天板・ホワイト) トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

天板材質	間口×奥行×高さ(mm)	カタログ表記品番	発注コード				税抜価格(1台)	質量(kg)
			ホワイト(W)	ダークグレー(DG)	グリーン(無記号)	ヤンググリーン(YG)		
ポリ化粧	900×600×1948	AE0960THFS(色記号)	★247-7310	★247-7313	★247-7300	—	¥84,129	37.5
	1200×750×1948	AE1200THFS(色記号)	★247-5826	★247-5823	★247-7308	—	¥97,440	49.0
	1800×900×1948	AE1809THFS(色記号)	★247-7316	★247-7304	★247-5818	★247-7309	¥129,994	68.5
リノリウム張	900×600×1948	RAE0960THFS(色記号)	★248-6863	★248-6844	★248-6859	★248-6833	¥88,371	38.5
	1200×750×1948	RAE1200THFS(色記号)	★248-6849	★248-6856	★248-6843	★248-6865	¥101,477	49.5
	1800×900×1948	RAE1809THFS(色記号)	★248-6832	★248-6862	★248-6822	★248-6829	¥135,866	72.0

Repair and Maintenance

直治郎 加工

事務機器の合鍵製作

お使いの事務機器の合鍵を作製します。

事務机 ロッカー

各種事務機器メーカー 対応いたします。

- ご使用メーカー
- 事務用機器の種類
- 鍵の番号

3点をお知らせください。

製作費用 **¥900~** (税抜)
別途、送料がかかります。

納期 **約1週間**

※トラスコ中山(株)製のキャビネット、作業台用鍵も対応しております。