

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとめ買い品あり マークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

京都機械工具



WAGON (1-DRAWER)

ワゴン(3段1引出し)

トラスコ



Metal Mold Wagon

金型収納ワゴン

完成品



SKX2613



●引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。
[付属品] ●天板・棚用マット:3枚 ●引き出しマット:1枚 [製造国] ●台湾



SKX2613S2



SKX2613BK2

京都機械工具株

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	天板耐荷重 (kg/台)	色	開口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
852-1395	SKX2613	¥39,429	20	レッド	715×410×880	24	122(92)
520-8989	SKX2613S2	¥39,429	20	シルバー	715×410×880	24	-
520-8988	SKX2613BK2	¥39,429	20	ブラック	715×410×880	24	-

トラスコ



Tool Wagon

ツールワゴン11型(幕板付)

完成品

完成品



ComEco



グリーン購入法適合



NTS-611P-W



●棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加できます。
●中棚板は皿型・フラット型のどちらでも利用いただけます。 ●キャスター:固定式75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個) ●天板マット付 ●引出し:浅型1個・深型1個 ●シリンドラ錠付き(スベアキー付き) ●キャスターφ75ウレタン車輪(固定、自在ストッパー付各2個) [材質] ●本体:スチール(メラミン焼付塗装) ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国] ●日本



ヤンググリーン

注意

●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台

メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★484-6524	NTS-611P-W	¥77,897	150	40	ホワイト	600×400×880	27	9(129)
★484-6745	NTS-711P-W	¥93,917	150	40	ホワイト	750×500×880	35	3(-)
★484-6532	NTS-611P-YG	¥77,897	150	40	ヤンググリーン	600×400×880	27	4(100)
★484-6753	NTS-711P-YG	¥93,917	150	40	ヤンググリーン	750×500×880	35	1(13)

トラスコ



Tool Wagon

ツールワゴン31型(幕板付)

完成品

完成品



ComEco



グリーン購入法適合



NTS-631P-YG



●棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加できます。
●全ての引出しに鍵が掛ります。 ●キャスター:固定式75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個) ●天板マット付 ●引出し:浅型3個・深型1個 ●シリンドラ錠付き(スベアキー付き) ●キャスターφ75ウレタン車輪(固定、自在ストッパー付各2個) ●固定棚1枚付 [材質] ●本体:スチール(メラミン焼付塗装) ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国] ●日本



ヤンググリーン

注意

●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台

メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★484-6648	NTS-631P-W	¥95,280	150	40	ホワイト	600×400×880	36.0	6(100)
★484-6869	NTS-731P-W	¥115,989	150	40	ホワイト	750×500×880	47.5	1(10)
★484-6656	NTS-631P-YG	¥95,280	150	40	ヤンググリーン	600×400×880	36.0	12(200)
★484-6877	NTS-731P-YG	¥115,989	150	40	ヤンググリーン	750×500×880	47.5	12(64)

トラスコ



Tool Wagon

ツールワゴン12型

完成品

完成品



ComEco



グリーン購入法適合



NTS-612-YG



●棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。
●キャスター:固定式75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個) ●天板マット付 ●引出し:浅型1個・深型2個 ●シリンドラ錠付き(スベアキー付き) ●キャスターφ75ウレタン車輪(固定、自在ストッパー付各2個) ●固定棚1枚付 [材質] ●本体:スチール(メラミン焼付塗装) ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国] ●日本



ヤンググリーン

注意

●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台

メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★484-6567	NTS-612-W	¥89,031	150	40	ホワイト	600×400×880	31	9(225)
★484-6788	NTS-712-W	¥102,651	150	40	ホワイト	750×500×880	41	6(200)
★484-6575	NTS-612-YG	¥89,031	150	40	ヤンググリーン	600×400×880	31	16(200)
★484-6796	NTS-712-YG	¥102,651	150	40	ヤンググリーン	750×500×880	41	11(110)

ComEco



グリーン購入法適合



NTS-301N-W



●天板マット付です。
●キャスター:固定式75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個) ●棚板調整ピッチ:30mm ●天板深さ:30mm ●棚板深さ:30mm(裏裏両用) [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国] ●日本



ヤンググリーン

注意

●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台

メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★440-8209	NTS-301N-W	¥41,237	150	40	ホワイト	600×400×880	17.2	28(67)
★440-8215	NTS-302N-W	¥49,226	150	40	ホワイト	750×500×880	22.5	10(46)
★440-8217	NTS-301N-YG	¥41,237	150	40	ヤンググリーン	600×400×880	17.2	11(55)
★440-8233	NTS-302N-YG	¥49,226	150	40	ヤンググリーン	750×500×880	22.5	15(56)