

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

サンコー Foldable Container **SANCRET**
折りたたみコンテナ“サンクレットオリコン”(本体フター一体型)

●フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。
[材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

SKSO-P19B-BL (ブルー) (折りたたみ時) SKSO-P19B-BL (透明ブルー)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
469-9114	SKSO-P19B-BL	¥ 7,343	18.8	ブルー	366×264×281	329×228×251	1.53	46(210)
342-5339	SKSO-P22B-TMBL	¥ 6,043	21	透明ブルー	410×294×227	378×264×210	1.47	686(132)
795-8838	SKSO-P30B-SL-BL	¥ 7,857	33.6	ブルー	530×366×241	492×333×205	2.31	19(87)
342-5282	SKSO-38B-BL	¥ 6,763	34.8	ブルー	446×318×335	403×283×304	2.40	331(94)
795-8846	SKSO-P50B-SL-BL	¥ 9,586	49.8	ブルー	530×366×340	492×333×304	2.84	146(37)
342-5347	SKSO-P75B-S-BL	¥ 10,286	74.3	ブルー	649×439×340	599×404×307	4.56	403(181)

サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“サンクレットオリコン”(本体フター一体型)

●現在、最軽量のオリコンシリーズです。
●組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。 [材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

SKSO-F41B-TMBL (折りたたみ時) SKSO-F51B-TMBL

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
818-8789	SKSO-F41B-TMBL	¥ 7,000	42.2	透明ブルー	530×366×281	493×335×256	1.69	146(102)
818-8790	SKSO-F51B-TMBL	¥ 7,200	51	透明ブルー	530×366×334	493×335×309	1.81	921(111)
115-5325	SKSO-L51B-TMBL	¥ 11,229	49.8	透明/ライトブルー	530×366×334	493×335×302	2.70	88(42)

サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“オリコンラック”(短側面開口タイプ) **New**

●側面が大きく開口しており、棚のように使用できる正方形の透明折りたたみコンテナです。
●商品のピッキング作業や、商品の品出しの際に、段積みした状態のまま側面から商品の品出し入れが可能です。●上面のフラップにより、スムーズな段積み作業を実現。側面強度がアップし、変形しにくい構造です。
●開口サイズ:245×420mm [材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

工 85mm (折りたたみ時)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
525-3303	56143000TMBR	¥ 10,775	89.3	透明/ブラウン	550×550×364	524×515×331	3.24	-

サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“オリコン”

●現在、最軽量のオリコンシリーズです。
●組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。 [材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

SKO-F41B-TMBL (折りたたみ時) SKO-F51B-TMBL

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
818-8795	SKO-F41B-TMBL	¥ 5,550	43.6	透明ブルー	530×366×272	493×335×256	1.35	53(69)
818-8796	SKO-F51B-TMBL	¥ 5,713	52.3	透明ブルー	530×366×325	493×335×309	1.48	331(126)

サンコー Foldable Container **PETANCO**
折りたたみコンテナ“ペタンコ”(本体フター一体型)

●オールプラスチック製のためリサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
●折りたたんだ時の高さを追求、従来タイプに比べて最大35%低く、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。●最大積載荷重:15kg [材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

SKSO-C41A-GRWH (グリーン) (折りたたみ時) SKSO-C40B-BL (ブルー)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
342-5291	SKSO-C30B-BL	¥ 6,271	34.1	ブルー	530×366×232	493×335×207	1.92	34(81)
342-5312	SKSO-C41A-GRWH	¥ 6,929	41.9	グリーン	530×366×281	493×335×254	2.13	13(36)
342-5304	SKSO-C40B-BL	¥ 6,814	42.5	ブルー	530×366×283	493×335×258	2.10	78(133)
818-8808	SKPO-C60BB-BL	¥ 9,475	60.1	ブルー	530×366×391	493×335×363	2.42	151(155)
149-1879	SK-PO-C75B-BL	¥ 11,313	76.0	ブルー	649×439×340	600×405×313	3.02	263(877)

サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“オリコン”

●オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
●コンテナ表面にシボ加工をしていますが、ラベルののり残りが減減します。●最大積載荷重:20kg ●シボ加工あり [材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

SKO-P20B (2)-BL (折りたたみ時) SKO-P31B-BL

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
342-5126	SKO-P20B (2)-BL	¥ 4,186	20.7	ブルー	380×305×228	346×276×209	1.27	152(103)
342-5134	SKO-P31B-BL	¥ 6,114	34.5	ブルー	530×366×221	492×334×201	1.95	104(104)
342-5142	SKO-P41B-BL	¥ 6,929	42.9	ブルー	530×366×272	492×334×252	2.24	94(181)
342-5151	SKO-P51B-BL	¥ 8,314	51.6	ブルー	530×366×325	492×334×305	2.41	65(90)
115-5295	SK-OM30B-BLL	¥ 7,229	34.7	ライトブルー	530×366×221	493×335×201	1.78	5(-)
115-5297	SK-OM60B-BLL	¥ 10,157	60.9	ライトブルー	530×366×380	493×335×360	2.35	16(124)

サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“オリコンラック”

●収納棚として使えるオリコンです。
●長側面が大きく開口しており、積み重ねると棚のように使えます。
●未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できます。 [材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

工 77mm (折りたたみ時)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
479-7396	SKOR-P75B-D-BL/WH	¥ 10,743	76.4	ブルー/ホワイト	649×439×327	599×404×306	3.2	101(674)

サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“オリコン”

●オールプラタイプ(軸ピンレス)のオリコンです。
●短側板は非常に軽力で動作させることができ、折り畳み、組み立て作業性に優れます。 [材質]●ポリプロピレン (PP) [製造国]●日本

56092000TMBL512 (透明/ライトブルー) (折りたたみ時) 56087000BLFC1 (ブルー) (折りたたみ時)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★258-0596	56092000TMBL512	¥ 6,400	27.8	透明/ライトブルー	440×318×248	406×283×234	1.31	78(520)
★258-0595	56087000BLFC1	¥ 11,700	76.6	ブルー	649×439×327	600×405×306	3.13	0(-)