

在庫 98アイテム

乾湿両用掃除機

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。【待】と【買】品あり マークの商品はまとめて買いがお得です。まとめて買ひ品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

清掃機器

乾式掃除機

乾湿両用掃除機

湿式掃除機

掃除機用オプションパーツ

エア式掃除機

クローリング防塵掃除機

ブロウ

高圧洗浄機

スチーム洗浄機

スーパードライ

床洗浄機

ポリッシャー

スイデン Multi-purpose Wet & Dry Vacuum Cleaner
Suiden パール缶タイプ万能型掃除機“ミニクリーン”(乾湿両用)



●ホコリ以外にも水や油をフィルター交換せずに吸引できる万能型です。
●電源:単相100V ●手動ちり落とし装置内蔵 ●電源コード長さ:8m
●ホース径:38mm 【製造国】●日本

消費電力(W) 幅×奥行×高さ(mm)
1010(強).600(弱) 320×320×340(パール缶含まず)

注意
●集じん容量、吸水量は200ドラム缶を使用した場合の参考値です。

発注単位1台 株式会社スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
119-8301	SPV-101ATP	¥92,250	16	14	20.7	3.4	75	7	106(95)

スイデン Vacuum Cleaner(Wet & Dry type)
Suiden パール缶タイプ掃除機“ちびタン”(乾湿両用)



●タンクに市販品と同じ規格のパール缶を使用しているため、回収するものによってタンクを交換することができます。
●小回りのきくキャスターを使用しています。●ライト感覚ながら使いやすい実力機です。●電源:単相100V ●消費電力:1010W ●電源コード長さ:8m ●ホース径:38mm 【製造国】●日本

幅×奥行×高さ(mm)
352×370×610

発注単位1台 株式会社スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
827-7129	SPV-101EPC	¥69,000	16	11.5	20.7	2.3	73	8.8	222(76)

スイデン Multi-purpose Wet & Dry Vacuum Drum Cleaner
Suiden ドラム缶タイプ掃除機“ドラムクリーン”(乾湿両用)



●ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。
●大容量のゴミ処理が可能です。●電源コード長さ:20m 【製造国】●日本

品番 電源(V) 消費電力(W) 幅×奥行×高さ(mm)
SDV-S1501 単相100 1400 620×620×465(ドラム缶から上に出る部分)
SDV-S3303 三相200 3500 620×620×465(ドラム缶から上に出る部分)

注意
●集じん容量、吸水量はパール缶を使用した場合の参考値です。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 株式会社スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★860-0019	SDV-S1501	¥250,875	180	180	17	4.6	73	34.5	10(250)
★860-0020	SDV-S3303	¥282,250	180	180	28	6.6	78	36.5	28(85)

ケルヒャー Industrial Vacuum Cleaner
KÄRCHER 産業用バキュームクリーナー“IVC 60/24-2 Ap”(乾湿両用)



●大容量60Lタンクは、ゴミ捨てによる作業の中断を最小限にとどめて時間を節約します。
●主要部品は、耐久性を重視した設計で厳しい環境にも対応します。●各種重工業の工場、産廃リサイクル業、原料保管倉庫、家電リサイクルの現場など多様な環境で活躍します。●強い吸引力で清掃時間を短縮します。●電源:単相200V ●電源コード長さ:10m ●消費電力:2400W ●チリ落とし機能:手動式 【製造国】●イタリア

幅×奥行×高さ(mm)
690×970×995

注意
●水位センサーは付いていませんので、ふきこぼれにご注意下さい。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 ケルヒャージャパン㈱ ☎045-777-7410

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★317-4106	1.576-113.0	¥510,000	60	48	25	4.2×2	74	60	1(-)

ケルヒャー Industrial Vacuum Cleaner
KÄRCHER 産業用バキュームクリーナー“IVC 60/30 Tact2”(乾湿両用)



●大容量60Lの回収タンクは、ゴミ捨てによる作業の中断を最小限にとどめて時間を節約します。
●強化タイプのフィルターとチリ落とし機能によりフィルターの目詰まりを防ぎ、強力な吸引力を持続します。●各種重工業の工場、産廃リサイクル業、原料保管倉庫、家電リサイクルの現場など多様な環境で活躍します。●電源:三相200V ●電源コード長さ:7.5m ●消費電力:3000W 【製造国】●イタリア

幅×奥行×高さ(mm)
690×970×1240

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 ケルヒャージャパン㈱ ☎045-777-7410

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★317-4105	1.576-111.0	¥1,030,000	60	48	29.5	4.2	77	95	0(-)
★317-4104	1.576-112.0	¥1,030,000	60	48	36.3	4.2	77	95	0(-)

ニルフィスク Vacuum Cleaner Wet & Dry type for Industrial Use
NILFISK 産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)




●微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。
●2モーター切替機能付です。●フィルターシェイクンク機能付です。
●大型アクセサリボックス搭載です。●電源:単相100V ●消費電力:1600W ●パイプ径:70mm ●電源コード長さ:9m 【製造国】●イタリア

幅×奥行×高さ(mm)
630×820×1230

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥18,000 沖縄・離島は除く ニルフィスク㈱ ☎045-620-3658

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★453-3101	S2 L40LC100V	¥479,362	40	40	16.5	4.8	71	66	0(-)

日本クラッツレ Industrial vacuum cleaner
Danax バキュームクリーナー“グリーンマイスター”(乾湿両用)



●高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャンネルプロア方式のバキュームです。
●微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。●電源:三相200V ●電源コード長さ:5m 【製造国】●イタリア

品番 騒音値(dB) 幅×奥行×高さ(mm)
TBUP 65 550×900×1120
NK303TX 74 650×1100×1400
NK305TX 76 650×1100×1400
PUMA10 74 850×1550×1980

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥15,000 沖縄・離島は除く 日本クラッツレ㈱ ☎06-6725-8818

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★148-7091	TBUP	¥590,000	45	45	23/20	7/8.3(50Hz/60Hz)	85	0(-)	
★258-5249	NK303TX	¥621,176	100	100	19	5.3/6.3(50Hz/60Hz)	130	0(-)	
★258-5250	NK305TX	¥1,082,353	100	100	35	5.3/6.6(50Hz/60Hz)	155	0(-)	
★148-7094	PUMA10	¥2,100,000	175	175	27	12.1/14.1(50Hz/60Hz)	370	0(-)	

日本クラッツレ Industrial vacuum cleaner
Danax 乾湿両用バキュームクリーナー“グリーンマイスターATEXライン”



●高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャンネルプロア方式のバキュームです。
●欧州ATEX規格Zone 22適合品です。
●ステンレス製タンク・チャンパーで導電性に優れ安全で衛生的です。●微粉塵吸引に、オプションでHEPAフィルター追加可能です。●電源:三相200V ●電源コード長さ:8m 【製造国】●ドイツ

品番 騒音値(dB) 幅×奥行×高さ(mm)
EP2122-35 74 1190×580×1260
EP2155EX 74 1200×600×940

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥15,000 沖縄・離島は除く 日本クラッツレ㈱ ☎06-6725-8818

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★148-7107	EP2122-35	¥1,000,000	35	35	20	5.18/6.16(50Hz/60Hz)	105	0(-)	
★148-7109	EP2155EX	¥1,480,000	60	60	23/21	8.3/10(50Hz/60Hz)	170	0(-)	