

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

ボッシュ Cordless Cleaner
BOSCH ドイツ
コードレスマルチクリーナー(乾湿両用・本体のみ)




- ローテーションエアフローで吸引力が持続します。
- バッテリー残量表示ランプ付きです。
- HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。●付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。●定格電圧: DC18V(充電式専用バッテリー) ●連続作業時間:4分/Ah [製造国]●中国

幅×奥行×高さ(mm)
280×320×360

注意
●バッテリー(A1850LiB)と充電器(GAL1880CV)は別売です。

ボッシュ機 ☎0120-345-762

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
245-6450	GAS18V-10LPH	¥28,350	10	6	-	1.32	-	5.3	124(129)

三立 Wet and Dry Vacuum Cleaner
コードレスバッテリーパック(乾湿両用)




- フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
- ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。●エレメントを外せば液体吸引可能です。●電源:リチウム電池(DC24V) ●連続使用時間:約60分 ●充電時間:約3時間(約100%) [付属品]●φ32×2mホース(TD)金具付 ●曲がり管 ●延長管2本組 ●フロアノズル(カーペット、床用) ●スキマノズル ●ウェットノズル ●アタッチメント収納台車 ●本体用電池 ●充電器 [製造国]●日本

幅×奥行×高さ(mm)
415×305×595

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★271-4529	SP1512BT	¥274,684	6	7	12.5	1.8	75	12	5(500)

フーパー Wet&Dry
パキュムクリーナー“ウェット&ドライパキュム”(乾湿両用)




- 軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びやすく、収納に便利です。
- 乾湿両用で、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応します。●バッテリー容量:2Ah ●電圧:18V ●バッテリー駆動時間:最大6分 ●回収タンク容量:約11L ●バッテリータイプ:リチウムイオン ●充電時間:3.5時間未満 [付属品] ●2Ahバッテリー ●バッテリー充電器 ●ホース(約1.8メートル) ●すき間ノズル ●標準ヘッド [製造国]●中国

幅×奥行×高さ(mm)
450×515×700

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★523-9064	720223024	¥39,800	約11	約11	約450×約300×約250	3.9	-

大一産業 Vacuum Cleaner for Wet Type
ウェットパキュム“極WETコードレス”(湿式)




- 軽量で取り回しやすく、手軽に使えるコードレスタイプのウェットパキュムです。
- 女性にも扱いやすいコンパクトタイプで、階段や狭い場所で小回りの効く操作が可能です。●18Vリチウムイオンバッテリー採用 ●稼働時間:約20分 ●充電時間:約90分 [製造国]●中国

幅×奥行×高さ(mm)
300×370×550

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
356-5125	04310001	¥49,875	8	19	-	73	3.9	2(-)

デウォルト Cordless Wet & Dry Vacuum
DEWALT アメリカ
乾湿両用コードレス集じん機(乾湿両用・電池パック・充電器セット)




- 乾湿両用掃除機です。
- ハンマードリルとの組み合わせで集じん機としても使用可能です。●フロア機能付です。●釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
- 集じん(乾湿両用) ●フロア機能 [付属品] ●電池パック(DCB182-JP) ●充電器(DCB115-JP) ●フレキシブルホース ●先細ノズル ●幅広ノズル ●専用HEPAフィルター [製造国]●中国

幅×奥行×高さ(mm)
410×280×330

発注コード	品番	税抜価格(1台)	タンク容量(L)	ホース径(mm)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-0171	DCV580M1-JP	¥47,000	7.5	内径φ31/外径φ41	410×280×330	4.2	55(110)

三立 Wet and Dry Vacuum Cleaner
コードレスバッテリーパック(乾湿両用)




- フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
- カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。●電源:リチウム電池(DC24V) ●連続使用時間:約60分 ●充電時間:約180分(約100%) [付属品]●φ32×2mホース(TD)金具付 ●曲がり管 ●延長管2本組 ●スキマノズル ●マスターノズル ●ノブポルト ●ラバーバンパー ●ブラシツール ●スキーツール ●本体用電池 ●充電器 [製造国]●日本

幅×奥行×高さ(mm)
445×465×870

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★271-4530	JX2062BT	¥405,420	14	7	12.5	1.7	73	22	1(50)

日立 Cleaner
HITACHI 日本
業務用掃除機(吸水式)




- 汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズです。
- 壁などを傷つけにくいソフトバンパー採用です。●排水はレバーを引き上げるだけでわずか25秒で強制排水します。●電源コード長さ:12m ●消費電力:1000W ●吸水式 ●電源:単相100V [製造国]●日本

幅×奥行×高さ(mm)
450×515×700

発注コード	品番	税抜価格(1台)	吸水量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-2724	CV-98WH2 BL	¥138,750	20	18.6	1.7	73	20	16(94)

ペンギン Wet vacuum cleaner
サンコスウェットパック3573W(湿式)




- コード式強力ウェットパキュムです。
- 吸引力の強さの調整が可能です。
- コード式ウェットパキュム ●電源:単相100V ●消費電力:1100W ●電源コード長さ:10m [製造国]●中国

幅×奥行×高さ(mm)
370×360×600

発注コード	品番	税抜価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★381-5735	9426	¥86,648	20	20	21.5	3.6	73	7	4(-)

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。