

冷水高圧洗浄機(エンジンタイプ)/温水高圧洗浄機(エンジン・電動タイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)とめ買い品ありマークの商品はまとめ買いが得です。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

乾式掃除機

乾湿両用
掃除機湿式掃除機
オプション
パーツエア式
掃除機クリン・ド
防塵用
掃除機

プロワ

高圧洗浄機

スチーム
洗浄機

スーパ

床洗浄機

ポリッシャ

ツルミ
High pressure washers
エンジン式高圧洗浄機“ジェットポンプHPJ-E型”(冷水タイプ)

HPJ-0725ES/A



- リチウムイオンバッテリー内蔵MILAIスタートエンジンを搭載しています。
- エンジン:MILAIスタートエンジンGB181型
- 給水方式:自吸式
- 燃料:自動車用無鉛ガソリン
- 燃料タンク:3.6L
- 満タン時の最大使用時間:2.4時間
- 始動方式:セルスタータリコイル
- 【製造国】●日本

品番	仕様
HPJ-0725ES/A	吐水ホースパターンA:3/8×20m(ポンプ側用カプラ付属)
HPJ-0725ES/B	吐水ホースパターンB:3/8×20m(両端クイックカップリング付属)
HPJ-0725ES/C	吐水ホースパターンC:1/2×20m(ポンプ側用カプラ付属)
HPJ-0725ES/D	吐水ホースパターンD:高圧洗浄機本体のみ(ノズル・吐水ホースは非付属)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 横観製作所 ☎0120-922-022

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★513-5464	HPJ-0725ES/A	¥371,625	25.4	7.0	626×551×552	52	-
★523-2744	HPJ-0725ES/B	¥376,000	25.4	7.0	626×551×552	52	-
★523-2745	HPJ-0725ES/C	¥380,250	25.4	7.0	626×551×552	52	-
★523-2743	HPJ-0725ES/D	¥336,500	25.4	7.0	626×551×552	52	-

スーパー工業
Diesel Engine High Pressure Washer
ディーゼルエンジン式 高圧洗浄機“SEL-SSN3”(防音型)

SEL-1450SSN3



- クラス最強出力でクリーンエンジンです。
- 高圧力、大水量でスピーディな洗浄作業を実現、しかも低燃費です。
- エンジン:水冷4サイクルディーゼルエンジン
- 給水方式:水道直結式
- 燃料:軽油
- 燃料タンク:25L
- 【製造国】●日本

品番	満タン時の最大使用時間
SEL-1450SSN3	5時間
SEL-1835SSN3	5.8時間
SEL-3617SSN3	6時間

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | スーパー工業㈱ ☎072-653-2721

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★787-9024	SEL-1450SSN3	¥3,037,500	14	49	755×1310×1016	450	0(-)
★105-7514	SEL-1835SSN3	¥2,109,375	18	34.3	755×1310×1016	436	0(-)
★105-7511	SEL-3617SSN3	¥2,151,563	35.5	16.7	755×1310×1016	402	2(200)

ニルフィスク
Hot Water High Pressure Washer
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

107146918



注意

- 電源プラグ及び給水ホース(内径19mm)は、お客様でご用意下さい。

- 高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。
- 人間工学を基にデザインしたアクセサリ、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
- 熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。
- 電源:三相200V
- 高圧ホース:10m
- 電源コード長さ:5m
- 給水方式:水道直結式
- 【製造国】●ハンガリー

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥8,000 | 沖縄・離島は除く | ニルフィスク㈱ ☎045-620-3658

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	周波数 (Hz)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★187-2647	107146918	¥1,445	50	14.8	18	700×1010×980	133	0(-)
★187-2643	107146919	¥871,445	60	14.8	18	700×1010×980	133	1(-)
★187-1162	107146977	¥1,052,225	50	16.8	21	700×1188×1020	179	0(-)
★187-2649	107146978	¥1,052,225	60	16.8	21	700×1188×1020	179	0(-)
★245-7468	107146984	¥1,423,500	50	21	18	700×1190×1050	195	0(-)
★245-7469	107146985	¥1,423,500	60	21	18	700×1190×1050	195	0(-)

アリミツ
High-Pressure Washing Machine
高圧洗浄機(温水タイプ)

AHC-3100-2



- 低価格で効率の良い高圧ステンレスボイラーを採用してコンパクトボディで省スペース化を図りました。
- 操作性アップを考え使いやすい大きなスイッチボタンを採用しています。
- 電源:三相200V
- 給水方式:水道直結タイプ
- 消費電力:2200W
- 電源コード長さ:5m
- 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 有光工業㈱ ☎06-6973-2020

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	周波数 (Hz)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★773-5456	AHC-3100-2-50HZ	¥601,505	50	10.3	10.8	692×712×1160	110	4(-)
★773-5464	AHC-3100-2-60HZ	¥601,505	60	12.4	9.8	692×712×1160	110	0(-)

ツルミ
High pressure washers
エンジン式防音型高圧洗浄機“ジェットポンプHPJ-E型”(冷水タイプ)

- 市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズです。
- 電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。
- 満タン時の最大使用時間:4時間
- 燃料タンク:11L
- 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 横観製作所 ☎0120-922-022

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-2853	HPJ-8ESM3	¥727,625	28.7	7.8	608×758×658	102	3(-)

スーパー工業
Diesel Engine Type Soundproof Hot Water High Pressure Washer
ディーゼルエンジン式 防音型高圧洗浄機“SEL-1425V-3”(温水タイプ)

- 温水・高温スチーム洗浄が可能です。
- 燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。
- 安全弁・湯水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。
- 防音タイプです。
- エンジン:水冷4サイクルディーゼルエンジン
- 給水方式:自吸式
- 燃料:JIS2号軽油
- 燃料タンク:37L(ボイラーと共用)
- 満タン時の最大使用時間:約250分
- 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | スーパー工業㈱ ☎072-653-2721

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★473-7238	SEL-1425V-3	¥2,514,375	14.8	24.5	1227×760×924	300	-

蔵王産業
High Pressure Cleaner
高温高圧洗浄機“ジェットマンPWH1511抗菌”(温水タイプ)

6310023



- 耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。
- 常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。
- ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
- 耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。
- 電源:三相200V
- 給水方式:水道直結(受水タンク内蔵)
- 電源コード長さ:5m
- 【製造国】●イタリア

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 蔵王産業㈱ ☎03-5600-0325

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	周波数 (Hz)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★377-5794	6310023	¥913,000	50	10.5	15	630×860×870	107	1(-)
★377-5808	6310024	¥913,000	60	10.5	15	630×860×870	107	0(-)

アリミツ
High-Pressure Washing Machine
高圧洗浄機(温水タイプ)

AHC15HC7



- ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
- ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
- 電源:三相200V
- 給水方式:水道直結式
- 電源コード長さ:10m
- 温水タイプ
- 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 有光工業㈱ ☎06-6973-2020

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	周波数 (Hz)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	消費電力 (W)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★255-8881	AHC15HC7-50HZ	¥580,911	50	11.6	7	1500	885×885×1211	148	0(-)
★255-8876	AHC15HC7-60HZ	¥580,911	60	11.6	7	1500	885×885×1211	148	1(-)
★255-8878	AHC22HC7-50HZ	¥681,738	50	15	8	2200	885×885×1211	153	0(-)
★255-8877	AHC22HC7-60HZ	¥681,738	60	15	8	2200	885×885×1211	153	3(300)
★255-8880	AHC37HC7-50HZ	¥783,245	50	16.6	10	3700	885×885×1211	165	3(300)
★255-8875	AHC37HC7-60HZ	¥783,245	60	16.6	10	3700	885×885×1211	165	2(200)