

コードレス冷温庫/ポータブル冷蔵庫

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがおすすめです。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

暑々対策用品

冷却衣服

冷却器

頭・首元冷却材

冷感着

夏用ベスト

清涼シート

冷却用品

保冷剤

クーラーボックス

ポータブル冷蔵庫

熱中症対策用品

窓用遮光・遮熱フィルム

遮熱シート・塗料

日よけ用品

アイリスオーヤマ

Refrigerator-freezer

ポータブル冷蔵冷凍庫

New



- 20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
- AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。●また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。●車内での使用時にバッテリー上がり防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。【材質】●PE 【付属品】●電源コード 【製造国】●中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(沖縄・離島は除く) アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★415-0897	IPD-2A-B	¥35,188	600×320×320	20	1	10	-
★567-8974	IPD-3A-B	¥41,668	615×390×375	30	1	12	-
★567-8973	IPD-4A-B	¥54,260	615×390×480	40	1	14	-

ハイコーキ

Cordless Cooler&Warmer Storage

コードレス冷温庫(電池パック付)

New



- 温度設定が5℃単位で細かく設定でき、最低温度-18℃から最高温度60℃まで設定可能です。
- 一般的な2Lペットボトルが縦に4本入ります。●入力電源:14.4V(BSL1400シリーズ)/18V(BSL1800シリーズ)/マルチボルト蓄電池、家庭用交流AC100V、車載電源DC12V/24V 【付属品】●車載用DCコード ●ショルダークラップ ●仕切板 ●バスケット 【製造国】●中国

発注単位1台 工機ホールディングス㈱ ☎0120-20-8822

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	容量(L)	質量(kg)	実績(前年比%)
422-8883	UL18DC-WM	¥95,635	アグレッシブグリーン	18(仕切板なし)、左8、右8(仕切板あり)	15.2	-
422-8884	UL18DC-WMB	¥95,635	サンドベージュ	18(仕切板なし)、左8、右8(仕切板あり)	15.2	-
422-8882	UL18DC-WMG	¥95,635	フォレストグリーン	18(仕切板なし)、左8、右8(仕切板あり)	15.2	-

ハイディスク

Portable Refrigerator

温冷ポータブルクーラーボックス20L

New



- DC・車のシガーソケットから給電可能です。
- 冷却は、周囲温度より12~15℃低い温度にできます。●加熱は、サーモスタットにより50~60℃の温度にできます。●大きなハンドルは持ち運びに便利です。●アダプターケーブルが付属されているため、ACでの使用可能です。●電源:AC100~240V、DC12V入力 【材質】●ABS樹脂 ●ポリフォーム 【製造国】●中国

発注単位1台 株式会社 研磁気研究所 ☎03-3253-5823

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
256-7198	HDCHBOX20L	¥9,800	378×248×409	20	500mlペットボトル8本・350ml缶18本	1	4.3	26(174)

ハイディスク

Portable Refrigerator

温冷車載ポータブル冷蔵庫



- DC・車のシガーソケットから給電可能です。
- 持ち運びが可能なポータブル冷蔵庫です。
- アダプターケーブルが付属しているためACでも使用可能です。●冷却周囲温度より18℃低い温度で冷却します。●加熱ヒーターで50~60℃温めることができます。●加温または冷却を赤/緑のLEDで表示します。●電源:AC100~240V、DC12V車載電源 【材質】●ABS樹脂 【付属品】●アダプター 【製造国】●中国

発注単位1台 株式会社 研磁気研究所 ☎03-3253-5823

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
256-7197	HDCHBOX6L	¥9,800	205×265×315	6	2	11.5	49(204)

富士倉

Freezer with Built-in Battery

バッテリー内蔵冷凍冷蔵庫

New



- 30Lの大容量収納ですが、キャリアハンドル付なので楽に移動ができます。
- 15600mAhのバッテリーを搭載し、-5℃程度の温度設定で約6時間連続使用できます。
- 設定温度は-20℃まで1℃単位で設定できます。●DC仕様コンプレッサーにより、低消費電力で静かに動作します。●充電しながらの使用も可能です。●電源:内蔵バッテリー、AC電源、シガー電源の3方式 ●内蔵バッテリー容量:15600mAh(リチウムイオン) 【材質】●ABS樹脂 【付属品】●ACアダプター 【製造国】●中国

発注単位1台 株式会社 研磁気研究所 ☎06-6685-8200

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
408-3357	FFB-30LB	¥64,000	330×250×378	30	2Lペットボトル6個収納	1	11.4	-

富士倉

Refrigerator Freezer

冷蔵・冷凍庫“フリザクス”

修理



- 車のアクセサリー電源はもちろん、ポータブル電源のコンセント出力からでも、1℃単位で-20℃まで冷やせるポータブル冷蔵・冷凍庫です。
- 運転音や振動が気にならない静音&低消費電力設計です。【付属品】●専用ACアダプター・専用シガープラグケーブル・取扱説明書 【製造国】●中国

発注単位1台 株式会社 研磁気研究所 ☎06-6685-8200

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
253-9657	FFB-18L	¥47,700	586×330×290	18	500mlペットボトル20本	1	11.2	20(333)

昭和商会

On board cooling box 20L

車載対応保冷庫

New



- コンパクトな保冷庫です。
- 家庭・事務用電源(AC100V)にも、車載用電源(DC12/24V)にも対応可能です。●電源:AC100V、DC12/24V ●消費電力:40W ●設定温度:-20~20℃(設定できる温度) ●冷却方式:コンプレッサー式 ●コード長さ:AC約1.9m、DC約3.4m ●品番表記:N18-77(外箱/V5-CB020) 【材質】●フタ・外装:ポリプロピレン(PP) 【付属品】●AC100V用電源コード ●DC12/24V用電源コード 【製造国】●中国

発注単位1台 株式会社 研磁気研究所 ☎03-6303-9614

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	質量(kg)	実績(前年比%)
★153-2014	N18-77	¥39,800	570×320×320	20	500mlペットボトル17本 350ml缶28本	8.2	46(153)

エンゲル

Refrigerator

ポータブル冷蔵庫



- DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
- 付属品のハンドルで持ち運びできます。【材質】●本体・フタ:樹脂 【付属品】●AC100V用電源コード 【製造国】●タイ

発注単位1台 澤藤電機㈱ ☎0276-56-7325

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	質量(kg)	実績(前年比%)
836-8014	MT17F	¥74,300	549×307×364	15	500mlペットボトル・1本、1.5Lペットボトル・3本	16	13(69)