

送風機(防爆型)/フレキシブルダクト/エアカーテン/換気扇

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとも買い品ありマークの商品はまとも買いが出来ます。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

Suiden Anti-explosive Portable Exhaust Fan 送風機“ジェットスイファン”(耐圧防爆型)



SJF-300D1-1M



- 安心して使える耐圧防爆タイプです。
- 石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。●電源コード長さ:10m(プラグなし) [製造国]●日本



注意
●環境条件により使用不可の場合があります。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 兼録倉製作所 ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)	風量(m³/min)	適合ダクト径(mm)	ハネ径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★446-1541	SJF-300D1-1M	¥241,500	単相100	310/490	39	44	320	272	25.5 114(70)
★446-1550	SJF-300D1-2M	¥241,500	単相200	325/525	39	44	320	272	25.5 13(35)

Suiden Anti-explosive Flexible Duct フレキシブルダクト(防爆用)



SJFD-200D1



- 硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつづれにくく丈夫です。
- 防爆型機種用両端アースクリップ付です。●吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ) ●両端アースクリップ付 ●本体生地厚み:0.35mm [材質]●基布:ポリエステル生布 ●表面加工:塩化ビニール処理 [製造国]●日本

発注単位1本 兼録倉製作所 ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1本)	ダクト径×長さ(mm×m)	適合送風機最大口径(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
119-9137	SJFD-200D1	¥35,250	200×5	200	1	3.8	6(15)
446-1568	SJFD-320DC	¥39,125	320×5	320	1	4.8	193(74)

kamakura Portable Fan 送風機“ポータブルファン”耐圧防爆形



MHD-30SF-5MDUCT-TSUKI



- 抜群の風量を誇り、ガソリンやプロパンなど可燃性ガスを取り扱う現場の換気に威力を発揮します。
- 機械等検定規則に基づき実施される(株)産業安全技術協会の防爆構造電気機械器具型式検定に合格しています(基準:国際規格IECに基づく技術的基準)。
- 防爆検定合格品 ●防爆規格Exd II Bt5 (1種場所以下、グループII B以下、温度等級t5以下) ●電源コード長さ:5m ●付属ダクト長さ:5m [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 兼録倉製作所 ☎03-3403-4353

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	風量(m³/min)	質量(kg)	実績(前年比%)
★149-3182	MHD-30SF-5MDUCT-TSUKI-50HZ	¥346,875	単相100	70	280	20 0(-)
★149-3183	MHD-30SF-5MDUCT-TSUKI-60HZ	¥346,875	単相100	70	280	20 1(100)

kamakura Air Curtain 産業用エアカーテン“コンパクト”用蒸気ヒーター



KSH-1330



[製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 兼録倉製作所 ☎03-3403-4353

発注コード	品番	税抜価格(1台)	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
★149-3011	KSH-915	¥135,938	AC-915S2/AC-9152	9	0(-)
★149-3012	KSH-1325	¥270,938	AC-13252	43	0(-)
★149-3013	KSH-1330	¥313,125	AC-1330S2/AC-1330E3	53	0(-)

kamakura Unit Fan 有圧換気扇“ユニットファン”(1速式・低騒音形)給気型



UF-40N-KYUUKI



- 非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。
- 壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。●屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
- ハネ径(cm):43 [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 兼録倉製作所 ☎03-3403-4353

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(W)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	縦×横(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★149-3088	UF-40N-KYUUKI	¥105,938	単相200	250	57	68	540×540	20	0(-)
★149-3089	UF-50N-KYUUKI	¥129,375	単相200	400	100	116	680×680	30	0(-)
★149-3090	UF-60N-KYUUKI	¥199,688	単相200	550	140	164	780×780	45	0(-)
★149-3091	UF-75N-KYUUKI	¥288,750	単相200	1500	264	305	900×900	75	0(-)
★149-3092	UF-90N-KYUUKI	¥391,875	単相200	2200	430	485	1080×1080	110	0(-)
★149-3093	UF-105N-KYUUKI	¥539,063	単相200	2200	482	605	1220×1220	140	0(-)

TERAL Air Curtain-Cross Fan エアカーテン“クロスファン”



TF-2-3



- 強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
- 冷暖気の流出や埃・臭気の進入防止用。
- AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能 [材質]●鋼板 [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く テラル(株) ☎03-3818-6752

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-7460	TF-2-3	¥128,329	三相200	230/320	43	43	1000	29.3	0(-)
★114-7461	TF-3-3	¥117,046	三相200	200/280	32	32	750	24.5	0(-)
★114-7462	TF-4-3	¥153,961	三相200	320/450	52	52	1200	32.0	0(-)
★114-7464	TF-2H-3	¥170,115	三相200	750/750	65	80	1000	46.0	1(-)
★114-7465	TF-3H-3	¥161,361	三相200	500/500	50	60	750	40.0	0(-)
★114-7466	TF-4H-3	¥207,831	三相200	1000/1000	75	90	1200	54.0	0(-)

kamakura Unit Fan 有圧換気扇“ユニットファン”(1速式・標準形)給気型



UF-40P-KYUUKI



- 羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。
- 壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。●屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
- ハネ径(cm):40 [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 兼録倉製作所 ☎03-3403-4353

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(W)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	縦×横(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★149-3029	UF-40P-KYUUKI-100V	¥94,688	単相100	250	63	72	540×540	20	5(-)
★149-3030	UF-40P-KYUUKI-200V	¥90,938	単相200	250	63	72	540×540	20	0(-)
★149-3031	UF-50P-KYUUKI	¥125,625	単相200	400	111	124	680×680	30	0(-)
★149-3032	UF-60P-E3-KYUUKI	¥239,063	単相200	750	163	187	780×780	50	0(-)
★149-3033	UF-75P-E3-KYUUKI-50HZ	¥316,875	単相200	1500	294	-	900×900	65	0(-)
★149-3034	UF-75P-E3-KYUUKI-60HZ	¥316,875	単相200	1500	-	329	900×900	65	0(-)