

在庫132アイテム

# 事務用デスク/事務用デスク用オプション

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 **（特）**まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

オフィス家具

デスクシステム

パソコンラック

会議用テーブル

食堂用テーブル

オフィスチェア

イス用クッション

会議用チェア

作業用チェア

導電性チェア

スピーカーベンチ

応接セット

ハンガラック

傘立て

パーテーション

書庫

カウンター

ファイリングキャビネット

カタログケース

マッペーシ  
レターケース

パンフレット  
スタンド

ファイル  
ワゴン

ロッカー

シューズ  
ボックス

メール  
ボックス

キー  
ボックス

インテリア  
ブラインド

窓用  
フィルム

OAフロア

**トヨスチール** L type table  
**TOYOSTEEL** 日本 **右型ワークテーブル アジャスター脚タイプ** **New** **組立式** **重い**

全6品番 他バリエーション有



NTS-1612LRMB

組立 2人  
目安 20分

●L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。  
●右L型 ●アジャスター脚(アジャスター付) ●コードホールカバー付 [材質]●天板:メラミン化粧板 ●脚:スチール(粉体塗装) [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トヨセット機 0120-104-368

発注コード	品番	税抜価格(1台)	天板色	脚部色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★369-1114	NTS-1612LRMB	¥126,725	モカブラウン	サテンブラック	1600×1200×720	41.5	1 (-)
★369-1117	NTS-1612LRNB	¥126,725	ナチュラルブラウン	サテンブラック	1600×1200×720	41.5	0 (-)
★369-1123	NTS-1612LRWW	¥126,725	ホワイト	ホワイト	1600×1200×720	41.5	0 (-)

**トヨスチール** Boomerang type table  
**TOYOSTEEL** 日本 **120°型ブーメランデスク キャスター脚タイプ** **New** **組立式** **重い**

全6品番 他バリエーション有



NTS-120LCNB

組立 2人  
目安 20分

●ワーカーの視線がずれるブーメランタイプです。  
●集中力を求めるワークに適しています。  
●キャスター脚(アジャスター付)リフトロック [材質]●天板:メラミン化粧板 ●脚:スチール(粉体塗装) [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トヨセット機 0120-104-368

発注コード	品番	税抜価格(1台)	天板色	脚部色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★369-1115	NTS-120LCMB	¥146,175	モカブラウン	サテンブラック	2075×1117×720	38.5	0 (-)
★369-1121	NTS-120LCNB	¥146,175	ナチュラルブラウン	サテンブラック	2075×1117×720	38.5	0 (-)
★369-1122	NTS-120LCWW	¥146,175	ホワイト	ホワイト	2075×1117×720	38.5	0 (-)

**トヨスチール** NTS Square Table  
**TOYOSTEEL** 日本 **"NTSワークテーブル" スクエアテーブル** **New** **組立式** **重い**

全15品番 他バリエーション有



NTS-2424TNB

組立 2人  
目安 20分

●社内交流スペースの中心となる大型スクエア天板仕様です。  
●スクエア天板 ●コードホールタイプ [材質]●天板:メラミン化粧板、パーチクルボード ●脚:スチール、粉体塗装 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トヨセット機 0120-104-368

発注コード	品番	税抜価格(1台)	天板色	脚部色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★506-7215	NTS-1818TMB	¥198,225	モカブラウン	ブラック	1800×1800×720	82.6	-
★506-7172	NTS-1818TNB	¥198,225	ナチュラルブラウン	ブラック	1800×1800×720	82.6	-
★506-7168	NTS-2121TMB	¥225,300	モカブラウン	ブラック	2100×2100×720	107.2	-
★506-7176	NTS-2121TNB	¥225,300	ナチュラルブラウン	ブラック	2100×2100×720	107.2	-
★506-7198	NTS-2424TMB	¥246,075	モカブラウン	ブラック	2400×2400×720	137.0	-
★506-7183	NTS-2424TNB	¥246,075	ナチュラルブラウン	ブラック	2400×2400×720	137.0	-

**トヨスチール** NTS Round Table  
**TOYOSTEEL** 日本 **"NTSワークテーブル" 円形テーブル アジャスター脚** **New** **組立式** **重い**

全8品番 他バリエーション有



NTS-1400RTWW

組立 2人  
目安 20分

●コードボックスを標準装備しています。  
●円形天板 ●配線ダクトタイプ ●アジャスター脚 [材質]●天板:メラミン化粧板、パーチクルボード ●脚:スチール、粉体塗装 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トヨセット機 0120-104-368

発注コード	品番	税抜価格(1台)	天板色	脚部色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★506-7206	NTS-1200RTWW	¥89,625	ホワイト	ホワイト	1200×1200×720	33.5	-
★506-7178	NTS-1200RTMB	¥89,625	モカブラウン	ブラック	1200×1200×720	33.5	-
★506-7210	NTS-1200RTNB	¥89,625	ナチュラルブラウン	ブラック	1200×1200×720	33.5	-
★506-7221	NTS-1400RTWW	¥116,475	ホワイト	ホワイト	1400×1400×720	41.7	-
★506-7223	NTS-1400RTMB	¥116,475	モカブラウン	ブラック	1400×1400×720	41.7	-
★506-7195	NTS-1400RTNB	¥116,475	ナチュラルブラウン	ブラック	1400×1400×720	41.7	-

**トヨスチール** NTS Semicircle Table  
**TOYOSTEEL** 日本 **"NTSワークテーブル" 半円形テーブル アジャスター脚** **New** **組立式** **重い**

全6品番 他バリエーション有



NTS-1575RTWW

組立 2人  
目安 20分

●個人作業からグループミーティングまで、組み合わせにより様々なスタイルに変化します。  
●半円天板 ●アジャスター脚 [材質]●天板:メラミン化粧板、パーチクルボード ●脚:スチール、粉体塗装 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トヨセット機 0120-104-368

発注コード	品番	税抜価格(1台)	天板色	脚部色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★506-7214	NTS-1575RTWW	¥88,575	ホワイト	ホワイト	1500×750×720	28.3	-
★506-7182	NTS-1575RTMB	¥88,575	モカブラウン	ブラック	1500×750×720	28.3	-
★506-7220	NTS-1575RTNB	¥88,575	ナチュラルブラウン	ブラック	1500×750×720	28.3	-
★506-7170	NTS-1575RTFB	¥88,575	ファインウッド	ブラック	1500×750×720	28.3	-
★506-7167	NTS-1575RTFW	¥88,575	ファインウッド	ホワイト	1500×750×720	28.3	-

**トヨスチール** Trapezoidal table  
**TOYOSTEEL** 日本 **台形テーブル キャスター脚タイプ** **New** **組立式** **重い**

全6品番 他バリエーション有



NTS-1360TCMB

組立 1人  
目安 15分

●個人作業からグループミーティングまで、組合せにより、さまざまなワークスタイルに対応します。  
●キャスター脚(アジャスター付)リフトロック [材質]●天板:メラミン化粧板 ●脚:スチール(粉体塗装) [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トヨセット機 0120-104-368

発注コード	品番	税抜価格(1台)	天板色	脚部色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★369-1112	NTS-1360TCMB	¥72,075	モカブラウン	サテンブラック	1300×563×720	23.9	0 (-)
★369-1113	NTS-1360TCNB	¥72,075	ナチュラルブラウン	サテンブラック	1300×563×720	23.9	0 (-)
★369-1109	NTS-1360TCWW	¥72,075	ホワイト	ホワイト	1300×563×720	23.9	0 (-)

**トヨスチール** Multi Wagon  
**TOYOSTEEL** 日本 **マルチワゴン** **New** **組立式** **重い**

全14品番 他バリエーション有



MWG-0435MB  
MWG-0435MW

組立 1人  
目安 5分

●容易に移動でき、カバンやファイルを身近に置く自在キャスター付マルチワゴンです。  
[材質]●スチール [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トヨセット機 0120-104-368

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★506-7174	MWG-0435MB	¥41,250	ブラック	430×350×550	1	7	-
★506-7175	MWG-0435MW	¥39,975	ホワイト	430×350×550	1	7	-

**イノウエ** Utility table  
**イノウエ** 日本 **ユーティリティテーブル** **New** **組立式** **重い**

全14品番 他バリエーション有



BLG-B127 BK

組立 2人  
目安 30分

●ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても、自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。  
●耐荷重:約40kg [材質]●天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン ●エッジ:PVC ●フレーム:スチール粉体塗装 [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥1,700 | 北海道・沖縄・離島は除く | 井上金庫販売株式会社 03-5611-2100

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	天板色	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★370-1643	BLG-B127 BK	¥21,750	ブラック	ブラック	1200×700×700	18	6 (-)
★367-7812	BLG-W127 NA	¥21,750	ホワイト	ナチュラル	1200×700×700	18	0 (-)
★367-7811	BLG-W127 WH	¥21,750	ホワイト	ホワイト	1200×700×700	18	2 (-)