

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(得)まとめ買い品あり マークの商品はまとめ買いが得です。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

ナイク Meeting Chair
会議用チェア“ルト” キャスター付 **New** 完成品

全56品他バリエーション有



800mm
548mm
E482FC-B1-BE

●3つの高さとしみでのデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアです。
●厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計により、長時間のシーティングでも快適です。
●スタック数:最大4脚
[材質] ●張地:布張り ●クッション:モールドウレタン ●シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品 ●フレーム:φ19.1mm スチール丸パイプ塗装仕上 ●キャスター:φ50mmナイロン双輪 [製造国] ●日本

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★409-2374	E482FC-B1-BE	¥26,475	布張り	ページ	439×426×445	6.9	-	
★409-7141	E482FC-B1-BK	¥26,475	布張り	ブラック	439×426×445	6.9	-	
★409-0809	E482FC-B1-COF	¥26,475	布張り	コーヒ	439×426×445	6.9	-	
★409-7147	E482FC-B1-CR	¥26,475	布張り	キャロット	439×426×445	6.9	-	
★409-5555	E482FC-B1-FGR	¥26,475	布張り	フォレストグリーン	439×426×445	6.9	-	
★409-2347	E482FC-B1-IBL	¥26,475	布張り	インディゴブルー	439×426×445	6.9	-	

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送

ナイク Meeting Chair
会議用チェア(キャスター付) 完成品



855mm
487mm
E334C-BK

●積み重ね可能(4脚まで) [材質]
●背部:ポリプロピレン(PP)樹脂成型品+メッシュ張り ●座面:ポリプロピレン(PP)樹脂成型品+布張り ●脚部:φ22.2スチール [製造国] ●日本

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★118-5857	E334C-BK	¥32,486	座布張り 背メッシュ張り	背:ブラック 座:ブラック	447×442×427	7.1	40 (85)	
★123-6710	E334C-BL	¥32,486	座布張り 背メッシュ張り	背:ブルー 座:ブラック	447×442×427	7.1	56 (215)	
★118-7039	E334C-GR	¥32,486	座布張り 背メッシュ張り	背:グリーン 座:ブラック	447×442×427	7.1	14 (45)	

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送

Chitose Meeting Chair
アイリスチトセ ミーティングチェア“LTS-4Cシリーズ”(キャスタータイプ) 完成品



790mm
520mm
LTS-4C-F-GR

●二重クッションを採用した4本脚のキャスター付チェアです。
●積み重ね可能(7脚まで) [材質] ●背部:ポリプロピレン(PP) ●座部:ポリプロピレン(PP)芯材 ●クッション:ウレタンフォーム ●脚部:スチールパイプ(粉体塗装)+ウレタン双輪キャスター [製造国] ●中国

発注単位1脚 | アイリスチトセ | 079-568-4671

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★443-9562	LTS-4C-F-BL	¥21,218	布張り	ブルー	419×448×440	4	4.3	0 (-)
★443-9571	LTS-4C-F-GR	¥21,218	布張り	グリーン	419×448×440	4	4.3	10 (500)
★443-9601	LTS-4C-V-BL	¥21,218	ビニールレザー張り	ブルー	419×448×440	4	4.3	26 (104)
★443-9619	LTS-4C-V-OG	¥21,218	ビニールレザー張り	オレンジ	419×448×440	4	4.3	12 (-)

発注単位1脚 | アイリスチトセ | 079-568-4671

ウチダ Meeting Chair FM-345
UCHIDA ミーティングチェア“FM-345” 完成品



780mm
575mm
6-113-1001

●小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェアです。
●座の芯材には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地と通気性を備えています。 [材質] ●背部:座部:PP樹脂成型品 [製造国] ●日本

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	仕様	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★149-4406	6-113-1001	¥40,000	布張り	ダークグレイ・シルバー脚	背:樹脂ホワイト	435×440×435	6.1	8 (-)	
★149-4407	6-113-1002	¥39,400	布張り	オレンジ・シルバー脚	背:樹脂ホワイト	435×440×435	6.1	0 (-)	
★149-4409	6-113-1007	¥39,400	布張り	グラスグリーン・シルバー脚	背:樹脂ホワイト	435×440×435	6.1	0 (-)	
★149-4411	6-113-1101	¥40,000	布張り	ダークグレイ・シルバー脚	背:樹脂ブラック	435×440×435	6.1	0 (-)	
★149-4412	6-113-1105	¥40,000	布張り	ダークブルー・シルバー脚	背:樹脂ブラック	435×440×435	6.1	0 (-)	
★149-4413	6-113-1155	¥40,000	布張り	ダークブルー・ブラック脚	背:樹脂ブラック	435×440×435	6.1	0 (-)	

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送

Chitose Meeting Chair
アイリスチトセ ミーティングチェア“LTS-4Fシリーズ”(座布張りタイプ) 完成品



790mm
495mm
LTS-4F-BL

●デザイン性・座り心地に優れたミーティングチェアです。
●7脚までスタッキングできます。 [材質] ●背部:座部:PP樹脂 ●クッション:ウレタンフォーム ●脚部:スチールパイプ、粉体塗装 [製造国] ●中国

発注単位1脚 | アイリスチトセ | 079-568-4671

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★436-0010	LTS-4F-BL	¥16,664	布張り	ブルー	419×448×440	4	4.1	5 (22)
★436-0036	LTS-4F-GY	¥16,664	布張り	グレー	419×448×440	4	4.1	31 (44)

発注単位1脚 | アイリスチトセ | 079-568-4671

トキオ Cafeteria Chair (Stacking type)
TOKIO 会議室・食堂用チェア 完成品



761mm
423mm
FSC-200-BL

●食堂・会議室・公共施設に最適です。
●積み重ね可能(4脚まで) [材質] ●背部:ハードボード・ウレタンフォーム ●座部:ハードボード・合板・ウレタンフォーム ●脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ) [製造国] ●日本

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送 | 北海道・沖縄・離島は除く | 藤沢工業 | 058-247-3311

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★464-5847	FSC-200-BL	¥13,543	ビニールシート張り	ブルー	355×360×435	4	4.5	226 (100)
★464-5871	FSC-200-OR	¥13,543	ビニールシート張り	オレンジ	355×360×435	4	4.5	59 (88)
★464-5855	FSC-200-BR	¥13,543	ビニールシート張り	ブラウン	355×360×435	4	4.5	139 (142)
★464-5863	FSC-200-GN	¥13,543	ビニールシート張り	グリーン	355×360×435	4	4.5	33 (174)

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送 | 北海道・沖縄・離島は除く | 藤沢工業 | 058-247-3311

トラスコ Stacking Chair
TRUSCO スタッキングチェア 完成品



780mm
PPFC-SA

●ポリプロピレン製のスタッキングチェアです。
●屋外でご使用いただけます。 ●4脚までスタッキング可能です。 [材質] ●フレーム:ポリプロピレン [製造国] ●イタリア

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山 | 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	色	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-3181	PPFC-GY	¥19,920	グレー	530×550×460	1	4	0 (-)
★161-3182	PPFC-SA	¥19,920	サンド	530×550×460	1	4	0 (-)
★161-3183	PPFC-W	¥19,920	ホワイト	530×550×460	1	4	0 (-)

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山 | 0120-509-849

トキオ Meeting Chair
TOKIO ミーティングチェア 完成品



820mm
520mm
SZ-4 BL

●一体成型のデザイン樹脂チェアです。
[材質] ●強化樹脂成型品(耐候剤入り) [製造国] ●中国

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送 | 北海道・沖縄・離島は除く | 藤沢工業 | 058-247-3311

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	色	座幅×座奥行×座面高さ(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★195-4039	SZ-4 BL	¥17,143	ブルー	432×426×430	4	5	1 (-)
★195-4038	SZ-4 GR	¥17,143	グレー	432×426×430	4	5	16 (533)
★195-4037	SZ-4 WH	¥17,143	ホワイト	432×426×430	4	5	0 (-)

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送 | 北海道・沖縄・離島は除く | 藤沢工業 | 058-247-3311