

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

**トラスコ** **Wood Grain Chair** **木目調チェア** 完成品



●合板色・脚のカラーが選べるチェアです。  
●ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。●積み重ね可能(4脚まで) [材質]●本体:形成合板メラミン化粧板張り ●脚:スチール、クロームメッキ(シルバー)、粉体塗装(ブラック) [製造国]●日本

全12品番他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	色	座幅×座奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★390-2255	RLES-NS	¥13,448	ナチュラル×シルバー脚	420×430×440	4	4(-)
★390-2252	RLES-NB	¥13,448	ナチュラル×ブラック脚	420×430×440	4	0(-)
★390-2244	RLES-BS	¥13,448	ブラウン×シルバー脚	420×430×440	4	0(-)
★390-2249	RLES-BB	¥13,448	ブラウン×ブラック脚	420×430×440	4	0(-)

**トラスコ** **Wood Grain Chair** **木目調チェア** 完成品



●合板・パッド・脚のカラーが選べるチェアです。  
●ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。 [材質]●本体:形成合板メラミン化粧板張り ●脚:スチール、クロームメッキ(シルバー)、粉体塗装(ブラック) [製造国]●日本

全12品番他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★390-2239	RLESIV-NS	¥15,563	合成皮革(アイボリー色)	ナチュラル×シルバー脚	420×430×460	4.5	2(-)
★390-2243	RLESIV-BS	¥15,563	合成皮革(アイボリー色)	ブラウン×シルバー脚	420×430×460	4.5	0(-)
★390-2250	RLESBR-NB	¥15,563	合成皮革(ブラウン色)	ナチュラル×ブラック脚	420×430×460	4.5	0(-)
★390-2253	RLESBK-BB	¥15,563	合成皮革(ブラック色)	ブラウン×ブラック脚	420×430×460	4.5	0(-)

**トキオ** **Refresh Chair** **“リフレッシュチェア”** 完成品



●ウッド調でナチュラルな雰囲気のリフレッシュチェアです。  
●積み重ね可能(4脚まで) [材質]●背部・座部:成型合板(表面:ブナ・ウレタン塗装) ●脚部:φ15.9スチールパイプ(クロームメッキ) ●座裏部:PP樹脂成型品 [製造国]●日本

全2品番 他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★464-6169	RN-N4	¥29,057	成型合板	ナチュラル	390×425×420	4	5.2	3(10)

**イトーキ** **Knot work back seat integrated stacking chair (back seat color Rustic Beach D)** **ネットワーク背座一体スタッキングチェア(背座色ラステックビーチD)** 完成品



●スタッキング可能(4脚まで) [材質]●背部:ブナ成型合板 ●脚部:スチールパイプ(粉体塗装) [製造国]●日本

全11品番他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★261-6731	KLL-120C-TND3	¥41,289	布張り	アンバーオレンジ	495×515×445	5	0(-)
★149-1654	KLL-120C-TNF6	¥43,929	布張り	グレイッシュブラウン	495×515×445	5	0(-)
★149-1655	KLL-120C-TNH4	¥43,929	布張り	カシューブラウン	495×515×445	5	0(-)
★149-1656	KLL-120C-TNM6	¥43,929	布張り	コーラルピンク	495×515×445	5	0(-)
★149-1657	KLL-120C-TNN2	¥43,929	布張り	インディゴブルー	495×515×445	5	0(-)
★149-1658	KLL-120C-TNQ3	¥43,929	布張り	リーフグリーン	495×515×445	5	0(-)
★149-1660	KLL-120C-TNS5	¥43,929	布張り	ミストブルー	495×515×445	5	0(-)

**トラスコ** **Stool** **スツール** 完成品




●ウレタンフォームのやさしい座りごちのスツールです。  
●座面裏に積み重ね跡防止のPP樹脂が付属しています。●積み重ね可能(4脚まで) [材質]●座部:合板・ウレタンフォーム ●脚フレーム部:スチール(クロームメッキ) [製造国]●日本

全2品番 他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
161-3053	STVL-400S-B	¥15,171	ビニールレザー	インディゴブルー	390×390×460	4	3	77(999)
161-3054	STVL-400S-GR	¥15,171	ビニールレザー	リーフグリーン	390×390×460	4	3	16(267)

**トラスコ** **Meeting Chair** **ミーティングチェア** 完成品



●TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。  
●座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散の樹脂の芯材を採用しました。 [材質]●背部:強化樹脂成型品、メッシュ [製造国]●中国

全4品番 他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-2931	CMC-B	¥19,886	布張り	ブルー	435×375×430	4	6.5	234(184)
207-2932	CMC-BK	¥19,886	布張り	ブラック	435×375×430	4	6.5	304(385)
207-2933	CMC-GR	¥19,886	布張り	グリーン	435×375×430	4	6.5	70(999)
207-2934	CMC-OR	¥19,886	布張り	オレンジ	435×375×430	4	6.5	118(562)

**イトーキ** **Wan Chair** **“ワンチェア”ネスタブルタイプ** 完成品




●ラウンジライクなシェルデザインによるゆったりとした座り心地です。  
●キャスター付 ●ワンアクションで簡単に座面を跳ね上げ可能 ●同商品、重ねて収納可能(170mmピッチ) [材質]●脚部:スチール塗装仕上げ ●背座シェル:ポリプロピレン樹脂 [製造国]●日本

全4品番 他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★243-3768	KLD-915-C3	¥49,166	なし	ダークグレー	545×575×425	1	7.6	0(-)
★243-3770	KLD-915-H9	¥49,166	なし	エクリュベージュ	545×575×425	1	7.6	0(-)
★243-3769	KLD-915-G2	¥49,166	なし	フォレストグリーン	545×575×425	1	7.6	0(-)
★243-3763	KLD-915-S5	¥49,166	なし	ミストブルー	545×575×425	1	7.6	0(-)
★243-3764	KLD-915-P4	¥49,166	なし	ペビーピンク	545×575×425	1	7.6	0(-)

**イトーキ** **Wan Chair** **“ワンチェア”ネスタブルタイプ 座クッション付タイプ** 完成品



●ラウンジライクなシェルデザインによるゆったりとした座り心地です。  
●キャスター付 ●座クッション付 ●ワンアクションで簡単に座面を跳ね上げ可能 [材質]●脚部:スチール塗装仕上げ ●背座シェル:ポリプロピレン樹脂 [製造国]●日本

全4品番 他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★243-3762	KLD-925C-C3	¥57,834	布張り	ダークグレー	545×575×450	1	8.3	0(-)
★243-3765	KLD-925C-H9	¥57,834	布張り	エクリュベージュ	545×575×450	1	8.3	0(-)
★243-3767	KLD-925C-G2	¥57,834	布張り	フォレストグリーン	545×575×450	1	8.3	2(-)
★243-3761	KLD-925C-S5	¥57,834	布張り	ミストブルー	545×575×450	1	8.3	2(-)
★243-3766	KLD-925C-P4	¥57,834	布張り	ペビーピンク	545×575×450	1	8.3	0(-)