

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとめ買い品あり マークの商品はまとめ買いがおすすめです。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

ノーリツイス
作業用チェア

Working chair



作業用チェア

ノーリツイス
作業用チェア

Round Stool



作業用チェア



- 座回転式のスタンダードな作業椅子です。
- 座上下昇降機能:ガス調節式 [材質]
- 座部:ウレタン ●脚部:スチール(クロムメッキ) [製造国]・日本



発注単位1脚

(特)ノーリツイス ☎0567-52-0511

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	張地	色	座幅×座高 (mm)	脚	質量 (kg)	実績 (前年比%)
195-4353	TL-6LR-Z BK	¥26,400	ビニールレザー張り	ブラック	375×475~635	ゴム固定脚	5.2	182(126)
195-4352	TL-6L-Z	¥22,800	ビニールレザー張り	ブラック	375×475~635	ゴムキャスター付	5.4	617(86)

ノーリツイス
作業用チェア

Working Chair



作業用チェア

ノーリツイス
作業用チェア

Round Stool



作業用チェア

com eco
グリーン購入法適合

- 座回転式のスタンダードな作業椅子です。
- 座上下昇降機能:ねじ式 [材質]
- 座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3) ●脚部:スチール [製造国]・日本



発注単位1脚

(特)ノーリツイス ☎0567-52-0511

発注コード	品番	OP 色別	税抜価格 (1脚)	張地	座幅×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
503-6402	TD-2	BK	¥12,943	ビニールシート張り	330×400~520	2	3.6	218(156)
503-6461	TD-3	B	¥8,143	ブロー成型PE樹脂	330×405~525	2	2.8	139(165)

ノーリツイス
作業用椅子

Working chair



作業用椅子

ノーリツイス
作業用椅子

Working Chair



作業用椅子



- 通常より高めの作業台にも使いやすい椅子です。
- 座クッションにモールドウレタン使い座り心地の良い作業椅子です。
- 座上下昇降機能:ガス調節式 [材質]
- 座:モールドウレタン+スチール ●脚部:PP脚端ポリアミド+25.4φスチールパイプ粉体塗装仕上 [製造国]・日本



発注単位1脚

メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(特)ノーリツイス ☎0567-52-0511

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高 (mm)	背もたれ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★195-4326	CAKT5L-Z	¥29,400	ビニールレザー	ブラック	375×360×610~770	なし	6.0	127(122)
★195-4327	CAW-KT6L-Z	¥39,000	ビニールレザー	ブラック	440×360×625~785	あり	9.4	177(113)

トラスコ
作業用チェア

Working Chair



作業用チェア

トラスコ
作業用チェア

Work Chair



ワークチェア



- 座部が回転する様々な作業環境に合った作業椅子です。
- 低反発ウレタンを芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適です。
- 張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
- 座上下昇降機能:ガス調節式 [材質]
- 脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)・ゴムキャスター ●座部:低反発ウレタン+スラブウレタン [製造国]・日本

発注単位1脚

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	張地	色	座幅×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
352-5937	TTL-6LGC	¥25,457	防汚レザー(ビニールレザー)張り	ブラック	376×470~640	1	5.5	1675(115)



- スムーズな上下で製図用に最適です。
- 座上下昇降機能:ガス調節式 [材質]
- 脚部:スチール(クロムメッキ)・ゴムキャスター ●座部:ウレタン [製造国]・日本



発注単位1脚

(特)ノーリツイス ☎0567-52-0511

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	張地	色	座幅×座高 (mm)	背もたれ	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
195-4335	TD-15LN-Z	¥31,971	ビニールレザー張り	ブラック	380×500~680	なし	1	8.2	148(99)
195-4336	TD-16LN-Z	¥34,200	ビニールレザー張り	ブラック	380×500~680	あり	1	9.1	122(91)

ノーリツイス
作業用チェア

Round Stool



作業用チェア

- スムーズな上下で作業用に最適です。
- 座上下昇降機能:ガス調節式 [材質]
- 脚部:固定脚 ●座:ポリエチレン(ブロー成型) [製造国]・日本



発注単位1脚

メーカー直送 運賃別送

(特)ノーリツイス ☎0567-52-0511

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	張地	色	座幅×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★557-5951	TD-53B	¥15,171	ブロー成型座	ブラック	330×440~635	1	3.8	-

トラスコ
作業用チェア

Working Chair



作業用チェア



- 座部が回転するタイプのいろいろな作業環境に合った作業椅子です。
- 座上下昇降機能:ガス調節式 [材質]
- 座部:ウレタン ●脚部:スチール(クロムメッキ仕上げ)・ゴムキャスター [製造国]・日本

発注単位1脚

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	張地	色	座幅×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
503-6011	L-60GC	¥22,714	ビニールレザー張り	ブラック	315×470~630	1	4.6	971(92)

トラスコ
ワークチェア

Work Chair



ワークチェア



- 作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。
- 座上下昇降機能:ガス調節式 [材質]
- 座部:合板・ウレタンフォーム ●脚:エンブラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター [製造国]・台湾

発注単位1脚

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	張地	色	座幅×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
819-4974	WC-20BK	¥11,829	合成皮革	ブラック	375×420~520	1	5	1719(119)
819-4973	WC-20B	¥11,829	合成皮革	ライトブルー	375×420~520	1	5	157(116)
819-4975	WC-20P	¥11,829	合成皮革	ピンク	375×420~520	1	5	39(67)