

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがおすすめです。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

物置・エクステリア用品

物置

ハウス

危険物  
保管庫

トイレ  
ユニット

門扉

ガレージ  
カーポート

自転車  
置場

ポスト・  
靴ボックス

車止め

ガード  
ポール

段差  
プレート

グレーチング

マンホール  
鉄蓋

集会用  
テント

テント  
倉庫

ビニールハウス

間仕切り  
シート

シャッター

アイリスオーヤマ Plastic Locker  
樹脂製物置“ミニロッカー”(左右シャッタータイプ) **新登場**

全10品他バリエーション有




- 狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです。
- 盗難防止に、市販の南京錠(φ3.5mmタイプ)が使えます。
- シャッターは真空成型を採用しているため、スムーズに開閉できます。
- 色:ブラック/グレー ●左右シャッタータイプ [材質]●本体:ポリプロピレン(PP) ●シャッター:PVC [製造国]●中国

ML-600V-B/G

発注単位1台 | アイリスオーヤマ(株) ☎0120-211-299

発注コード	品番	税抜価格(1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 奥行	有効内寸(mm) 高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
412-9245	ML-450V-B/G	¥15,766	900×520×450	470	350	8.7	37(128)
361-7106	ML-600V-B/G	¥18,163	900×520×600	470	500	10.8	112(100)
355-8061	ML-800V	¥22,885	900×520×800	470	700	14.6	73(46)
412-9237	ML-1050V-B/G	¥30,100	900×520×1000	470	350-500	16.9	27(193)
355-8037	ML-1200V	¥32,573	900×520×1150	470	500-500	19.7	62(90)
754-9792	ML-1250V-B/G	¥35,025	900×520×1200	470	350-700	20.6	14(117)

アイリスオーヤマ Home Locker  
樹脂製物置“ホームロッカー”(左右シャッタータイプ) **新登場**




- 空きスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
- 盗難防止に、市販の南京錠が使えます。(φ3.5mmタイプ) ●色:ブラウン
- 可動棚板2枚付 [材質]●本体:ポリプロピレン(PP) ●シャッター:ポリプロピレン(PP) [製造国]●中国

HL-1200W

発注単位1台 | アイリスオーヤマ(株) ☎0120-211-299

発注コード	品番	税抜価格(1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 奥行	有効内寸(mm) 高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
511-9065	HL-1200W	¥49,438	1200×600×915	520	810	25.5	25(56)
★406-0156	HL-1800F	¥94,736	1200×600×1800	520	1725	45.3	7(78)

リッチェル Richell albero stocker  
アルベロストックカーST **New**






- 屋外でもサビないプラスチック製です。
- 軽くて丈夫な二重壁パネル構造です。
- [材質]●ポリエチレン [製造国]●日本

40007

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | 株リッチェル

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 奥行	有効内寸(mm) 高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★511-6602	40007	¥50,000	915×760×835	600	700	22.3	-
★511-6614	40008	¥95,000	915×760×1600	600	700	40.0	-

ダイマツ Storage Sheds  
わくわく収納庫 **New**

- 室内感覚で安心して収納できる収納庫です。
- 日本人の身長に合わせた、スリムな置き場所を選ばないタイプです。
- 内寸:幅840×奥行655×高さ1560mm [材質]●スチール [付属品]●棚板2枚 [製造国]●日本

DM2-0975B (グリーン) (レッド) (イエロー)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 株ダイマツ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	色	質量(kg)	実績(前年比%)
★511-8959	DM2-0975	¥62,769	955×840×1620	メタリックホワイトブロンズ	65	-
★511-8953	DM2-0975B	¥62,769	955×840×1620	ブルー	65	-
★511-8958	DM2-0975G	¥62,769	955×840×1620	グリーン	65	-
★511-8960	DM2-0975R	¥62,769	955×840×1620	レッド	65	-
★511-8956	DM2-0975Y	¥62,769	955×840×1620	イエロー	65	-

ダイマツ Storage Sheds  
小型物置 **New**




- ベランダ、軒下等の狭い場所に置け、ガレージなどのサイドのスペースに最適な小型物置です。
- 天板は内側より止めるので、ビスが外側より見えないため、綺麗で安全な設計です。
- [材質]●スチール [製造国]●日本

AD-0983

AD-9255C (中身は別売)

使用例

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 株ダイマツ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	色	質量(kg)	実績(前年比%)
★511-8505	AD-0983	¥21,878	927×500×830	ライトグレー	20	-
★511-8506	AD-0983C	¥22,339	927×500×830	ライトブラウン	20	-
★511-8957	AD-9255	¥38,123	927×500×1550	ライトグレー	37	-
★511-8955	AD-9255C	¥38,585	927×500×1550	ライトブラウン	37	-

サンコー Ep Block  
EPブロック **New**




- 軽量で作業性に優れたエパラン製のブロックです。
- 仮設ハウスなどの台座として使用できます。 [材質]●発泡ポリプロピレン(PP)発泡倍率8倍 [製造国]●日本

発注単位1個 | 三甲(株) ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格(1個)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
525-3359	78078400BKPE	¥7,260	390×150×80	520	-

ダイマツ All-Purpose Storage  
万能物置 **New**




- バイク・自転車置き場、多様な収納にも役立つシャッター付き万能物置です。
- ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。 [材質]●屋根:化粧板 [製造国]●日本

DMG-7

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 株ダイマツ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	収容台数	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★511-8961	DMG-7	¥236,308	2台	1660×1795×1920	140	-
★511-8963	DMG-7H	¥257,539	2台	1660×1795×2509	140	-

商品選定にご活用ください

**納期目安**

発注コードの色や★は納期の目安を表しています。

発注コードが黄色 **在庫商品** >> 発注コード 999-9999

発注コードが青・紫 **メーカー取り寄せ商品** >> 発注コード ★111-1111 ★222-2222

いずれかの星が付きます。

★メーカー在庫 ★実働7日以内で出荷可能  
★都度問い合わせ