

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

エスベック Vacuum Oven
ライトスベック真空オーブン



LCV-234 (架台別売)



●スピーディーな真空乾燥ができる直熱式の真空乾燥器です。
●タッチパネルで簡単に温度設定ができるのをはじめ、上・下限温度警報機能を備えるなど、使いやすさと安全性を高めています。
●真空制御方式: **手動 LEAK-VACUUM** バランス式 ●使用温度範囲: (外気温度+20) ~ 200℃ ●圧力範囲: 0 ~ 101kPa 【製造国】●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 エスベック㈱ ☎0120-701-678

発注コード	品番	税抜価格(1台)	真空ポンプ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-7834	LCV-234	¥1,050,000	なし	450×450×450	90	三相200	170	0(-)
★114-7836	LCV-244	¥1,600,000	なし	550×550×550	165	三相200	250	0(-)
★114-7835	LCV-234P	¥1,520,000	有	450×450×450	90	三相200	240	1(100)
★114-7837	LCV-244P	¥2,070,000	有	550×550×550	165	三相200	320	2(-)

ジェイテクト Clean Oven
クリーンオーブン



●耐熱高性能フィルタを採用、温度安定時の槽内はクラス100 (ISO:クラス5) を維持しながら処理可能です。
●オプションの窒素導入システムを装備することで、槽内残留酸素濃度100ppm以下(参考)を実現します。
●オートチューニング付PID制御・安全装置: 電動機過負荷保護器、過熱防止計、ノーヒューズブレーカー 【製造国】●日本

常用使用温度範囲(℃)
室温+60~350

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 機ジェイテクトサーモシステム ☎0743-64-0952

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	炉内寸法(mm)	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★368-5913	CLO-2AH	¥1,480,000	590×615×460	250(W)×250(D)×250(H)	16	単相100(20A)	70	0(-)

ヤマト Economy Gravity Convection Ovens for Labware
器具乾燥器“DG型”(クリーン循環タイプ)



●大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。
●HEPAフィルタや殺菌灯を装備しています。
●給気ファンを標準装備しており、迅速かつ清潔な乾燥が可能です。
●安全装置: 自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー ●使用温度範囲: 室温+5 ~ 70℃ ●温度制御方式: PID制御 ●電源コード長さ: 約2m 【製造国】●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 ヤマト科学㈱ ☎0120-405-525

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★261-0259	DG851	都度見積	674×711×1586	620×620×1061	460	単相100	98	4(200)

アズワン Drying Sterilizer
乾熱滅菌機



●シンプルな自然対流式乾熱滅菌器です。
●温度調整範囲: 室温+20℃~250℃ ●電源コード長さ: 2.4m ●安全装置: デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・パンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
●左扉(右ハンドル左開き) ●PID制御
●自然対流方式 ●ヒーター容量: 800W (2-6393-42)、1400W (2-6393-41・43)
●温度調整範囲: 室温+20℃~250℃ 【付属品】●棚板×2枚 【製造国】●日本

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途 アズワン㈱ ☎0120-700-875

発注コード	品番	税抜価格(1台)	型番	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★228-6562	2-6393-42	¥126,000	KM-300V	400×447×610	300×327×300	単相100	25	1(-)
★228-6561	2-6393-41	¥145,000	KM-450V	550×567×760	450×447×450	単相100	40	1(-)
★228-6563	2-6393-43	¥190,000	KM-600V	700×617×810	600×497×500	単相100	50	2(-)

ジェイテクト Inert gas oven
小型イナートガスオーブン



●小型の大気オーブンをベースに、イナートガス導入を行えるようにリファインしたモデルです。
●残留酸素濃度300ppm以下です(供給窒素ガスの残留酸素濃度5ppm以下時)。
●オートチューニング付PID制御 ●安全装置: 電動機過負荷保護器、過熱防止計、漏電ブレーカー ●常用使用温度範囲: 室温+40℃~600℃ 【製造国】●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 機ジェイテクトサーモシステム ☎0743-64-0952

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	炉内寸法(mm)	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★352-3502	KLO-30NH	¥1,980,000	610×725×1300	300(W)×300(D)×300(H)	27	単相200(40A)	200	0(-)

ヤマト Economy Gravity Convection Ovens for Labware
器具乾燥器“DG型”



●大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。
●安全装置: 自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー ●使用温度範囲: 室温+5~70℃ ●温度制御方式: PID制御 ●電源コード長さ: 約2m 【製造国】●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 ヤマト科学㈱ ☎0120-405-525

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★261-0260	DG401	¥154,000	504×562×773	430×450×370	95	単相100	43	4(400)
★261-0270	DG801	都度見積	674×711×1586	600×600×1061	460	単相100	95	3(38)

静岡製機 Electric Desiccator
電気乾燥庫

全5品番 乾燥室(室)1~3まで有



●電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
●安全装置: サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 ●強制送風式 ●使用温度範囲: 室温+5~70℃(オプションで80℃まで)
●ヒーター線方式: シーズヒーター ●自動温度プログラム制御機能搭載 ●電源コード長さ: 3.4m ●トレイサイズ: W482×L686×H50 【製造国】●韓国

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 静岡製機㈱ ☎0538-23-2825

発注コード	品番	税抜価格(1台)	乾燥室(室)	付属トレイ(枚)	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★492-3693	DSK-10-1	¥506,000	1	10	410×695×1200	340	単相200	96	5(500)
★492-3707	DSK-10-3	¥506,000	1	10	410×695×1200	340	三相200	96	5(125)
★492-3723	DSK-20-3	¥737,000	2	20	410(2室)×695×1200	340×2	三相200	174	5(167)

TOMY Autoclave
ラボ用オートクレーブ“LSXシリーズ”



●容量はそのままに、スリム化と機能性にこだわりました。
●作業時間を短縮する空冷機能、缶体冷却ファンを標準で装備しました。
●通常の滅菌に加えて、「液体滅菌」や「溶解~保温」など5種類のコースから最適なコースを選択可能です。
●水位検出式空焚き検知機能を搭載しています。
●圧力容器の種類: 小型圧力容器 【製造国】●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 機トミー精工 ☎03-5987-3111

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★386-4954	LSX-300	¥630,000	410×477×790	44	単相100 15A	50	0(-)