

QRコードから **TRUSCO デジタル オレンジブック** にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。


## Biohazard Bag

### バイオハザードバッグ



**TBDB-S**

- 中身が見えにくく、視覚化しやすい赤色のバイオハザードバッグです。
- オートクレープ滅菌対応品です。
- 油性マジックで書き込みができるスペース付です。●耐熱温度121℃
- 厚さ:0.04mm [材質]●ポリエチレン(PP) [製造国]●中国




発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	幅×高さ(mm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
208-2609	TBDB-S	¥11,143	310×660	200	1	3.0	2(100)
208-2607	TBDB-M	¥14,743	415×600	200	1	3.8	5(250)
208-2606	TBDB-L	¥27,429	610×810	200	1	7.5	0(-)

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

## Wire for Biohazard Bag

### バイオハザードバッグ結束用針金



発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	幅×長さ(mm×m)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
208-2605	TBDBH-200P	¥1,243	2×0.1	200	1	65	17(170)

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

## Small Electric Kiln

### 小型電気炉



- 焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。
- 断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。●炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。●使用温度範囲:200~1270℃(10/パターン)
- ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) ●安全装置:キー操作ロック機能付 ●電気用品安全法(PSE)適合 ●電源コード長さ:2m [製造国]●中国




発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm)	有効内寸(mm)	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★336-8033	DMT-01	¥437,000	600×565×720	270×270×300	22	単相100	64.5	1(20)

ニデックドライブテクノロジー㈱ ☎075-958-3606

## Electric Furnace

### マッフル炉




発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm)	有効内寸(mm)	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★368-2856	FP103	都度見積	376×404×515	100×150×100	1.5	単相100	29	1(-)
★368-2852	FP303	都度見積	446×504×565	200×250×150	7.5	単相100	43	1(-)
★368-2853	FP313	都度見積	446×504×565	200×250×150	7.5	単相200	43	0(-)
★368-2855	FP413	都度見積	506×504×625	300×250×150	11.3	単相200	51	0(-)

ヤマト科学㈱ ☎0120-405-525

## Electric Furnace

### 電気炉



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm)	有効内寸(mm)	内容積(L)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★256-2070	FO101	都度見積	346×405×517	100×150×105	1.5	単相100	24	3(300)
★256-2074	FO301	都度見積	446×505×567	200×250×155	7.5	単相100	37	0(-)
★256-2068	FO411	都度見積	446×554×567	200×300×155	9	単相200	38	2(-)
★256-2071	FO611	都度見積	507×604×677	250×350×205	17.5	単相200	52	1(-)

ヤマト科学㈱ ☎0120-405-525

## Elepot Electric Furnace TB type

### エレポット電気炉(標準仕様)




発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm)	炉内寸法(mm)	温度制御方式	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★353-7417	SH-TB	¥420,000	355×355×540	φ200×300	PID制御	単相200	18	0(-)
★353-7423	LH-TB	¥670,000	620×620×700	φ400×400	PID制御	三相200	46	1(-)

株式会社 〆045-545-1410

## Elepot Electric Furnace TN type

### エレポット電気炉(窒素雰囲気仕様)



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm)	炉内寸法(mm)	温度制御方式	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★353-7416	SH-TN	¥490,000	355×355×540	φ200×300	PID制御	単相200	18	0(-)
★353-7431	LH-TN	¥740,000	620×620×700	φ400×400	PID制御	三相200	46	0(-)

株式会社 〆045-545-1410

## Elepot Electric Furnace SL type

### エレポット電気炉SL型(標準仕様)



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	本体寸法(mm)	炉内寸法(mm)	温度制御方式	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★353-7430	SL-TB	¥420,000	355×355×540	φ200×300	PID制御	単相100	18	1(-)

株式会社 〆045-545-1410

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

- 研究機器
- 恒温器
- 精密空調機器
- 乾燥器
- オートクレープ
- 電気炉
- 冷却器
- 冷却水循環装置
- 純水装置
- 冷凍・冷蔵機器
- エポレーター
- 粉碎機器
- かくはん機
- 遠心機
- ふるい
- 送液機器
- 超音波洗浄機
- 超音波発振機・振動子
- デシケーター
- インキュベーター
- 保管庫
- 流し台
- ヒュームフード
- 実験台
- グローブボックス
- 真空ポンプ
- UVランプ
- 器具乾燥庫