

冷凍冷蔵庫/家具用クッション/製氷機/流し台

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがおすすめです。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

厨房用品

容器

調理器具

消耗品

厨房機器

アイリスオーヤマ Refrigerator-freezer **カメラ付き冷凍冷蔵庫**




- 庫内カメラ付きの冷凍冷蔵庫です。
- 外から庫内を確認できるので、食材の買い忘れ・買いすぎ防止ができます。
- 冷蔵・冷凍室それぞれで温度調整可能です。
- 電源:単相100V ●電源コード長さ:1.9m ●ドア開閉方向:右 [付属品] ●アイスシャベル ●浄水フィルター 【製造国】●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | アイリスオーヤマ様 ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格(1台)	冷却性能(°C)	定格内容積(L)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★414-9323	IRSN-IC30A-W	¥138,890	-18以下	91	205 595×600×1890	58	-

アイリスオーヤマ Refrigerator Freezer **冷凍冷蔵庫**




- 冷蔵庫はドアポケットに2Lのペットボトルも収納でき、フリアケースが付いているので、野菜や果物もストックできます。
- 汚れがふき取りやすいガラス棚で、お手入れがしやすいです。
- トップテーブルの耐荷重30kgなので、電子レンジも載せられて、スペースが有効活用できます。
- 電源:単相100V ●電源コード長さ:約1.8m ●ドア開閉方向:右開き [付属品] ●製氷皿 ●ガードレール×2枚 【製造国】●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | アイリスオーヤマ様 ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格(1台)	冷却性能(°C)	定格内容積(L)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★257-2703	IRSD-12B-W	¥48,890	-18以下	28	90 480×525×1160	31	154(188)

アイリスオーヤマ Floor Protection Panel **冷蔵庫下床保護パネル**




- 床を傷やへこみから守ります。
- 透明色だからお部屋の雰囲気壊しません。
- 丈夫なポリカーボネート製です。
- 耐熱120℃、難燃性で床暖房の部屋でも使用できます。
- 床の保護、へこみ防止に。
- 床暖房対応 ●難燃性 ●厚さ:2mm [材質] ●ポリカーボネート 【製造国】●日本

発注単位1枚 | アイリスオーヤマ様 ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	間口×奥行(mm)	対応冷蔵庫の目安	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
257-2740	RPH-XS	¥3,384	490×600	200L以下	8	706	17(425)
257-2743	RPH-SS	¥3,675	550×650	200~250L	8	858	19(633)
257-2741	RPH-S	¥3,870	600×700	250~450L	8	1008	9(300)
257-2744	RPH-M	¥4,358	700×700	450~550L	5	1176	13(433)
257-2745	RPH-L	¥4,843	750×750	550~600L	5	1350	7(700)
257-2742	RPH-LL	¥5,815	740×860	600L以上	5	1527	4(-)

ミツギロン Refrigerator floor dent prevention sheet **冷蔵庫用床へこみ防止シート**




- 冷蔵庫の下に置くだけで簡単に設置ができます。
- 材質 ●ポリカーボネート(PC) 【製造国】●中国

発注単位1パック | 株式会社ミツギロン ☎072-257-7281

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	色	幅×奥行×厚さ(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
237-4464	ST-21	¥2,341	クリア	150×150×5	4	30	336	29(483)

パナソニック Under Counter Cubed Ice Machine **セル方式キューブ型アンダーカウンター製氷機**




- 高さ800mmのアンダーカウンタータイプです。
- 電源:単相100V ●電源コード長さ:2.5m ●給水方式:水道直結 ●前面クリア塗装仕上げ ●氷の大きさ:28×28×32mm ●アルミ製ロングハンドル [付属品] ●スcoop1個 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | パナソニック産機システムズ様 ☎0120-872-456

発注コード	品番	税抜価格(1台)	製氷能力(kg)	貯水量(kg)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★225-1553	SIM-AS2500	¥222,463	29/31	12	395×450×800	39	9(150)
★225-1554	SIM-AS3500	¥293,150	37/40	15.5	500×450×800	51	1(100)
★225-1555	SIM-AS4500	¥372,613	42/46	21	630×450×800	53	0(-)

ホシザキ Ice Making Machine **全自動製氷機(キューブアイスタイプ)**




- 卓上型のため、カウンターのわずかなスペースに設置可能です。
- 電源:単相100V ●氷の大きさ:28×28×32mm ●電源コード長さ:2m 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃 ¥3,000 | 北海道・沖縄・離島は除く | ホシザキ様 ☎06-6300-7501

発注コード	品番	税抜価格(1台)	製氷能力(kg)	貯水量(kg)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★246-0853	IM-20CM-2	¥316,894	19/20	9	450×450×630	33	1(13)

フクシマガリレイ Ice Machine **製氷機**




- 水タンクを残水構造にし、一部の水を貯水し次回製氷にリサイクルすることで排水量を削減し節水性が向上しました。
- 透明度の高いキューブアイスが作れます。
- 製氷時の水温が下がった水を残し、次回の製氷に使用することにより、製氷初期時の水タンク内の水温の上昇を最低限におさえ水温を下げるための電力エネルギーを低減しました。
- 電源:単相100V ●電源コード長さ:2m 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | フクシマガリレイ様 ☎06-6477-2062

発注コード	品番	税抜価格(1台)	製氷能力(kg)	貯水量(kg)	間口×奥行×高さ(mm)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★386-6526	FIC-A25KT5	¥340,500	23/26	13.5	398×450×800	155/175	37	2(-)
★386-6530	FIC-A35KT5	¥440,250	31/35	17.0	500×450×800	190/220	43	0(-)
★386-6527	FIC-A45KT3	¥555,000	37/42	24.0	630×450×800	230/270	48	1(-)
★386-6529	FIC-A65KT3	¥709,500	49/53	29.1	800×525×800	290/355	57	1(-)
★386-6528	FIC-A75KT3	¥771,750	63/72	45.9	1000×600×800	305/380	68	0(-)
★386-6531	FIC-A95KT3	¥796,500	70/79	45.9	1000×600×800	365/430	68	1(-)

TASSCOM Stainless steel sink with faucet 60 cm **蛇口付きステンレス流し台(SUS304)**




- 水が溜められる深型の水栓付き流し台です。
- 蛇口付きなので、別途シャワーヘッド等をご用意いただく必要がありません。
- 通常のワンタッチのホースコネクタで接続が出来ます。
- 蛇口付きで洗い作業にピッタリです。
- シンク容量:29.6L ●シンク深さ:約19.5cm [材質] ●ステンレス(SUS304)、他 [付属品] ●蛇口、排水ホース、車手1双 【製造国】●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 谷村実業様 ☎0773-27-3169

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	槽内寸法間口×奥行×深さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★386-7827	TAN-798	¥15,854	600×450×800	530×380×180	7.1	75(-)