

KIDドリル
KID

Carbide Titanium Hole Saw

超硬チタンホールソー

New CO2
0.734

CTHシリーズ

特 長 ●超硬チップの不等分割でビビリを防止しました。
●厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に軽くてスピーディな
穴あけができます。

製造国 ●日本

鉄 板 5mm
ステンレス板 5mm

発注単位1本

縦ケイ・アイ・ドリル[243881]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふところ深さ (mm)	シャंक径 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
510-7006	CTH-21	¥3,913	¥5,690	21	12	10	2.1	1	90	-
511-2919	CTH-22	¥3,913	¥5,690	22	12	10	2.1	1	94	-
510-7018	CTH-27	¥4,586	¥6,670	27	12	10	2.1	1	109	-
510-6941	CTH-30	¥4,628	¥6,730	30	12	10	2.1	1	120	-
510-6927	CTH-32	¥5,294	¥7,700	32	12	10	2.1	1	127	-
511-2437	CTH-33	¥5,343	¥7,770	33	12	10	2.1	1	127	-

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふところ深さ (mm)	シャंक径 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
510-6983	CTH-34	¥5,343	¥7,770	34	12	10	2.1	1	133	-
511-2421	CTH-35	¥5,343	¥7,770	35	12	10	2.1	1	140	-
510-6953	CTH-38	¥6,168	¥8,970	38	12	10	2.1	1	151	-
510-6937	CTH-42	¥7,199	¥10,470	42	12	10	2.1	1	168	-
511-2348	CTH-50	¥8,148	¥11,850	50	12	10	2.1	1	248	-
511-2363	CTH-53	¥9,096	¥13,230	53	12	10	2.1	1	263	-

☎商品のお問い合わせ:03-3856-8501

ユニカ
unika

T.C.T Hole-Saw Meta-Core Triple

超硬ホールソー“メタコアトリプル”ツールボックスセット

New RoHS CO2
5.922

特 長 ●ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
●厚鋼板の穴あけや、厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
●摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現しました。

用 途 ●被削材:鉄板、厚鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。

仕 様 ●適合電動機:電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)

材 質 ●ボディー部:合金鋼 ●刃部:超硬チップ

製造国 ●日本



MCTR-TB-32

発注単位1セット

梱包数:1セット

ユニカ株[969420]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	タイプ	セット入数 (本)	セット内容	質量 (g)	実績 (前年比%)
748-7011	MCTR-TB-25	¥36,143	¥50,600	電気工事用セット	5	21/27/33/42/53mm×各1本	726	-
748-7037	MCTR-TB-28	¥33,000	¥46,200	電気工事用セット	6	22/28/35mm×各2本	738	-
748-7045	MCTR-TB-32	¥38,429	¥53,800	設備工事用セット	6	25/28/30/32/38/50mm×各1本	835	-

☎商品のお問い合わせ:03-3864-8711

ユニカ
unika

T.C.T Hole-Saw Meta-Core Triple

超硬ホールソー“メタコアトリプル”(ツバ無し)設備工事用セット

New RoHS CO2
7.594

特 長 ●安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。
●ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。

材 質 ●刃部:超硬チップ
●センタードリル:高速度鋼(HSS)

製造国 ●日本



TB-32TN

発注単位1セット

ユニカ株[969420]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット入数 (本)	セット内容	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
153-4433	TB-32TN	¥38,429	¥53,800	6	25/28/30/32/38/50mm×各1本	1	931	-

☎商品のお問い合わせ:03-3864-8711

大見工業
OMI

Diamond Cutter for Tiles

磁器タイル用ダイヤモンドカッター

CO2
1.142

JTシリーズ

シャंक形状



特 長 ●植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも
長く、シャープな切れ味を発揮します。
●センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、
スピーディな穴あけができます。

材 質 ●刃部:ダイヤモンド
●センターピン:高速度鋼(SKH51)

製造国 ●日本

磁器タイル 15mm
石材 15mm
セラミック 15mm

発注単位1本

大見工業株[229807]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふところ深さ (mm)	シャंक径 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
105-1245	JT-25	¥14,700	¥23,520	25	36	10	1.75	1	140	13(145)
105-1253	JT-28	¥15,600	¥24,960	28	36	10	1.75	1	150	3(300)
105-1261	JT-30	¥16,650	¥26,640	30	36	10	1.75	1	160	21(68)
106-2140	JT-32	¥17,250	¥27,600	32	36	10	1.75	1	180	34(88)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふところ深さ (mm)	シャंक径 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
105-1288	JT-35	¥19,050	¥30,480	35	36	10	1.75	1	190	10(143)
105-1296	JT-38	¥19,950	¥31,920	38	36	10	1.75	1	210	7(175)
105-1318	JT-50	¥26,850	¥42,960	50	36	10	1.75	1	260	4(58)

☎商品のお問い合わせ:0566-75-8111