

ボッシュ



Diamond Holesaw

ドイツ

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー

CO2

0.612

DHS-CG
(位置決めガイド)

商品紹介動画

磁器タイル
20mm

発注単位1本

ボッシュ側[835071]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふとこ深さ (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
497-5685	DHS-019C	¥3,450	¥4,600	19	20	1.5	1	75	8(100)
497-5693	DHS-020C	¥3,600	¥4,800	20	20	1.5	1	79	7(88)
497-5707	DHS-022C	¥3,825	¥5,100	22	20	1.5	1	85	7(117)
497-5715	DHS-025C	¥3,975	¥5,300	25	20	1.5	1	95	8(400)
497-5723	DHS-029C	¥4,350	¥5,800	29	20	1.5	1	121	0(-)
497-5731	DHS-032C	¥4,725	¥6,300	32	20	1.5	1	131	3(50)
497-5740	DHS-035C	¥5,100	¥6,800	35	20	1.5	1	149	2(15)
497-5758	DHS-038C	¥5,475	¥7,300	38	20	1.5	1	164	6(300)
497-5766	DHS-041C	¥5,775	¥7,700	41	20	1.5	1	189	1(12)
497-5774	DHS-044C	¥6,225	¥8,300	44	20	1.5	1	139	1(20)
497-5782	DHS-051C	¥6,825	¥9,100	51	20	1.5	1	165	4(80)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふとこ深さ (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
497-5791	DHS-054C	¥7,200	¥9,600	54	20	1.5	1	179	0(-)
497-5804	DHS-057C	¥7,500	¥10,000	57	20	1.5	1	195	-
497-5812	DHS-060C	¥7,950	¥10,600	60	20	1.5	1	206	3(28)
497-5821	DHS-064C	¥8,100	¥10,800	64	20	1.5	1	222	1(-)
497-5839	DHS-065C	¥8,250	¥11,000	65	20	1.5	1	227	5(250)
497-5847	DHS-067C	¥8,475	¥11,300	67	20	1.5	1	250	1(34)
497-5855	DHS-068C	¥8,700	¥11,600	68	20	1.5	1	261	1(-)
497-5863	DHS-070C	¥9,600	¥12,800	70	20	1.5	1	270	10(100)
497-5871	DHS-076C	¥10,425	¥13,900	76	20	1.5	1	287	0(-)
497-5880	DHS-079C	¥11,325	¥15,100	79	20	1.5	1	302	1(-)
497-5898	DHS-083C	¥12,150	¥16,200	83	20	1.5	1	336	4(100)

位置決めガイド 特長 ●正確な位置決めと垂直な穴あけをサポートします。
●平らな面には、吸盤で固定可能です。

製造国 ●台湾

シャンク 特長 ●ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。
●10mm三爪チャックの電動工具用です。

製造国 ●中国

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
497-5901	DHS-CG	¥5,800	¥5,800	1	488	16(100)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合機種	シャンク	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
184-3390	2608594264	¥2,250	¥3,000	電動ドリル、ドライバードリル	六角軸8.7mm	1	150	13(77)
184-3391	2608594265	¥2,250	¥3,000	電動ドリル、ドライバードリル	六角軸11mm	1	160	7(117)
184-3389	2608594266	¥2,250	¥3,000	軽量ハンマードリル	SDSプラス	1	175	27(82)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-762

レノックス



LENOX SPEED SLOT Carbide Tipped Hole Saw

アメリカ

“スピードスロット”超硬チップホールソー

CO2

0.236



LXAH3118

発注単位1本

LENOX社[840870]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふとこ深さ (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
238-5628	LXAH31116	¥3,169	¥3,900	17	46	2	11	28.9	0(-)
238-5630	LXAH334	¥3,250	¥4,000	19	46	2	9	31.2	1(34)
238-5642	LXAH378	¥3,494	¥4,300	22	46	2	9	42.0	6(22)
238-7131	LXAH31	¥3,656	¥4,500	25	46	2	9	53.0	4(100)
238-7127	LXAH3118	¥3,738	¥4,600	29	46	2	9	65.4	7(234)
238-5654	LXAH3114	¥4,144	¥5,100	32	46	2	9	79.0	9(180)
238-5653	LXAH3138	¥4,306	¥5,300	35	46	2	9	93.9	6(200)
238-5644	LXAH3112	¥4,550	¥5,600	38	46	2	9	59.6	3(-)
238-5649	LXAH3158	¥4,794	¥5,900	41	46	2	9	77.7	6(67)
238-5646	LXAH3134	¥4,875	¥6,000	44	46	2	9	93.6	8(160)
238-7134	LXAH32	¥5,525	¥6,800	51	46	2	6	115.9	19(272)
238-5647	LXAH3218	¥5,688	¥7,000	54	46	2	6	127.8	3(150)
238-7130	LXAH3214	¥6,256	¥7,700	57	46	2	6	139.2	1(100)
238-5641	LXAH3238	¥6,581	¥8,100	60	46	2	6	156.7	0(-)
238-5629	LXAH3212	¥6,744	¥8,300	64	46	2	6	167.8	2(200)
238-5637	LXAH32916	¥6,825	¥8,400	65	46	2	6	173.4	16(200)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	ふとこ深さ (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
238-5645	LXAH3258	¥6,988	¥8,600	67	46	2	6	179.1	0(-)
238-5638	LXAH321116	¥7,313	¥9,000	68	46	2	6	184.1	1(100)
238-7135	LXAH3	¥7,394	¥9,100	76	46	2	6	221.5	17(243)
238-5655	LXAH3314	¥8,938	¥11,000	83	46	2	6	251.8	5(250)
238-5639	LXAH3338	¥9,263	¥11,400	86	46	2	6	268.9	5(100)
238-5640	LXAH3312	¥9,588	¥11,800	89	46	2	6	287.3	1(-)
238-5633	LXAH3358	¥9,994	¥12,300	92	46	2	6	316.3	1(100)
238-7132	LXAH3334	¥10,400	¥12,800	95	46	2	6	337.8	9(450)
238-7126	LXAH34	¥11,050	¥13,600	102	46	2	6	385.2	10(143)
238-7133	LXAH3418	¥11,863	¥14,600	105	46	2	6	411.2	4(134)
238-5636	LXAH3414	¥12,350	¥15,200	108	46	2	6	438.5	3(-)
238-5652	LXAH3412	¥15,600	¥19,200	114	46	2	6	497.0	2(-)
238-5648	LXAH3434	¥17,306	¥21,300	121	46	2	3	574.3	4(200)
238-5634	LXAH35	¥19,256	¥23,700	127	46	2	3	639.8	2(200)
238-7129	LXAH3512	¥21,531	¥26,500	140	46	2	3	771.6	5(250)
238-5650	LXAH36	¥24,375	¥30,000	152	46	2	3	887.4	8(400)

セット

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	品名	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
238-5643	LXAH3PSET6	¥31,525	¥38,800	配管用セット	4	1520	2(67)
238-7128	LXAH3GSET11	¥59,963	¥73,800	電気・空調設備用セット	4	2604	14(350)
238-5631	LXAH3LSET6	¥33,881	¥41,700	電気設備用セット	4	1633	3(43)

超硬チップ付センタードリル

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
238-5632	LXAH9314CTPB	¥1,300	¥1,600	83	1	27	9(70)
238-7125	LXAH9414CTPB	¥1,463	¥1,800	108	1	36	10(334)

LXAH3PSET6
(セット)LXAH9314CTPB
(超硬チップ付センタードリル)

品番	セット内容(mm)
LXAH3PSET6	19.22.29.38.44.57
LXAH3GSET11	19.22.25.29.32.35.38.44.51.65.76
LXAH3LSET6	22.29.35.44.51.64