



Eagle Wagon

“イーグルワゴン”(ウレタンキャスター・深型棚板3段)

組立
式
CO2
101.9

- 特長 ●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 ●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 ●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
- 仕様 ●キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
●棚板:深型(こぼれ止め高さ60mm)×3段 ●特許第4866138号登録商品
- 材質 ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン 製造国 ●日本

組立
目安
1人
50分EGW-963F3U-W
(ホワイト)EGW-963F3U-WYG
(支柱ヤンググリーン/他ホワイト)EGW-963F3U-BKBK
(ブラック)EGW-963F3U-BKOR
(支柱オレンジ/他ブラック)EGW-963F3U-BKR
(支柱レッド/他ブラック)EGW-963F3U-ORBK
(支柱ブラック/他オレンジ)EGW-963F3U-OROR
(オレンジ)EGW-963F3U-RBK
(支柱ブラック/他レッド)EGW-963F3U-RR
(レッド)EGW-963F3U-WBK
(支柱ブラック/他ホワイト)EGW-963F3U-YG
(ヤンググリーン)

発注単位1台

トラスコ中山株[200307]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-8722	EGW-963F3U-W	¥40,157	¥46,850	250	120	ホワイト	679×400×880	3	17.54	0(-)
326-8724	EGW-963F3U-WYG	¥40,157	¥46,850	250	120	支柱ヤンググリーン/他ホワイト	679×400×880	3	17.54	0(-)
326-8728	EGW-963F3U-BKBK	¥40,140	¥46,830	250	120	ブラック	679×400×880	3	17.54	2(200)
326-8723	EGW-963F3U-BKOR	¥40,140	¥46,830	250	120	支柱オレンジ/他ブラック	679×400×880	3	17.54	2(-)
326-8725	EGW-963F3U-BKR	¥40,140	¥46,830	250	120	支柱レッド/他ブラック	679×400×880	3	17.54	1(-)
326-8726	EGW-963F3U-ORBK	¥40,140	¥46,830	250	120	支柱ブラック/他オレンジ	679×400×880	3	17.54	1(-)
326-8727	EGW-963F3U-OROR	¥40,140	¥46,830	250	120	オレンジ	679×400×880	3	17.54	4(-)
326-8719	EGW-963F3U-RBK	¥40,140	¥46,830	250	120	支柱ブラック/他レッド	679×400×880	3	17.54	0(-)
326-8720	EGW-963F3U-RR	¥40,140	¥46,830	250	120	レッド	679×400×880	3	17.54	0(-)
149-1619	EGW-963F3U-WBK	¥40,157	¥46,850	250	120	支柱ブラック/他ホワイト	679×400×880	3	17.54	4(100)
326-8721	EGW-963F3U-YG	¥40,157	¥46,850	250	120	ヤンググリーン	679×400×880	3	17.54	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849



Eagle Wagon

“イーグルワゴン”(ウレタンキャスター・深型棚板3段・1段仕切板付)

組立
式
CO2
113.7

- 特長 ●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 ●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 ●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
- 仕様 ●キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
●棚板:深型(こぼれ止め高さ60mm)×3段 ●仕切板:縦・横各2枚
- 材質 ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン 製造国 ●日本

組立
目安
1人
50分EGW-963F3S1U-W
(ホワイト)EGW-963F3S1U-YG
(ヤンググリーン)EGW-963F3S1U-BKBK
(ブラック)EGW-963F3S1U-BKOR
(支柱オレンジ/他ブラック)EGW-963F3S1U-BKR
(支柱レッド/他ブラック)EGW-963F3S1U-ORBK
(支柱ブラック/他オレンジ)EGW-963F3S1U-OROR
(オレンジ)EGW-963F3S1U-RBK
(支柱ブラック/他レッド)EGW-963F3S1U-RR
(レッド)EGW-963F3S1U-WBK
(支柱ブラック/他ホワイト)EGW-963F3S1U-WYG
(支柱ヤンググリーン/他ホワイト)

発注単位1台

トラスコ中山株[200307]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-8713	EGW-963F3S1U-W	¥44,803	¥52,270	250	120	ホワイト	679×400×880	3	18.54	0(-)
326-8716	EGW-963F3S1U-YG	¥44,803	¥52,270	250	120	ヤンググリーン	679×400×880	3	18.54	0(-)
326-8712	EGW-963F3S1U-BKBK	¥44,786	¥52,250	250	120	ブラック	679×400×880	3	18.54	0(-)
326-8717	EGW-963F3S1U-BKOR	¥44,786	¥52,250	250	120	支柱オレンジ/他ブラック	679×400×880	3	18.54	0(-)
326-8711	EGW-963F3S1U-BKR	¥44,786	¥52,250	250	120	支柱レッド/他ブラック	679×400×880	3	18.54	1(-)
137-2197	EGW-963F3S1U-ORBK	¥44,786	¥52,250	250	120	支柱ブラック/他オレンジ	679×400×880	3	18.54	1(25)
326-8714	EGW-963F3S1U-OROR	¥44,786	¥52,250	250	120	オレンジ	679×400×880	3	18.54	0(-)
137-2198	EGW-963F3S1U-RR	¥44,786	¥52,250	250	120	支柱ブラック/他レッド	679×400×880	3	18.54	8(400)
326-8715	EGW-963F3S1U-RR	¥44,786	¥52,250	250	120	レッド	679×400×880	3	18.54	1(-)
137-2199	EGW-963F3S1U-WBK	¥44,803	¥52,270	250	120	支柱ブラック/他ホワイト	679×400×880	3	18.54	0(-)
326-8718	EGW-963F3S1U-WYG	¥44,803	¥52,270	250	120	支柱ヤンググリーン/他ホワイト	679×400×880	3	18.54	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849