



Option Parts for Cleaner

**掃除機用オプションパーツ**



4.440-907.0  
(サクシオンホース 32mm  
ベンディングパイプ付 2.5m (標準))



4.440-653.0  
(サクシオンホース 35mm  
ベンディングパイプ付 2.5m (帯電防止))



4.408-051.0  
(ベンディングパイプ 32mm)



5.031-904.0  
(ベンディングパイプ 40mm)



6.906-618.0  
(サクシオンパイプ 32mm  
0.5m (メタル黒))



6.907-202.0  
(サクシオンパイプ 32mm  
0.5m (プラスチック))



6.900-384.0  
(サクシオンパイプ 35mm  
0.5m (プラスチック))



2.889-244.0  
(フロアノズル 32mm 幅270mm)



6.906-512.0  
(フロアノズル 35mm 幅300mm)



6.435-353.0  
(前輪キャスター)



4.515-257.0  
(後輪キャスター)

**サクシオンホース**

ケルヒャージャパン株式会社 [380136]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	品名	適合機種	製造国	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
793-9922	4.440-907.0	¥ 8,625	¥ 9,200	サクシオンホース 32mmベンディングパイプ付2.5m (標準)	旧仕様(T7/1、T9/1、T10/1、T12/1)	ルーマニア	1	634	24(37)
793-9892	4.440-626.0	¥ 7,500	¥ 8,000	サクシオンホース 35mmベンディングパイプ付2.5m (標準)	NT27/1、NT48/1、NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1	スロバキア	1	690	142(65)
793-9906	4.440-653.0	¥ 25,781	¥ 27,500	サクシオンホース 35mmベンディングパイプ付2.5m (帯電防止)	NT35/1Tact帯電防止、NT35/1TactTE	ドイツ	1	600	66(81)
793-9914	4.440-678.0	¥ 22,688	¥ 24,200	サクシオンホース 40mmベンディングパイプ付4m (標準)	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	ルーマニア	1	1650	3(22)
794-2125	6.906-241.0	¥ 6,563	¥ 7,000	サクシオンホース 35mm 4m (標準)	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	スロバキア	1	1000	11(62)
794-2133	6.906-242.0	¥ 15,750	¥ 16,800	サクシオンホース 35mm 10m (標準)	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	ドイツ	1	2204	17(122)
794-2141	6.906-275.0	¥ 13,313	¥ 14,200	サクシオンホース 35mm 2.5m (帯電防止)	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	スロバキア	1	584	21(62)
794-2109	6.906-237.0	¥ 4,688	¥ 5,000	延長サクシオンホース 35mm 2.5m (標準)	Tシリーズ	シリア・アラブ共和国	1	588	116(78)
794-2150	6.906-277.0	¥ 13,688	¥ 14,600	延長サクシオンホース 35mm 2.5m (帯電防止)	Tシリーズ	ドイツ	1	550	8(100)
794-2168	6.906-344.0	¥ 7,125	¥ 7,600	延長サクシオンホース 40mm 2.5m (標準)	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	ドイツ	1	900	2(29)
793-9884	4.440-463.0	¥ 20,344	¥ 21,700	サクシオンホース 40mm 10m (標準)	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	スロバキア	1	3500	0(-)
428-7162	2.889-134.0	¥ 7,406	¥ 7,900	サクシオンホース 2.5m	NT 30 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact	ルーマニア	1	634	-
428-8753	2.889-136.0	¥ 18,938	¥ 20,200	サクシオンホース 2.5m (帯電防止)	NTシリーズNEWクリップ対応	ドイツ	1	675	-
428-5618	2.889-145.0	¥ 6,094	¥ 6,500	新クリップシステム対応延長サクシオンホースID352.5m	NT・TシリーズNEWクリップ対応	ルーマニア	1	580	-

**ベンディングパイプ 製造国・ドイツ**

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
793-9850	4.408-051.0	¥ 3,375	¥ 3,600	ベンディングパイプ 32mm	旧Tシリーズ共通	1	88	29(127)
794-0645	5.031-904.0	¥ 2,250	¥ 2,400	ベンディングパイプ 40mm	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	1	89	10(44)
794-0653	5.031-939.0	¥ 3,000	¥ 3,200	ベンディングパイプ 35mm (帯電防止)	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	1	100	25(39)
794-0637	5.031-718.0	¥ 1,969	¥ 2,100	ベンディングパイプ 35mm	NTシリーズ共通 (Tactは除く)	1	91	95(102)
314-8540	2.889-148.0	¥ 3,844	¥ 4,100	ベンディングパイプ (2.889-148.0)	NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp	1	110	-
428-7195	2.889-168.0	¥ 6,938	¥ 7,400	ベンディングパイプ 帯電防止	NT30/1Tact帯電防止、NT30/1Tact HEPA、NT30/1Tact HEPA PLUS	1	120	-
429-0301	2.889-170.0	¥ 3,750	¥ 4,000	ベンディングパイプ	NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact	1	107	-

**サクシオンパイプ 製造国・ドイツ**

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	品名	適合機種	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-2184	6.906-618.0	¥ 2,813	¥ 3,000	サクシオンパイプ 32mm 0.5m (メタル黒)	旧Tシリーズ共通	1	254	5(39)
794-2231	6.907-202.0	¥ 750	¥ 800	サクシオンパイプ 32mm 0.5m (プラスチック)	旧Tシリーズ共通	1	89	43(144)
794-1790	6.902-154.0	¥ 6,188	¥ 6,600	サクシオンパイプ 35mm 0.5m (ステンレス)	NTシリーズ共通	1	251	129(136)
794-1714	6.900-384.0	¥ 3,656	¥ 3,900	サクシオンパイプ 35mm 0.5m (プラスチック)	NTシリーズ共通	1	117	86(66)
378-2767	6.902-074.0	¥ 2,719	¥ 2,900	サクシオンパイプ ID35	旧Tシリーズ共通	1	260	-

**フロアノズル 製造国・ドイツ**

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
180-9841	2.889-244.0	¥ 4,594	¥ 4,900	フロアノズル 32mm 幅270mm	旧Tシリーズ共通	1	354	33(50)
794-2176	6.906-512.0	¥ 7,219	¥ 7,700	フロアノズル 35mm 幅300mm	NTシリーズ共通	1	250	382(82)
794-2257	6.907-408.0	¥ 7,406	¥ 7,900	フロアノズル 40mm 幅360mm	NTシリーズ共通	1	450	33(74)
429-1865	2.889-152.0	¥ 9,188	¥ 9,800	フロアノズル ID35 360mm	NTシリーズ	1	522	-
429-0339	2.889-173.0	¥ 7,406	¥ 7,900	フロアノズル ID35 300mm	Tシリーズ・NTシリーズ	1	229	-

**前輪キャスター**

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-4302	6.435-353.0	¥ 825	¥ 825	前輪キャスター	TKC-1200	1	60	77(66)

**後輪キャスター**

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	品名	適合機種	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-4301	4.515-257.0	¥ 5,780	¥ 5,780	後輪キャスター	TKC-1200	2	1	130	4(58)

☎商品のお問い合わせ: 045-777-7410