

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

エルパ Auto Dispenser オートディスペンサー

New CO2
1.575



- 特長**
- 大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。
 - 手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能があります。
 - 本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載しています。
- 仕様**
- 電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時
 - 防水仕様:IPX4 (防沫形)
- 製造国** ●中国

発注単位1台				朝日電器株式会社 [136534]					
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×高さ×奥行 (mm)	容量 (ml)	タイプ	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
347-8415	ESD-09AS	¥3,695	オープン	83×198×126	500	泡タイプ	20	470	131(56)
347-8418	ESD-09ES	¥3,818	オープン	83×198×126	500	液体タイプ	20	457	16(27)
347-8417	ESD-09MS	¥3,904	オープン	83×198×126	500	ミストタイプ	20	455	39(17)

※商品のお問い合わせ先: 070-873-1166

☎商品のお問い合わせ:072-871-1166

サラヤ No-Touch Dispenser UD-6600F-SS ノータッチ式ディスペンサー“UD-6600F-SS”

CO2
2.64



- 特長**
- ノータッチで衛生的です。
 - シンプルで高級感のあるディスペンサーです。
 - 電源は充電式、コンパクトなデザインで、場所を選ばず置くことが可能です。
 - LEDがディスペンサーの電池残量をお知らせします。
 - ハンドソープの吐出量はボタン操作で1mlか2mlの選択ができます。
- 仕様**
- 電源:リチウムイオン充電電池(USB充電) ●使用液剤:ウォッシュボンSフォーム
- 製造国** ●中国

発注単位1台				サラヤ㈱ [444966]				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (ml)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
208-3427	41736	¥6,050	¥6,780	400	193×114×245	12	788	142(110)

カートリッジボトル								
発注単位1個								
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	梱包数 (個)		質量 (g)		実績 (前年比%)
208-3428	41737	¥601	オープン	100		66		47(143)

☎商品のお問い合わせ:06-6797-2525

サラヤ Manual Dispenser MD-300-IBL プッシュ式ディスペンサー“MD-300-IBL”

CO2
0.687



- 特長**
- コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
 - 薬液毎にオプション品のカートリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
- 材質**
- 本体、カバー:ポリプロピレン(PP)
- 製造国** ●中国

注意
●薬液ボトルは別売です。

発注単位1個				サラヤ株式会社 [444966]				
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
157-5443	41769	¥2,584	オープン	79×99×203	250	6	205	239(97)

カートリッジボトル

発注単位1個								
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	使用薬液	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
176-2046	42104	¥666	オープン	シャボネットP-5、シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト	12	52	126(76)	
176-2042	42102	¥715	オープン	ウィル・ステラVH、アルベツト手指消毒用α、ヒビスコールSH	12	52	2901(140)	

お商品のお問い合わせ先: 06-6797-2527

☎商品のお問い合わせ:06-6797-2525

ハクゾウメディカル Hand Soap ハクゾウあわ物語iromiru

CO2
0.413



- 特長**
- 皮膚に同化しにくい、紫色の泡です。
 - 手洗いをすると約30秒でハンドソープが紫色から白色に変化します。
 - 手荒れに配慮した処方です。
- 材質**
- 水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、α-シメン-5-オール、クエン酸
 - PPG-6デシルテトラデセス-30、ポリオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料
- 製造国** ●日本

ポンプ付

発注単位1個		ハクゾウメディカル株式会社 [839792]					
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
368-7827	3002004	¥1,131	オープン	500	15	581	22(220)

ボトル

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
368-7828	3002005	¥1,031	オープン	500	15	580	26(650)

専用ディスペンサー

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
368-7829	1850271	¥5,031	オープン	116×80×125	20	287	1(50)

☎商品のお問い合わせ:06-6942-0451