

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

サラヤ Deodorizer 自動芳香器“AL-100-GL” CO2 8.193



- 特長 ●本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。
●動作中と電池切れ予告、電池切れをLED表示でお知らせします。
用途 ●空間の芳香。
仕様 ●アルカリ乾電池:単1×1本使用(別売)
材質 ●カバー、ケース:ABS ●ファン、トレイ:ポリプロピレン(PP) 製造国 ●中国

発注単位1台

サラヤ(株)[444966]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
496-0572	45120	¥7,700	¥8,630	97×87×214	1	360	49(273)

芳香剤

- 特長 ●自動芳香器 AL-100-GLにセットして使用する芳香剤です。●フレッシュなレモンの香りです。
製造国 ●日本

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	内容量 (g)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
149-7896	45124	¥8,960	¥8,960	150	12	1	2.5	24(142)

☎商品のお問い合わせ:06-6797-2525

エアージェイ alcohol checker アルコールチェッカー New CO2 1.604



- 特長 ●呼気中のアルコール濃度をスピーディーに測定します。
●ボタンを押して息を吹くだけです。
用途 ●運転前のアルコールチェック
仕様 ●デジタル表示
●ポケットサイズ
材質 ●ABS
製造国 ●中国

発注単位1個

(株)エアージェイ[152905]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	測定範囲 (mg/L)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
409-5161	AL-01WH	¥1,580	¥1,580	36×17.5×95.7	0~19	20	20	2464(257)
409-5163	AL-02BK	¥1,980	¥1,980	70×28×113	0~19	20	44	125(116)

☎商品のお問い合わせ:042-501-3380

昭和商会 Alcohol Sensor アルコールセンサー New CO2 13.34



- 特長 ●半導体式ガスセンサー式、小型で測定時間が短い
●簡単操作で素早く検知、分かり易く数値をLCD表示
●最大1000回測定できて本体メモリーに保存が可能
仕様 ●センサータイプ:半導体式ガスセンサー
●測定対象:呼気中アルコール濃度
●表示方法:LCD 表示
付属品 ●本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)
製造国 ●中国

発注単位1個

(株)昭和商会[532793]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	測定範囲 (mg/L)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
416-9202	N22-46	¥13,143	オープン	37×22×122	0.00~0.95	10	36	12(15)

☎商品のお問い合わせ:03-6303-9614

アイグッツ igoods Alcohol Checker アルコールチェッカー New CO2 4.771



- 特長 ●体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します。
仕様 ●コンパクトサイズ
製造国 ●中国

発注単位1台

アイグッツ(株)[158648]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	測定範囲 (mg/L)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
408-2441	IGAC01	¥4,113	¥4,600	45×15×115	0.000~0.995	100	40	33(42)
408-2442	IGAC02	¥6,075	¥6,800	38×17.5×103	0.00~0.95	100	48	35(135)

☎商品のお問い合わせ:03-6447-7742

商品選定にご活用ください

納期目安

発注コードの色や★は納期の目安を表しています。

発注コードが黄色 **在庫商品** (トラスコ中山) 》 発注コード **999-9999**

発注コードが青・紫 **メーカー取り寄せ商品** 》 発注コード **★111-1111**

いずれかの星が付きます。

- ★ メーカー在庫 ★ 実働7日以内で出荷可能
★ 都度問い合わせ

販売実績

過去一年間の **TRUSCO** の **販売実績(前年比%)**を表しています。

※トラスコ中山(株)の販売実績です。(2023年1年間の実績と2022年との前年比)
※前年比1,000%以上も(999)で表示しています。
※新規掲載品は「-」で表示しています。※別作・特注品は含みません。

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	全長 (mm)	軸径 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
999-9999	ABC0123	¥4,650	オープン	400	16	1	600	360(120)
888-8888	ABC1234	¥4,650	オープン	630	21	1	1600	1,000(999)
777-7777	ABC2345	¥6,600	オープン	400	16	1	600	-