

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

Compression Shirt

“BT冷感 パワーストレッチ”(半袖Vネックシャツ)

CO2
1.284JW-622-BK
(ブラック)JW-622-WH
(ホワイト)

- 特 長** ●高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維[X-COOL]を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
●吸汗速乾機能により、汗によるべつつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
●適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
●紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
- 材 質** ●本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
●メッシュ部:ポリエステル100%
- 製造国** ●中国

発注単位1着

おたふく手袋機[558603]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-7067	JW-622-BK-M	¥1,491	オープン	ブラック	M	5	125	44(39)
102-7068	JW-622-BK-L	¥1,491	オープン	ブラック	L	5	130	61(45)
102-7069	JW-622-BK-LL	¥1,491	オープン	ブラック	LL	5	135	68(38)
102-7070	JW-622-WH-M	¥1,491	オープン	ホワイト	M	5	125	40(94)
102-7071	JW-622-WH-L	¥1,491	オープン	ホワイト	L	5	130	17(14)
102-7072	JW-622-WH-LL	¥1,491	オープン	ホワイト	LL	5	135	72(74)

☎商品のお問い合わせ:072-728-1111



Verdexcel Cool Inner

クールコアTシャツ“ベルデクセル”

CO2
10.53VEC11-UE
(半袖タイプ・グレー)VEC19-UE
(半袖タイプ・ブラック)VEC211-UE
(長袖タイプ・グレー)VEC219-UE
(長袖タイプ・ブラック)

- 特 長** ●優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core®を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。●Cool Core®は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却するため、水分がある限り冷却効果が持続します。
- 材 質** ●ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット
- 製造国** ●ミャンマー



両脇メッシュ仕様 首周りは肌に優しいプリント仕様

半袖タイプ

長袖タイプ

発注単位1着

ミドリ安全機[883194]

発注単位1着

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	肩幅×袖丈 (cm)	袖口幅 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-2120	VEC11-UE-M	¥5,119	¥5,700	グレー	M	69	94	40.5×22	50	180	10(34)
114-2121	VEC11-UE-L	¥5,119	¥5,700	グレー	L	72	100	42×23	50	180	37(128)
114-2122	VEC11-UE-LL	¥5,119	¥5,700	グレー	LL	75	106	43.5×23.5	50	180	41(75)
114-2123	VEC19-UE-M	¥5,119	¥5,700	ブラック	M	69	94	40.5×22	50	180	50(99)
114-2124	VEC19-UE-L	¥5,119	¥5,700	ブラック	L	72	100	42×23	50	180	101(88)
114-2125	VEC19-UE-LL	¥5,119	¥5,700	ブラック	LL	75	106	43.5×23.5	50	180	64(77)

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	肩幅×袖丈 (cm)	袖口幅 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-2126	VEC211-UE-M	¥5,490	¥6,000	グレー	M	69	94	40.5×58	50	210	14(40)
114-2128	VEC211-UE-L	¥5,490	¥6,000	グレー	L	72	100	42×59	50	210	30(84)
114-2129	VEC211-UE-LL	¥5,490	¥6,000	グレー	LL	75	106	43.5×60	50	210	19(112)
114-2130	VEC219-UE-M	¥5,490	¥6,000	ブラック	M	69	94	40.5×58	50	210	18(79)
114-2131	VEC219-UE-L	¥5,490	¥6,000	ブラック	L	72	100	42×59	50	210	84(153)
114-2132	VEC219-UE-LL	¥5,490	¥6,000	ブラック	LL	75	106	43.5×60	50	210	43(88)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177



Powercool SX3 T-Shirt

持続冷却Tシャツ“COOLINE® SX3”

CO2
35.54

27101350-200

- 特 長** ●COOLINE® SX3は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせて自然な冷却効果を発揮します。
●体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
●最大20時間の冷却効果が持続します。
- 仕 様** ●〜30℃洗濯可能(デリケート/ワール洗濯 or 手洗い)
- 材 質** ●ポリエステル、エラストン
- 製造国** ●スロベニア

発注単位1着

pervormance社[897151]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	胸囲 (cm)	袖口幅 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
314-8107	27101350-200-S	¥41,283	オープン	ブラック	S	92~96	40	200	1(100)
314-8109	27101350-200-M	¥41,283	オープン	ブラック	M	96~100	40	215	3(28)
314-8108	27101350-200-L	¥41,283	オープン	ブラック	L	100~106	40	230	4(40)
314-8110	27101350-200-XL	¥41,283	オープン	ブラック	XL	106~114	40	250	3(28)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849



Inner Shirt Xmint

“Xmintインナーシャツ”

CO2
3.247

MX111-BK

- 特 長** ●ミント&キシリトール加工で冷感が持続します。●快適な動きをサポートするストレッチ素材です。
●着用時、ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
●発汗時、キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、涼感が感じられます。
- 材 質** ●ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- 製造国** ●中国

発注単位1着

室谷機[922850]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸囲 (cm)	袖口幅 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
250-6550	MX111-BK/S	¥3,300	¥3,300	ブラック	S	60	82	1	120	7(47)
250-6549	MX111-BK/M	¥3,300	¥3,300	ブラック	M	63	86	1	130	27(53)
250-6552	MX111-BK/L	¥3,300	¥3,300	ブラック	L	66	90	1	140	75(85)
250-6547	MX111-BK/LL	¥3,300	¥3,300	ブラック	LL	69	94	1	150	40(130)
250-6551	MX111-BK/3L	¥3,300	¥3,300	ブラック	3L	72	98	1	160	9(33)

☎商品のお問い合わせ:06-6941-9471



Cool Contact Tights

接触冷感ロングタイツ

New CO2
1.1945681502011
(ブラック)5681502062
(ペイントブラック)

- 特 長** ●汗をかきやすい夏場に最適なインナーです。
- 用 途** ●インナーに。
- 仕 様** ●冷感、ストレッチ、消臭テープ、反射プリント
- 材 質** ●ポリエステル90% ●ポリウレタン10% ●メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12%
- 製造国** ●ベトナム

発注単位1着

アタックベース機[166901]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	ウエスト (cm)	袖口幅 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
624-6112	5681502011	¥1,142	オープン	ブラック	M	76~84	1	110	-
624-6109	5681503011	¥1,142	オープン	ブラック	L	84~92	1	110	-
624-6120	5681504011	¥1,142	オープン	ブラック	LL	92~100	1	110	-
624-6118	5681505011	¥1,142	オープン	ブラック	3L	100~108	1	110	-
624-6110	5681506011	¥1,142	オープン	ブラック	4L	108~116	1	110	-
624-6117	5681502062	¥1,142	オープン	ペイントブラック	M	76~84	1	110	-
624-6116	5681503062	¥1,142	オープン	ペイントブラック	L	84~92	1	110	-
624-6119	5681504062	¥1,142	オープン	ペイントブラック	LL	92~100	1	110	-
624-6113	5681505062	¥1,142	オープン	ペイントブラック	3L	100~108	1	110	-
624-6115	5681506062	¥1,142	オープン	ペイントブラック	4L	108~116	1	110	-

☎商品のお問い合わせ:084-954-2666